

Adattatore Multi-porta USB-C con telecomando Presenter Wireless

ID prodotto: BNDDKTCHVPRS



Questo conveniente kit combina i prodotti StarTech.com DKT30CHV e PRESREMOTE dotato di puntatore laser. Grazie ad esso, è possibile creare una workstation permanente o temporanea praticamente ovunque e condurre presentazioni professionali in qualsiasi sala riunioni o conferenze.

Questo versatile adattatore multiporta USB-C per computer laptop consente di realizzare con facilità una workstation mobile nel momento necessario. Le porte HDMI e VGA di cui dispone permettono di collegare facilmente un monitor HDMI 4K o un monitor VGA a definizione standard.

L'installazione è rapida e semplice, con supporto nativo nella maggior parte dei sistemi operativi. Inoltre, l'adattatore integra una porta Gigabit Ethernet e un'ulteriore porta USB 3.0, così da poter accedere a una rete cablata o collegare un'altra periferica USB al computer laptop.

La porta USB-C del computer laptop host deve supportare la tecnologia DP Alternate Mode.

Il telecomando per presentazioni è caratterizzato da un design elegante ed ergonomico con una portata wireless di 27 m e viene fornito con le batterie necessarie e con una custodia per il trasporto. Il ricevitore USB è supportato da driver HID per usi generici, che ne consentono l'utilizzo con qualsiasi computer Mac o Windows.

Il telecomando per presentazioni è dotato di un puntatore laser che consente di indicare al pubblico le informazioni a video più importanti. È perfetto per le presentazioni in PowerPoint®, i siti Web o altri documenti che si desidera condividere con i presenti.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Professionisti sempre in viaggio
- Istituti didattici e docenti

Caratteristiche

- Il kit per docking station include un compatto adattatore multiporta USB-C e un telecomando wireless per presentazioni professionali
- L'adattatore multiporta USB-C supporta un display VGA o HDMI 4K e in più è dotato di una porta Ethernet e di una porta USB 3.0
- Il telecomando wireless per presentazioni incluso ha una portata fino a 27 m
- Fornisce gli strumenti essenziali per la connettività di cui i professionisti sempre in viaggio hanno bisogno per condurre presentazioni efficaci nelle sale riunioni o nelle sale conferenze durante gli spostamenti

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Supporto di 4K	Sì
Porta(e) di ricarica rapida	No
Display supportati	1
Tipo bus	USB-C
Standard del settore	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1

ID chipset

Cypress - CYPD2122

Cypress - CYUSB3314

STMicroelectronics - STDP2650

Chrontel - CH7517

ASIX - AX88179

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.0) <br / > 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Risoluzioni analogiche massime	2048 x 1280p - 30Hz (VGA)
Risoluzioni digitali massime	3840 x 2160p - 30 Hz (HDMI) Sono supportate anche risoluzioni inferiori.
Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Supporto UASP	Sì
Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Sì
Supporto modalità Full Duplex	Sì
Specifiche generali	Interfaccia telecomando: USB Distanza massima telecomando: 27 m Lunghezza d'onda telecomando: 650+20 mm Potenza ottica telecomando: 1 mW Banda wireless telecomando: 2,4 GHz Alimentazione telecomando: a batteria Umidità telecomando: 30%~80% di umidità relativa

Temperatura d'esercizio telecomando: da 5 a 45

Temperatura di conservazione telecomando: da 5 a 45

Colore telecomando: nero

Garanzia telecomando: 2 anni

Connettore/i

Tipo/i connettori	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5 Gbps)
	1 - HDMI (19 pin)
	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
	1 - RJ-45
	1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11
	macOS 10.10 to 10.15, 11, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0
	Chrome OS™

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Laptop host con una porta USB-C disponibile (per assicurare la piena funzionalità, la porta USB-C del laptop deve supportare DP Alt Mode).
Nota	Per i sistemi host MacBook che utilizzano macOS 10.12, è richiesta la versione 10.12.6 o successiva per supportare questo prodotto. Non tutte le porte USB-C supportano la piena funzionalità dello standard USB Type-C. È necessario verificare che la porta USB-C del laptop supporti DP Alt Mode. È possibile utilizzare una sola uscita video alla volta (HDMI o VGA). Se sono collegati due display, ha la priorità la porta HDMI. Per ottenere una risoluzione 4K x 2K (4K è noto anche come 4K x 2K) è richiesto un display dotato di 4K. USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo

standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps.

Il telecomando è un prodotto laser di classe 2

La porta USB-C del computer host deve supportare lo standard DisplayPort Alternate Mode

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Alimentazione USB
------------------------	-------------------

Ambientale

Temperatura d'esercizio	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Umidità	5~95% RH (senza condensa)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza prodotto	4.5 in [11.4 cm]
Larghezza prodotto	2.1 in [5.4 cm]
Altezza prodotto	0.7 in [1.7 cm]
Peso prodotto	6.8 oz [192.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.8 in [22.3 cm]
Larghezza del Pacco	5.0 in [12.6 cm]
Altezza del Pacco	1.3 in [3.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	11.6 oz [329.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella	1 - Adattatore Multiporta USB-C per Notebook
---------------	--

confezione (DKT30CHV)

1 - Telecomando di Presentazione (PRESREMOTE)

2 - Batterie AAA (PRESREMOTE)

1 - Custodia per il Trasporto (PRESREMOTE)

2 - Manuali d'uso (DKT30CHV/PRESREMOTE)

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

3 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.