

USB-C multiportadapter med trådlös presentatör

Produkt ID: BNDDKTCHVPRS



Det här praktiska paketet kombinerar StarTech.com:s DKT30CHV och PRESREMOTE utrustad med en laserpekare. Du kan skapa en permanent eller tillfällig arbetsstation, praktiskt taget var du än är och leverera professionella presentationer i mötes- eller konferensrum.

Denna mångsidiga USB-C-multiportadapter för bärbara datorer gör det enkelt att skapa en mobil arbetsstation när du behöver den som mest. Den har HDMI- och VGA-portar så att du enkelt kan ansluta en 4K HDMI- eller en SD VGA-skärm.

Installationen är snabb och enkel med inbyggt stöd i de flesta operativsystem. Dessutom integrerar adaptern en Gigabit Ethernet-port och en extra USB 3.0-port så att du kan få åtkomst till ett trådbundet nätverk eller ansluta ett extra USB-tillägg till din bärbara dator.

Den bärbara dator som är värd måste ha en USB-C-port som stödjer DP Alt-läge.

Presentationsfjärrkontrollen har en elegant ergonomisk design med ett trådlöst intervall på 90 fot (27 m) och innehåller batterier och en väska. USB-mottagaren stöds av generella HID-drivrutiner, vilket säkerställer att den kommer fungera med praktiskt taget alla Mac- eller Windows-datorer.

Med presentationsenhetens inbyggda laserpekare kan du styra din publiks uppmärksamhet mot kritisk information i ditt innehåll på skärmen. Perfekt för PowerPoint-presentationer, webbplatser eller alla typer av bilder som du vill dela med en publik.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet





Användning

- Affärsresenärer
- Utbildningsinstitutioner och utbildare

Funktioner

- Paketet med dockningsstation innehåller kompakt USB-C multiportadapter och trådlös professionell presentationsfjärrkontroll
- USB-C multiportadapter stöder en VGA eller 4K HDMI-skärm plus Ethernet och 1x USB 3.0-port
- Den medföljande trådlösa presentationsfjärrkontrollen har en räckvidd på upp till 90' eller 27 m
- Ger affärsresenärer de väsentliga anslutningsverktyg som behövs för att göra effektiva presentationer i styrelserum eller konferenslokaler

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
4K-stöd	Ja
Snabbladdningsport(ar)	Nej
Skärmstöd	1
Busstyp	USB-C
Industristandarder	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
Chipset-ID	Cypress - CYPD2122 Cypress - CYUSB3314

STMicroelectronics - STDP2650

Chrontel - CH7517

ASIX - AX88179

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet 5 Gbps (USB 3.0) <br / > 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)

Maximal analog upplösning 2048 x 1280p - 30Hz (VGA)

Maximal digital upplösning 3840 x 2160p - 30 Hz (HDMI)
 Även lägre upplösningar stöds.

Typ och hastighet USB 3.0 - 5 Gbit/s

UASP-stöd Ja

Kompatibla nätverk 10/100/1000 Mbps

Auto MDIX Ja

Stöd för full-duplex Ja

Allmänna specifikationer Fjärrkontrollens gränssnitt: USB

Fjärrkontrollens maximala avstånd: 27 m

Fjärrkontrollens våglängd: 650+20 mm

Fjärrkontrollens optiska effekt: 1 mW

Fjärrkontrollens trådlösa band: 2,4 GHz

Fjärrkontrollens strömförsörjning: Batteridrivna

Fjärrkontrollens luftfuktighet: 30%~80% RF

Fjärrkontrollens drifttemperatur: 5 till 45

Fjärrkontrollens förvaringstemperatur: 5 till 45

Fjärrkontrollens färg: Svart

Fjärrkontrollens garanti: 2 år

Kontakt(er)	Kontakttyp(er)	1 - USB 3.2 Type-C (24 stift, Gen 1, 5 Gbps)
		1 - HDMI (19-stifts)
		1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
		1 - RJ-45
		1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11
		macOS 10.10 to 10.15, 11.3 to 14.0
		Chrome OS™
Särskilda anmärkningar/krav	System- och kabelkrav	Bärbar värddator med en ledig USB-C-port (för att garantera full funktionalitet måste den bärbara datorns USB-C-port ha stöd för DP alt-läge).
	Obs.	För MacBook-värdsystem som använder MacOS 10.12 krävs version 10.12.6 eller senare för att stödja den här produkten.
		Inte alla USB-C-portar har stöd för USB Type-C-standardens alla funktioner. Kontrollera att din bärbara dators USB-C-port stöder DP alt-läge.
		Endast en videoutgång kan användas i taget (HDMI eller VGA). Om två skärmar ansluts prioriteras HDMI-porten.
		En 4K-kapabel skärm krävs för att få 4Kx2K-upplösning (4K är även känt som 4Kx2K).
		USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1; denna anslutningsstandard ger hastigheter på upp till 5 Gbps.
		Fjärrkontrollen är en laserprodukt klass 2
Ström	Strömkälla	USB-C-porten på din värd måste stödja DP alt-läge
		Strömförsörjd via USB

Miljö

Drifttemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Förvaringstemperatur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Luftfuktighet	5~95 % RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg	Svart
Produktlängd	4.5 in [11.4 cm]
Produktbredd	2.1 in [5.4 cm]
Produkthöjd	0.7 in [1.7 cm]
Produktvikt	6.8 oz [192.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	8.8 in [22.3 cm]
Package Width	5.0 in [12.6 cm]
Paketets höjd	1.3 in [3.4 cm]
Fraktvikt (förpackning)	11.6 oz [329.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB-C Multiport-adapter för bärbara datorer (DKT30CHV)
	1 - Fjärrkontroll för presentation (PRESREMOTE)
	2 - AAA-batterier (PRESREMOTE)
	1 - Väska (PRESREMOTE)
	2 - Bruksanvisningar (DKT30CHV/PRESREMOTE)

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.