Dual monitor zit-sta werkplek bureau-converter - 89 cm breed werkblad

Productcode: BNDSTSLGDUAL

Deze dual monitor zit-sta wekplek bureau-converter helpt uw productiviteit en comfort te verbeteren. Deze ergonomische bureauoplossing bevat twee producten: de ruime zit-sta-werkplek (ARMSTSLG) en de dubbele monitor arm (ARMDUAL), die twee monitors tot 24" ondersteunen. De scharnierende armen bieden een groot bewegingsbereik voor veel flexibiliteit.

Met één handeling kunt u uw positie veranderen, naar zitten of staan of omgekeerd, en zo de juiste bewegingsbalans aanhouden gedurende de dag. Het in de hoogte verstelbare zit-sta werkstation heeft een gasveer die het gemakkelijk maakt om uw werkoppervlak tot 40 cm naar boven en beneden te brengen op de door u gewenste hoogte (in plaats van ingestelde hoogte opties). U kunt ook de spanning aanpassen, zodat u nog gemakkelijker de hoogte kunt instellen.

Het ruime 0,9 m breed ergonomisch werkstation ondersteunt twee monitors met elk tot 24", wat u de schermruimte biedt die u nodig hebt voor gemakkelijker multitasken. De scharnierende beeldschermarm biedt een groot bewegingsbereik op diverse assen, waardoor u uw schermen naast elkaar of van elkaar af kunt plaatsen. Kantelen, pannen en draaien voor een optimaal beeld. De dual arm draait ook 360° voor liggend of staand formaat.

Plaats eenvoudigweg de zit-sta-bureau-converter op uw bestaande bureau (minimum 66 cm diep). Maak daarna de monitorarm vast via het doorvoergat en de bijgeleverde hardware voor de doorvoergat-bevestiging.

De BNDSTSLGDUAL wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

• Creëer een dual-monitor zit-sta-werkplek voor het gebruik in bedrijven, instellingen of thuiskantoren

• Installeer ergonomische bureauoplossingen en bespaar tegelijk kosten door bestaande bureaus en werkplekken te gebruiken

• Gebruik meerdere monitors om uw taken sneller af te ronden zonder te hoeven schakelen tussen vensters

Eigenschappen

• Plaats het zit-sta-werkplek op uw bestaande bureau om een ergonomische sta-bureau te creëren met een ruim 0,9 m breed werkoppervlak

• Met een hendel te bedienen gasveer voor gemakkelijke hoogteverstelling (max. verstellingsbereik: 40 cm)

• Dual-monitor steun ondersteunt twee monitoren, elk tot 24"

• Twee scharnierende armen met een breed bewegingsbereik (360° rotatie bij steunstang en elleboog, 180° bij de schouder, plus kantelen en pannen +/- 90°)

• Maximale armverlenging 44,5 cm

• Minimumafmetingen: 66 cm D x 88,9 cm B

• Hoogwaardige constructie met een basis, houder en werkblad van staal en samengesteld hout

• Recht omhoog en omlaag beweging zorgt voor een stabiel werkstation zonder kantelgevaar

---

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Wandmonteerbaar	Nee
Kabelbeheer	Ja
Scharnierend	Ja
Aantal ondersteunde schermen	2

	Montage-opties	Doorvoergatbeugel
	VESA gatenpatroon(/-patronen)	75x75 mm
		100x100 mm
Prestaties		
	Algemene specificaties	Hoogteverstellingsbereik van zit-sta-werkstation: 399 mm Bereik van hoogteverstelling van monitor arm: tot 304 mm Maximale gewichtsbelasting van het werkblad: 12,7 kg Gewichtsbelasting van het werkblad met dual-monitor arm: 8,4 kg
	Weight Capacity of Keyboard Tray	5.1 lb [2.3 kg]
	Maximale schermgrootte	24in
	Hoogte verstelling	Ja
	Minimum Height	6.3 in [160 mm]
	Maximumhoogte	22.0 in [560 mm]
	Maximale armverlenging	17.5 in [445 mm]
	Kantelen	+90° / - 90°
	Pannen	+90° / - 90°
	Zwenken / draaien	360° rondom de steunstang 180° bij de schouder 360° bij het kniestuk
	Schermrotatie	360°
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Notitie	Het transportgewicht kan verschillen. Vraag de verzender naar de exacte waarde.
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart

	Type behuizing	Steel, MDF Wood and Plastic
	Keyboard Tray Width	26.8 in [680 mm]
	Keyboard Tray Depth	10.4 in [265 mm]
	Lengte product	26.4 in [67 cm]
	Breedte product	35.0 in [88.9 cm]
	Hoogte product	6.3 in [16 cm]
	Gewicht product	49.3 lb [22.4 kg]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Package Length	0.0 in [0.0 mm]
	Package Width	0.0 in [0.0 mm]
	Package Height	0.0 in [0.0 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	60.7 lb [27.5 kg]

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.