

Dual monitor zit-sta werkplek bureau-converter - 89 cm breed werkblad

Productcode: BNDSTSLGDUAL



Deze dual monitor zit-sta werkplek bureau-converter helpt uw productiviteit en comfort te verbeteren. Deze ergonomische bureauoplossing bevat twee producten: de ruime zit-sta-werkplek (ARMSTSLG) en de dubbele monitor arm (ARMDUAL), die twee monitors tot 24" ondersteunen. De scharnierende armen bieden een groot bewegingsbereik voor veel flexibiliteit.

Met één handeling kunt u uw positie veranderen, naar zitten of staan of omgekeerd, en zo de juiste bewegingsbalans aanhouden gedurende de dag. Het in de hoogte verstelbare zit-sta werkstation heeft een gasveer die het gemakkelijk maakt om uw werkoppervlak tot 40 cm naar boven en beneden te brengen op de door u gewenste hoogte (in plaats van ingestelde hoogte opties). U kunt ook de spanning aanpassen, zodat u nog gemakkelijker de hoogte kunt instellen.

Het ruime 0,9 m breed ergonomisch werkstation ondersteunt twee monitors met elk tot 24", wat u de schermruimte biedt die u nodig hebt voor gemakkelijker multitasken. De scharnierende beeldschermarm biedt een groot bewegingsbereik op diverse assen, waardoor u uw schermen naast elkaar of van elkaar af kunt plaatsen. Kantelen, pannen en draaien voor een optimaal beeld. De dual arm draait ook 360° voor liggend of staand formaat.

Plaats eenvoudigweg de zit-sta-bureau-converter op uw bestaande bureau (minimum 66 cm diep). Maak daarna de monitorarm vast via het doorvoergat en de bijgeleverde hardware voor de doorvoergat-bevestiging.

De BNDSTSLGDUAL wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Creëer een dual-monitor zit-sta-werkplek voor het gebruik in bedrijven, instellingen of thuishkantoren
- Installeer ergonomische bureauoplossingen en bespaar tegelijk kosten door bestaande bureaus en werkplekken te gebruiken
- Gebruik meerdere monitors om uw taken sneller af te ronden zonder te hoeven schakelen tussen vensters

Eigenschappen

- Plaats het zit-sta-werkplek op uw bestaande bureau om een ergonomische sta-bureau te creëren met een ruim 0,9 m breed werkoppervlak
- Met een hendel te bedienen gasveer voor gemakkelijke hoogteverstelling (max. verstelingsbereik: 40 cm)
- Dual-monitor steun ondersteunt twee monitoren, elk tot 24"
- Twee scharnierende armen met een breed bewegingsbereik (360° rotatie bij steunstang en elleboog, 180° bij de schouder, plus kantelen en pannen +/- 90°)
- Maximale armverlenging 44,5 cm
- Minimumafmetingen: 66 cm D x 88,9 cm B
- Hoogwaardige constructie met een basis, houder en werkblad van staal en samengesteld hout
- Recht omhoog en omlaag beweging zorgt voor een stabiel werkstation zonder kantelgevaar

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Wandmonteerbaar	Nee
Kabelbeheer	Ja
Scharnierend	Ja
Aantal ondersteunde schermen	2
Montage-opties	Doorvoergatbeugel
VESA gatenpatroon(/-patron	75x75 mm

en)

100x100 mm

Prestaties

Algemene specificaties	Hoogteverstellingsbereik van zit-sta-werkstation: 399 mm Bereik van hoogteverstelling van monitor arm: tot 304 mm Maximale gewichtsbelasting van het werkblad: 12,7 kg Gewichtsbelasting van het werkblad met dual-monitor arm: 8,4 kg
Weight Capacity of Keyboard Tray	5.1 lb [2.3 kg]
Maximale schermgrootte	24in
Hoogte verstelling	Ja
Minimum Height	6.3 in [16 cm]
Maximumhoogte	22.0 in [56 cm]
Maximale armverlenging	17.5 in [44.5 cm]
Kantelen	+90° / - 90°
Pannen	+90° / - 90°
Zwenken / draaien	360° rondom de steunstang 180° bij de schouder 360° bij het kniestuk
Schermmrotatie	360°

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Het transportgewicht kan verschillen. Vraag de verzender naar de exacte waarde.
---------	---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Steel, MDF Wood and Plastic
Keyboard Tray Width	26.8 in [68 cm]

Keyboard Tray Depth	10.4 in [26.5 cm]
Lengte product	26.4 in [67 cm]
Breedte product	35.0 in [88.9 cm]
Hoogte product	6.3 in [16 cm]
Gewicht product	49.4 lb [22.4 kg]

Verpakkingsinformatie

Verzendgewicht (verpakt)	60.8 lb [27.5 kg]
--------------------------	-------------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

