

Chassi fr Thunderbolt 3 till 10GbE-ntverkskort + kort

Product ID: BNDTB10GI



Detta Thunderbolt3 till 10GbE-ntverkskort gr att du kan ansluta din Thunderbolt 3-enhet till ett 10 GbE-ntverk. Denna adapter kombinerar StarTech.com:s Thunderbolt 3 PCIe expansionschassi (TB31PCIEX16) och PCI Express 10G NIC (ST10000SPEXI) vilket ger dig en DisplayPort-utgng, ytterligare en Thunderbolt 3-port och en RJ45 (10GbE)-port.

Detta 10G-ntverkskort anvnder Intel X550-chipset med Intel Virtualization Technology fr anslutning, vilket ger den kraft, prestanda och de frbtrrade funktioner du behver fr plitliga ntverksanslutningar.

Krver endast en skruvmejsel av Phillips-typ. Detta Thunderbolt 3 till 10GbE-ntverkskort kan monteras och anslutas p ngra minuter. Ansluts enkelt via en enda Thunderbolt 3-port p din dator.

Thunderbolt 3-chassit fungerar inte bara bra med 10GbE-ntverkskortet - du kan byta ut ntverkskortet mot andra PCIe-kort, fr att stdja annan funktionalitet och prestanda. Med den extra TB3-porten och DP-utgngen som r inbyggd i chassit har du alltid mjlighet att ansluta flera bildskrmar.

TB31PCIEX16 och ST10000SPEXI tcks av StarTech.coms 2-rsgaranti.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Uppgradera din arbetsstation fr bttre prestanda, avancerade egenskaper och hgre tillfrlitlighet
- Uppgradera en 10/100/1000 Ethernet-port p din dator till 10GbE-ntverk
- Idealisk fr krvande databasservrar och ndvndiga system som behver redundant ntverksanslutning
- Lgg till ntverksfunktioner till ett gammalt system utan Ethernet-port

Features

- Lgg till 10GbE-anslutning till din Thunderbolt 3 stationra eller brbara dator
- Uppgradera din kringutrustning utan att behva uppgradera ditt chassi genom att bara byta ut ditt PCIe-kort
- Montera och installera enkelt med bara en skruvmejsel

Hrdvara	Warranty	2 Years
	Fikt(ar)	Yes
	Flaktar	92 mm
	Portar	5
	Luftflideshastighet	14.06 CFM
	Bullerniv	24.55 dB
	Grnssnitt	Thunderbolt
	Grnssnitt	RJ45 (10 Gigabit Ethernet)
	Busstyp	Thunderbolt 3
	Busstyp	PCI Express
	Korttyp	Standard Profile
	Porttyp	Integrated on Card
	Industristandarder	Thunderbolt 3
	Industristandarder	IEEE 802.3an (10GBASE-T), IEEE 802.3ab (1GBASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-T)
	Industristandarder	NBASE-T (endast Linux)
	Industristandarder	PCI Express Rev 2.0
	Industristandarder	IEEE 802.1q VLAN Taggning
	Fiktlagerstyp	IEEE 802.3x Full Duplex Flideskontroll
	Chipset-ID	Sleeve Bearing Intel - Alpine Ridge DSL6540
	Prestanda	Maximal dataverfringshastighet
Bandbredd		3.94 GB/s (x4 PCIe 3.0)
Typ och hastighet		Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s

Kompatibla ntverk	10 Gbps/5G/2.5G/1G/100 Mbps
Auto MDIX	Yes
Std fr full-duplex	Yes
Jumbo Frame Support	9K max.
Promiscuous Mode	Yes
Stdda protokoll	IEEE 802.3x (Flow Control Support)
	IEEE 802.1Q (VLAN tagging)

Kontakt(er)	Kontakttyp(er)	PCI Express x4
	Interna portar	PCI Express x16
	Interna portar	RJ-45
	Externa portar	Thunderbolt 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
	Externa portar	DisplayPort (20 pin)

Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows 7, 8, 8.1, 10
		Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
		(Windows-drivrutiner finns endast till 64-bitars versioner)
		macOS 10.12 - 10.13

Srskilda anmrkningar/krav	System- och kabelkrav	Thunderbolt 3-utrustad dator med en Thunderbolt 3-port.
	Obs.	Expansionschassiet stder inte grafikkort.
	Obs.	Detta expansionschassi ger endast 15W strmforsrjning vilket kan resultera i lngsam laddning av vissa brbara datorer, till exempel MacBook Pro. Nr dockan r ansluten till din vrddator kanske en laddningsikon visas p din brbara dator. Detta rcker bara fr att ladda din brbara dator i vilolget och laddningen tar lngre tid
	Obs.	5K-std fungerar endast vid anvndning med en Thunderbolt 3 5K-skrm. DisplayPort 5K-bildskrmar fungerar inte med detta expansionschassi.
	Obs.	En 4K-kapabel skrm krvs fr att f 4Kx2K-upplsning (4K r ven knst som 4Kx2K).
	Obs.	Vissa skrmar kan vara begrnsade till 4K vid 30Hz vid anslutning genom DisplayPort. Dessa skrmar inkluderar fljande modeller: Dell P2715Q, Viewsonic VX2475Smhl-4K, Philips 288P6LJEB, LG 31MU97C-B, Asus PB287Q (dessa modeller behver stllas in till 4K vid 30Hz).
	Obs.	Vid anslutning av en skrm till en av Thunderbolt 3 USB-C-portarna kan en USB-C-videoadapter behvas beroende p skrmens ingngar.
	Obs.	En sekundr Thunderbolt 3-port kan ocks anvndas fr att ansluta USB 3.1 (10Gbps) USB Type C-enheter, till exempel USB 3.1 hubben.

Baktkompatibel med USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) och USB 2.0.

Strm	Power Source	AC Adapter Included
	Inspnning	100 - 240 AC
	Instrm	2A
	Utspnning	12V DC
	Utstrm	5.417A
	Polaritet p mittpol	Positive
	Kontakttyp	N
	Strmfrbrukning	65
Milj	Drifttemperatur	Chassis & PCIe Card: 5C to 35C (41F to 95F)
	Frvaringstemperatur	Chassis: -20C to 50C (-4F to 122F)
	Luffuktighet	PCIe Card: -20C to 60C (-4F to 140F) Chassin och PCIe-kort: 20-80% RH
Utseende	Frg	Black
	Kabinetty	Aluminum and Steel
	Kabellngd	19.7 in [5 cm]
	Produktlngd	11.0 in [2.8 cm]
	Produktbredd	5.6 in [1.4 cm]
	Produktljd	3.2 in [82 mm]
	Produktvikt	3.6 lb [1.6 kg]
Frpackning	Package Length	14.2 in [3.6 cm]
	Package Width	11.4 in [2.9 cm]
	Package Height	5.7 in [1.4 cm]
	Fraktvikt (frpackning)	8.0 lb [3.6 kg]
Vad det r i ldan	Ingr i paketet	Thunderbolt 3 PCIe expansionsbox
	Ingr i paketet	thunderbolt 3-kabel
	Ingr i paketet	Gummiffter
	Ingr i paketet	universell strmadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)
	Ingr i paketet	snabbstartsguider

Ingr i paketet 10G-ntverkskort

Ingr i paketet Fste i lgprofil

****Product appearance and specifications are subject to change without notice.***

