

Gabinete de Conectividad de Audio y Video para Mesas de Conferencia - 4K

ID del Producto: BOX4HDECP2



Este gabinete de conectividad para audiovisuales (AV) se instala en su mesa o un podio, a fin de proporcionar acceso A/V, de redes, así como carga USB en su sala de juntas, auditorio o salón de clases. El gabinete facilita la conexión de laptops equipadas con HDMI, DisplayPort y VGA a la pantalla grande HDMI de su sala/auditorio, además de permitir conectividad LAN y alimentación por USB para la carga de sus dispositivos USB. El gabinete también le permite la administración de los cables de la sala de juntas, ya que mantiene ocultos los cables en su mesa.

El gabinete de conectividad permite a presentadores que expongan sus temas en una sala de conferencias, compartiendo fácilmente el contenido de su laptop en la pantalla grande o el proyector de la sala, con resoluciones compatibles de hasta 4K 30Hz.

Para compartir videos de casi cualquier laptop, el gabinete de conectividad es compatible con entradas HDMI, VGA y DisplayPort, y transmite automáticamente la salida de la fuente actual conectada en la pantalla HDMI.

Para permitir a asistentes a reuniones en su sala de conferencias recargar su iPhone, iPad, smartphone o tablet, el gabinete de conectividad incluye tres puertos de carga USB. Además, el gabinete incluye un puerto Ethernet pass-through que permite la conectividad segura en red mediante cable, en el caso de salas en que la conectividad inalámbrica por Wi-Fi® no esté disponible.

El gabinete de interconexión para salas de reuniones tiene un acabado en aluminio que estiliza su espacio. El panel discreto mantiene fuera de la vista los cables, ya que los puertos de conexión se mantienen ocultos cuando no se utilizan.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Instale la caja en mesas o podios
- Utilícela para presentaciones o videoconferencias
- Comparta video para colaborar en entornos de oficinas
- Comparta software de videoconferencias en toda la sala

Características

- Colabore de forma fácil, gracias a la conectividad de su laptop equipada con HDMI, VGA o DisplayPort a la pantalla HDMI de su sala de juntas/conferencia, mediante un solo punto de acceso
- Cargue su tablet o smartphone mediante tres puertos accesibles de carga USB
- Agregue estilo y sofisticación tecnológica a su sala de juntas o auditorio, gracias al gabinete de conectividad A/V integrada en una mesa, con un panel emergente que mantiene ocultos los puertos cuando no están en uso
- Disfrute en su sala de juntas de conectividad en red de forma segura, mediante cable, con el puerto Ethernet pass-through
- Cambie rápidamente entre la pantalla de laptop compartida, gracias al intercambio A/V automático
- Cumple con las especificaciones TAA

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Active or Passive Adapter	Activo
	Pasivo
Entrada A/V	VGA
	Entrada de audio de 3,5mm
	HDMI

	DisplayPort
Salida A/V	HDMI
Soporte de Audio	Sí
USB 3.0 Pass Through	No

Rendimiento

Video Revision	HDMI 1.4
	DisplayPort 1.2
Longitud Máxima del Cable	50.0 ft [15.2 m]
Resolución Analógica Máxima	1920 x 1200 60Hz
Resolución Digital Máxima	3840x2160 (4K) 30Hz
Resoluciones Admitidas	3840x2160 (4K) 30Hz (HDMI and DP Inputs Only) 2560x1600 60Hz (HDMI and DP Inputs Only) 1920x1200 60Hz (Maximum VGA Input) 1920x1080 (1080p) 60Hz 1280x720 (720p) 60Hz
	**Lower resolutions and refresh rates, not stated but below the maximum, may also be supported
Relación de Aspecto	16:9
Pantalla Plana Soportada	Sí

Conector(es)

Conector A	1 - HDMI (19 pines) 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) 1 - RJ-45
------------	---

	3 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
	1 - DisplayPort (20 pines)
Conector B	1 - HDMI (19 pines)
	1 - RJ-45

Observaciones / Requisitos

Nota	VGA (entrada) a HDMI (salida) - Puerto de salida HDMI activo DisplayPort (entrada) a HDMI (salida) - Puerto de salida HDMI activo HDMI (entrada) a HDMI (salida) - Puerto de salida HDMI pasivo
------	--

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	2A
Tipo de Enchufe	N
Consumo de Energía	24

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	10% a 95% RH (humedad relativa, sin condensación)

Características Físicas

Color	Plata
Longitud del Producto	6.7 in [17.0 cm]
Ancho del Producto	3.9 in [10.0 cm]

Altura del Producto	3.9 in [9.8 cm]
Peso del Producto	3.7 lb [1.7 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	9.3 in [23.5 cm]
Ancho de la Caja	7.4 in [18.9 cm]
Altura de la Caja	6.3 in [15.9 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.8 lb [1.7 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Caja para mesas de conferencia
	1 - adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ)
	1 - plantilla para inserción de caja
	2 - Soportes de montaje
	1 - soporte de organización de cables
	2 - tornillos para soporte de organización de cables
	1 - guía rápida de inicio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.