

Gabinete de Conectividad para Mesa de Juntas - Módulo de Conexiones HDMI VGA y Mini DisplayPort

ID del Producto: BOX4HDECP



La caja de conectividad para mesas de conferencias tiene un diseño para montaje en mesa que le permite conectar un dispositivo fuente de video VGA, Mini DisplayPort, HDMI o de video compuesto a una pantalla o un proyector HDMI. Cuando el conmutador de video no está en uso, basta con deslizar la elegante tapa del panel sobre los conectores, lo cual los oculta dentro de la superficie de la mesa o el podio.

Los presentadores pueden compartir, de forma práctica y automática, su propio dispositivo con el conmutador de la parte superior de la mesa, lo cual convierte cualquier dispositivo fuente de audio/vídeo conectado en una sola salida HDMI. La caja de conmutador también se integra de manera elegante en el entorno de una sala de juntas o un aula moderna, gracias al discreto panel desplegable. Para más versatilidad, la caja BOX4HDECP incluye un puerto USB para la carga de dispositivos móviles y un puerto Ethernet pass-through para conectividad Internet en salas de juntas donde no se disponga de WiFi.

El conmutador A/V permite que el dispositivo de vídeo de cualquier presentador pueda acceder a una pantalla grande, mediante su instalación directa en la superficie de la mesa o el podio, además de mostrar automáticamente la última fuente de vídeo conectada. Asimismo, la compatibilidad con vídeo de alta definición de hasta 1920x1080 (1080 p) garantiza que se mantendrá la calidad de cualquier presentación.

Dado que admite diferentes entradas de vídeo, incluidas: HDMI, VGA, Mini DisplayPort y vídeo compuesto, el conmutador de vídeo garantiza la compatibilidad con casi cualquier PC portátil, Ultrabook™ o dispositivo móvil, como MacBook®, Microsoft® Surface™ Pro 2 y 3, o bien Lenovo X1™. El panel conmutador funciona incluso con dispositivos de audio/vídeo de generación anterior, como reproductores DVD, además de admitir el uso de adaptadores de vídeo para iPhone® o iPad®.

El modelo BOX4HDECP está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Instalación directa en una mesa de sala de juntas, para presentaciones de vídeo y videoconferencias
- Instalación en un podio, para control de presentaciones en directo
- Conexión automática de un dispositivo a un proyector o una pantalla grande (para conmutación de uno a otro ordenador), o bien a un dispositivo móvil, para colaboraciones durante una reunión en una sala de juntas
- Ideal para uso en salas de juntas o aulas cuando un proyector o una pantalla no tiene los puertos de conectividad necesarios
- Los cables y la caja conmutadora quedan ocultos al instalarse directamente en la mesa o el podio

Características

- La instalación oculta en la mesa ofrece un aspecto ordenado, sin cables a la vista
- Permite la compatibilidad de conexión en salas de juntas con portátiles y Ultrabooks
- Conexión mediante un solo cable a la pantalla HDMI
- Instalación en mesa
- Conmutación automática de vídeo/audio
- Panel plegable
- Admite fuentes de vídeo/audio VGA, HDMI, mDP y compuesto
- Cable integrado USB para carga
- Puerto Ethernet pass-through para conectividad de redes
- Soporte para resoluciones de vídeo de hasta 1080 p

Política de Garantía	2 Years
Active or Passive Adapter	Pasivo
Entrada A/V	VGA Entrada de audio de 3,5mm HDMI Mini-DisplayPort Composite
Cantidad de Puertos	4
Salida A/V	HDMI
Soporte de Audio	Sí
USB 3.0 Pass Through	No

Rendimiento

Longitud Máxima del Cable	50.0 ft [15.2 m]
Resolución Analógica Máxima	1920x1080
Resolución Digital Máxima	1920x1080
Resoluciones Admitidas	1920x1080 (1080p)
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	Sonido envolvente 7.1 (HDMI, Mini DisplayPort) Sonido estéreo de 2 canales (3,5 mm, RCA)

Conector(es)

Conector A	1 - HDMI (19 pines) 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
------------	--

		1 - Vídeo compuesto (1 x RCA)
		1 - RJ-45
		1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
		1 - Mini DisplayPort (20 pines)
		1 - Audio estéreo (2 x RCA)
Conector B		1 - HDMI (19 pines)
		1 - RJ-45
Observaciones / Requisitos	Nota	VGA (entrada) a HDMI (salida) - Puerto HDMI activo Compuesto (entrada) a HDMI (salida) - Puerto HDMI activo DisplayPort (entrada) a HDMI (salida) - Puerto HDMI activo HDMI (entrada) a HDMI (salida) - Puerto HDMI activo
Requisitos de Energía	Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Tensión de Salida	12V DC
	Alimentación de Salida	2A
	Tipo de Enchufe	N
	Consumo de Energía	24
Requisitos Ambientales	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Humedad	10% a 95% RH (humedad relativa, sin condensación)
Características Físicas		

Color	Negro y Plata
Longitud del Producto	6.7 in [17.0 cm]
Ancho del Producto	3.9 in [10.0 cm]
Altura del Producto	3.9 in [10.0 cm]
Peso del Producto	2.5 lb [1.1 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	9.2 in [23.4 cm]
Ancho de la Caja	7.4 in [18.8 cm]
Altura de la Caja	6.3 in [16.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.8 lb [1.7 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Conmutador para acceso a vídeo HDMI®/VGA /mDP/Compuesto, montaje en mesa
	1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA/RU/UE/AUS)
	1 - Perfil DieCut (troquelado)
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.