

## Boîtier de connexion pour table de réunion - HDMI / VGA / Mini DP vers sortie HDMI avec port USB à charge rapide

N° de produit: BOX4HDECP



Cette boîte de connectivité pour table de conférence est discrète, intégrée à la table et vous permet de connecter un appareil VGA, Mini DisplayPort, HDMI ou vidéo composite à un écran ou un vidéoprojecteur HDMI. Lorsque le commutateur vidéo n'est pas en cours d'utilisation, vous pouvez simplement faire glisser l'élégant panneau protecteur sur les connecteurs pour les dissimuler à l'intérieur de la surface de la table ou du podium.

Les présentateurs peuvent facilement partager le contenu de leur propre appareil avec le commutateur de la table et ainsi convertir automatiquement toute source d'un périphérique audio/vidéo connecté en une sortie HDMI. Le boîtier de commutation permet également une intégration élégante à votre salle de conférence ou de classe moderne grâce à son panneau escamotable discret. Pour plus de commodité, le BOX4HDECP comporte un port de charge USB permettant de charger votre appareil mobile ainsi qu'un port Ethernet Pass-Through assurant une connectivité Internet dans les salles de conférence où le WiFi n'est pas disponible.

Le commutateur audio/vidéo rend votre grand écran accessible à tous les appareils vidéo des présentateurs en pouvant être installé directement dans la surface de votre table ou podium et en émettant automatiquement la source vidéo la plus récemment connectée. De plus, la prise en charge de résolutions vidéo haute définition jusqu'à 1920x1080 (1080 p) vous apporte la garantie d'une présentation de qualité.

Prise en charge de différentes entrées vidéo, notamment : HDMI, VGA, Mini DisplayPort et composite, le commutateur vidéo est compatible avec pratiquement tous les ordinateurs portables, Ultrabook™ ou appareils mobiles comme MacBook®, Microsoft® Surface™ Pro 2 & 3, et Lenovo X1™. Le panneau de commutation fonctionne même avec les appareils audio/vidéo ancienne génération, comme les lecteurs DVD, et prend en charge l'utilisation d'adaptateurs vidéo pour vos iPhone® ou iPad®.

Le modèle BOX4HDECP bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Intégration directe dans une table de salle de conférence pour les présentations et les conférences vidéo
- Intégration dans un podium pour le contrôle des présentations en direct
- Connectez votre périphérique à un vidéoprojecteur ou à un grand écran et passez automatiquement d'un ordinateur à l'autre ou à un appareil mobile pour communiquer pendant une réunion en salle de conférence
- Peut être utilisé dans une salle de conférence ou de classe où un vidéoprojecteur ou un écran peut ne pas comporter les ports de connectivité requis
- Dissimule vos câbles et votre boîtier de commutation inesthétiques grâce à une intégration directe à votre table ou podium

### Spécifications techniques

- Installation de table
- Commutation automatique audio/vidéo
- Panneau escamotable
- Prend en charge les sources audio/vidéo VGA, HDMI, mDP et composite
- Port de charge USB intégré
- Port Ethernet Pass-Through pour connectivité réseau
- Prend en charge des résolutions vidéo pouvant atteindre 1080p
- L'installation dissimulée dans la table élimine les enchevêtrements de câbles
- Assure la compatibilité de connexion entre la salle de conférence et les ordinateurs portables et Ultrabooks
- Connexion par câble unique à votre écran HDMI

---

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Active or Passive Adapter	Actif
	Passif
Entrée AV	VGA
	HDMI
	Mini-DisplayPort
	Composite
	Audio 3,5 mm
Nombre de ports	4
Sortie AV	HDMI
Prise en charge audio	Oui
USB Pass-Through	Non

---

#### Performance

Longueur max. de câble	50.0 ft [15.2 m]
Résolutions analogiques max.	1920x1080
Résolutions numériques max.	1920x1080
Résolutions prises en charge	1920x1080 (1080p)
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	Son Surround 7.1 (HDMI, Mini DisplayPort)
	Stéréo 2 voies (3,5 mm, RCA)

---

#### Connecteur(s)

Connecteur A	HDMI (19 broches)
	VGA (15 broches , D-Sub haute densité)



	Vidéo composite (1 x RCA)
	Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
	RJ-45
	USB Type-A (4 broches) USB 2.0
	Mini-DisplayPort (20 broches)
	Audio stéréo (2 x RCA)
Connecteur B	HDMI (19 broches)
	RJ-45

---

Notes  
spéciales /  
Configuration

Remarque	VGA (entrée) vers HDMI (sortie) - le port HDMI est actif   Composite (entrée) vers HDMI (sortie) - le port HDMI est actif  DisplayPort (entrée) vers HDMI (sortie) - le port HDMI est actif  HDMI (entrée) vers HDMI (sortie) - le port HDMI est passif 
----------	---

---

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Tension de sortie	12V DC
Courant de sortie	2A
Type de prise	N
Consommation électrique	24

---

Conditions  
environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)



Humidité 10 % à 85 % (sans condensation)

---

Caractéristiques physiques

Longueur du produit	6.7 in [17.0 cm]
Largeur du produit	3.9 in [100.0 mm]
Hauteur du produit	3.9 in [100.0 mm]
Poids du produit	2.5 lb [1.1 kg]

---

Informations d'emballage

Package Length	9.3 in [23.5 cm]
Package Width	6.3 in [16.0 cm]
Package Height	7.5 in [19.0 cm]
Poids brut	3.9 lb [1.8 kg]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Commutateur d'accès de table HDMI/VGA/mDP/composite
	Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)
	Contour découpé
	Manuel d'instruction

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

