

Box presa multimediale da tavolo o scrivania HDMI / VGA / DP a HDMI con porta di ricarica rapida

ID prodotto: BOX4HDECP



Il dispositivo di connettività per tavoli da conferenza presenta un design discreto a incasso che permette di connettere un dispositivo video VGA, Mini DisplayPort, HDMI o composito a un monitor o proiettore HDMI. Quando lo switch video non è in funzione, i suoi connettori spariscono dietro un elegante pannello di rivestimento, nascosti dal piano del tavolo o del palco su cui sono installati.

Durante le conferenze sarà possibile condividere comodamente il contenuto di un dispositivo con lo switch inserito nel tavolo, convertendo automaticamente qualsiasi sorgente audio/video collegata in una singola uscita HDMI. Inoltre, lo switch si integrerà perfettamente alle sale riunioni e aule più moderne, grazie a un pannello così discreto da passare inosservato. In più, BOX4HDECP è dotato di una porta USB che consente di ricaricare il dispositivo mobile e presenta una porta per il collegamento via Ethernet per garantire una connessione Internet anche nelle aree non coperte da WiFi.

Lo switch A/V consentirà di accedere all'ampio display da qualsiasi dispositivo video del presentatore. Sarà sufficiente installarlo direttamente nel piano del tavolo o del palco, così da visualizzare automaticamente l'ultima sorgente video collegata. Inoltre, la risoluzione video ad alta definizione, pari a un massimo di 1920x1080 (1080p), offre un'insuperabile qualità della presentazione.

Grazie al supporto per diversi ingressi video, tra cui HDMI, VGA, Mini DisplayPort, e composito, lo switch video supporta pressoché ogni PC portatile, Ultrabook™ o dispositivo mobile come MacBook®, Microsoft® Surface™ Pro 2 & 3, e Lenovo X1™. Il pannello dello switch funziona anche con dispositivi audio/video di vecchia generazione, come i lettori DVD, ed è adatto all'utilizzo di adattatori video per iPhone® o iPad®.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Inseribile direttamente nel piano del tavolo per presentazioni video e videoconferenze aziendali
- Installabile su un palco, per avere il controllo diretto della presentazione
- Permette di collegare il proprio dispositivo a un proiettore o a un ampio monitor e passare automaticamente da un computer all'altro (o a un dispositivo mobile), per collaborare attivamente durante una riunione aziendale
- Adatto alle sale riunioni e aule prive delle porte di connettività necessarie per proiettori e monitor
- Nasconde i cavi antiestetici inserendo lo switch direttamente all'interno del piano del tavolo o del palco

Caratteristiche

- L'installazione all'interno del tavolo passa inosservata, conferendo un aspetto ordinato alla sala riunioni
- La sala riunioni consente, così, la connessione di PC portatili e Ultrabook
- Connessione con cavo singolo al monitor HDMI
- Installazione ad incasso nel piano del tavolo
- Commutazione audio/video automatica
- Pannello nascosto
- Supporta fonti audio/ video VGA, HDMI, mDP e composito
- Porta di ricarica USB incorporata
- Porta di collegamento Ethernet per connettività di rete
- Supporta risoluzioni video fino a 1080p

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Active or Passive Attivo

Adapter	Passivo
Ingresso AV	VGA
	Audio 3,5 mm
	HDMI
	Mini-DisplayPort
	Composite
Porte	4
Uscita AV	HDMI
Audio	Sì
Pass-through USB	No

Prestazioni

Lunghezza max cavo	50.0 ft [15.2 m]
Risoluzioni analogiche massime	1920x1080
Risoluzioni digitali massime	1920x1080
Risoluzioni supportate	1920x1080 (1080p)
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	Suono surround 7.1 (HDMI, Mini DisplayPort) Stereo a 2 canali (3,5 mm, RCA)

Connettore/i

Connettore A	1 - HDMI (19 pin)
	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
	1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
	1 - Video composito (1 x RCA)

	1 - RJ-45
	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
	1 - Mini-DisplayPort (20 pin)
	1 - Audio stereo (2 x RCA)
Connettore B	1 - HDMI (19 pin)
	1 - RJ-45

Note/requisiti speciali

Nota	VGA (ingresso) a HDMI (uscita) - porta HDMI attiva Composito (ingresso) a HDMI (uscita) - porta HDMI attiva DisplayPort (ingresso) a HDMI (uscita) - porta HDMI attiva HDMI (ingresso) a HDMI (uscita) - porta HDMI passiva
------	---

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	2A
Tipo presa	N
Consumo energetico	24

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	da 10% a 85% (senza condensa)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero e argento
Lunghezza prodotto	6.7 in [17.0 cm]

Larghezza prodotto	3.9 in [10.0 cm]
Altezza prodotto	3.9 in [10.0 cm]
Peso prodotto	2.5 lb [1.1 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	9.2 in [23.4 cm]
Package Width	7.4 in [18.8 cm]
Package Height	6.3 in [16.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.8 lb [1.7 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	<p>1 - Switch HDMI/VGA/mDP/composito con accesso a piano del tavolo</p> <p>1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/EU/UK/AU)</p> <p>1 - Sagoma di ritaglio</p> <p>1 - Manuale di istruzioni</p>
--------------------------	--

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.