

Inbouw connectiviteitsbox voor vergadertafel - HDMI / VGA / Mini DisplayPort naar HDMI uitgang met USB-snellaadpoort

Productcode: BOX4HDECP



Deze connectiviteitsbox voor vergadertafels wordt onzichtbaar in de tafel gemonteerd, waarmee u een VGA-, Mini DisplayPort-, HDMI- of composiet videobron op een HDMI-scherm of -projector kunt aansluiten. Als de videoswitch niet wordt gebruikt, hoeft u het stijlvolle afdekpaneel alleen over de connectors te schuiven, waardoor ze onzichtbaar in de tafel of het podium verdwijnen.

Sprekers kunnen gemakkelijk de inhoud van hun eigen apparaat delen met de tafelswitch, waarbij alle aangesloten audio-/videobron in één HDMI-uitgang wordt veranderd. De switchbox kan ook stijlvol worden geïntegreerd in uw moderne vergaderruimte of klaslokaal dankzij een onopvallend afdekpaneel. Voor extra gemak is de BOX4HDECP uitgerust met een USB-laadpoort voor het opladen van uw mobiele apparaat en een Ethernet pass-through poort voor internerverbinding in vergaderruimtes waar geen wifi beschikbaar is.

De A/V-switch maakt uw grote scherm toegankelijk voor elke videobron van uw spreker, door de directe installatie in het oppervlak van uw tafel of podium, en toont automatisch de meest recent aangesloten videobron. Daarnaast zorgt ondersteuning van high-definition videoresoluties tot 1920x1080 (1080p) ervoor dat de kwaliteit van uw presentatie behouden blijft.

Door ondersteuning van verschillende video-ingangen waaronder: HDMI, VGA, Mini DisplayPort en composiet garandeert de videoswitch ondersteuning van bijna elke laptop, Ultrabook™ of mobiele apparaat zoals MacBook®, Microsoft® Surface™ Pro 2 & 3, en Lenovo X1™. Het switchpaneel werkt zelfs met oudere audio-/videoapparaten zoals DVD-spelers, en ondersteunt het gebruik van videoadapters voor uw iPhone® of iPad®.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Direct te monteren in een tafel in een vergaderruimte voor videopresentaties en videoconferenties
- Ingebouwd in een podium, voor live presentaties
- Sluit uw apparaat aan op een projector of een groot scherm en schakel automatisch van de ene computer naar de andere of naar een mobiel apparaat, zodat u deze tijdens een vergadering samen kunt gebruiken
- Geschikt voor een vergaderruimte of klaslokaal waar een projector of scherm misschien niet over de vereiste aansluitpoorten beschikt
- Verberg uw lelijke kabels en switchbox door deze direct in uw tafel of podium te installeren

Eigenschappen

- Verborgen tafelinstallatie lost kabelwarboel in vergaderruimtes op
- Zorg in vergaderruimtes voor internetverbinding voor laptops en Ultrabooks
- Aansluiting op uw HDMI-scherm via één kabel
- Montage in de tafel
- Automatisch schakelen tussen audio/video
- Afdekpaneel
- Ondersteunt VGA, HDMI, mDP en composiet audio-/videobronnen
- Geïntegreerde USB-laadpoort
- Ethernet pass-through poort voor netwerkaansluiting
- Ondersteunt videoresoluties tot 1080p

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Active or Passive Adapter	Passief

AV-ingang	VGA
	3,5 mm audio
	HDMI
	Mini-DisplayPort
	Composite
Poorten	4
AV-uitgang	HDMI
Audio	Ja
USB pass-through	Nee

Prestaties

Maximale kabellengte	50.0 ft [15.2 m]
Maximale analoge resoluties	1920x1080
Maximale digitale resoluties	1920x1080
Ondersteunde resoluties	1920x1080 (1080p)
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	7.1 surround sound (HDMI, Mini DisplayPort) 2-kanaals stereo (3,5 mm, RCA)

Connector(en)

Connector A	1 - HDMI (19-polig) 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) 1 - Composiet video (1 x RCA) 1 - RJ-45
-------------	---

Connector B		1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
		1 - Mini-DisplayPort (20-polig)
		1 - Stereoaudio (2 x RCA)
		1 - HDMI (19-polig)
		1 - RJ-45
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	VGA (input) naar HDMI (output) - HDMI-poort is actief Composiet (input) naar HDMI (output) - HDMI-poort is actief DisplayPort (input) naar HDMI (output) - HDMI-poort is actief HDMI (input) naar HDMI (output) - HDMI-poort is passief
Voeding	Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	2A
	Stekkertype	N
	Vermogensopname	24
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	10% tot 85% (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart & Zilver
	Lengte product	6.7 in [17.0 cm]
	Breedte product	3.9 in [10.0 cm]

Hoogte product	3.9 in [10.0 cm]
Gewicht product	2.5 lb [1.1 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	9.2 in [23.4 cm]
Package Width	7.4 in [18.8 cm]
Package Height	6.3 in [16.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.8 lb [1.7 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegleverd	1 - In tafelloppervlak te monteren HDMI/VGA /mDP/composiet switch
	1 - Universele voedingsadapter (N-A/EU/VK/AU)
	1 - Omtrek sjabloon
	1 - Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.