

## Anslutningslåda för konferensbord – HDMI/VGA/Mini DisplayPort till HDMI-utgång med USB-snabbladdningsport

Produkt ID: BOX4HDECP



Denna anslutningslåda för konferensbord har en dold bordsdesign som låter dig ansluta en VGA-, Mini DisplayPort-, HDMI- eller komposit-videokälla till en HDMI-skärm eller -projektor. När videoswitchen inte används kan du enkelt dra den eleganta täckpanelen över kontakterna för att dölja dem inuti bordet eller podiet.

Presentatörer kan enkelt dela innehåll från deras egna enheter med bordsswitchen och automatiskt konvertera anslutna audio/video-källor till en enda HDMI-utgång. Switchlådan integreras dessutom elegant i ditt moderna styrelserum eller klassrum med en diskret täckpanel. För extra behändighet har BOX4HDECP en USB-laddningsport för att ladda din mobila enhet och en Ethernet-genomströmningsport för Internet-anslutning i styrelserum utan WiFi.

A/V-switchen gör din stora skärm tillgänglig för presentatörers alla videokällor genom installation direkt på i ditt bord eller podium och sänder automatiskt den senast anslutna videokällan. Dessutom garanterar stödet för HD-videoupplösningar på upp till 1920x1080 (1080p) att kvaliteten på presentation bibehålls.

Med stöd för olika videoingångar inklusive: HDMI, VGA, Mini DisplayPort och komposit garanterar videoswitchen stöd för nästan vilken bärbar dator, Ultrabook™ eller mobil enhet som helst som t.ex. MacBook®, Microsoft® Surface™ Pro 2 & 3, och Lenovo X1™. Switchpanelen fungerar även med äldre audio/video-enheter som till exempel DVD-spelare och stöder användning av videoadaptrar för din iPhone® eller iPad®.

BOX4HDECP täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

## Användning

- Installera direkt i bordet i styrelserummet för videopresentationer och videokonferenser
- Installera i ett podium för kontroll över livepresentationer
- Anslut din enhet till en projektor eller stor skärm och växla från en dator till en annan, eller till en mobil enhet automatiskt för att samarbeta under möten i styrelserummet
- Använd i styrelserum eller klassrum där projektorn eller skärmen inte har rätt anslutningsportar
- Dölj fula kablar och switchlåda med installation direkt i bordet eller podiet

## Funktioner

- Dold bordsinstallation förhindrar sladdhärvor i styrelserummet
- Ge anslutningsmöjligheter i styrelserummet för bärbara datorer och Ultrabook-datorer
- En enda kabelanslutning till HDMI-skärmen
- Installation i bordet
- Automatisk audio/video-switching
- Dold panel
- Stöder VGA-, HDMI-, mDP- och komposit audio/video-källor
- Inbyggd USB-laddningsport
- Ethernet-genomströmningsport för nätverksanslutning
- Stöder video-upplösningar på upp till 1080p

---

### Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
	Passiv
Portar	4
AV-ingång	VGA

	3,5 mm audio
	HDMI
	Mini-DisplayPort
	Composite
AV-utgång	HDMI
Audio	Ja
USB-passthrough	Nej

---

#### Prestanda

Maximal kabellängd	50.0 ft [15.2 m]
Maximal analog upplösning	1920x1080
Maximal digital upplösning	1920x1080
Stödda upplösningar	1920x1080 (1080p)
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	7.1 surroundljud (HDMI, Mini DisplayPort) 2-kanalers stereo (3,5 mm, RCA)

---

#### Kontakt(er)

Connector A	HDMI (19-stifts) VGA (15-stifts, High Density D-Sub) 3.5 mm minijack (3-polig) Kompositvideo (1 x RCA) RJ-45 USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Mini-DisplayPort (20-stifts) Stereoaudio (2 x RCA)
-------------	--

Connector B	HDMI (19-stifts)
	RJ-45

---

Särskilda  
anmärkningar/krav

Obs.	VGA (ingång) till HDMI (utgång) - HDMI-porten aktiv   Komposit (ingång) till HDMI (utgång) - HDMI-porten aktiv  DisplayPort (ingång) till HDMI (utgång) - HDMI-porten aktiv  HDMI (ingång) till HDMI (utgång) - HDMI-porten passiv 
------	---

---

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Utspänning	12V DC
Utström	2A
Kontakttyp	N
Strömförbrukning	24

---

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet	10 % till 85 % (icke-kondenserande)

---

Utseende

Färg	Svart & silver
Produktlängd	6.7 in [17.0 cm]
Produktbredd	3.9 in [100.0 mm]
Produkthöjd	3.9 in [100.0 mm]
Produktvikt	2.5 lb [1.1 kg]

---

Förpackning

Package Length	9.3 in [23.5 cm]
----------------	------------------



Package Width	6.3 in [16.0 cm]
Package Height	7.5 in [19.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	3.9 lb [1.8 kg]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	HDMI/VGA/mDP/komposit-åtkomstswitch för bordsyta
	Universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)
	Utskärningsmall
	Instruktionsbok

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

