

Support de montage pour 4 disques durs de 2,5" avec ventilateur de refroidissement

N° de produit: BRACKET425F



Augmentez le rendement et la capacité de stockage de données de votre ordinateur de bureau ou améliorez votre salle de serveurs grâce à ce kit de support de fixation pour 4 SSD ou HDD de 2,5 pouces.

Ce support de fixation pour disque permet d'ajouter quatre SSD ou HDD de 2,5 pouces dans deux baies de façade 5,25 pouces de votre ordinateur ou de votre serveur, ce qui augmente votre capacité de stockage des données. Le support de fixation prend en charge une vaste gamme de SSD ou de HDD de 2,5 pouces dont la hauteur peut varier de 5 à 15 mm.

Un grand ventilateur intégré fait circuler l'air afin de dissiper la chaleur et maintenir une température de fonctionnement adaptée. Protégés contre l'accumulation de chaleur, vos disques dureront plus longtemps. Le ventilateur est également équipé d'un filtre à poussière, ce qui permet d'utiliser le support de fixation dans des milieux industriels ou professionnels.

Avec son cadre en acier, le support de fixation restera fiable longtemps. Le modèle BRACKET425F bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Renforcez la performance et la capacité de stockage de votre ordinateur de bureau ou de votre

serveur en installant quatre SSD/HDD 2,5 pouces dans deux baies non utilisées de 5,25 pouces

- Le ventilateur est équipé d'un filtre à poussière, ce qui permet d'utiliser le support de fixation dans des milieux industriels ou professionnels
- Adaptez des disques durs d'ordinateur portable inutilisés à votre ordinateur de bureau

Spécifications techniques

- Montez quatre SSD/HDD dans deux baies en façade de 5,25 pouces de votre ordinateur de bureau ou de votre serveur
- Prend en charge les SSD et HDD 2,5 pouces de 5 à 15 mm de hauteur
- Support de fixation durable avec cadre en acier
- Le ventilateur équipé d'un filtre assure une température de fonctionnement optimale

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Ventilateur(s)	Oui
Ventilateurs	1 - 80 mm
Nombre de disques	4
Taille du disque	2.5in
Disques compatibles	SATA & IDE
Installation du disque	Fixe
Nombre de baies 2,5 pouces	4
Hauteurs de lecteur prises en charge	5mm
	7mm
	9.5mm
	12.5mm
	15mm

	Type ventilateur à roulement	Double roulement à bille
Performance	MTBF	50 000 heures
Connecteur(s)	Connecteurs hôte	1 - Molex (4 broches , PWM)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Type de boîtier	Acier et plastique
	Hauteur de disque max.	0.6 in [15 mm]
	Longueur du produit	6.4 in [16.2 cm]
	Largeur du produit	5.9 in [15.0 cm]
	Hauteur du produit	3.3 in [8.5 cm]
	Poids du produit	1.1 lb [0.5 kg]
Informations d'emballage	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	7.0 in [17.9 cm]
	Package Width	6.3 in [16.1 cm]
	Package Height	3.4 in [8.7 cm]
	Poids brut	1.4 lb [0.6 kg]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Support de fixation pour SSD / HDD avec ventilateur
		1 - Ensemble de vis de montage
		1 - Guide de démarrage rapide

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

