

4x 2,5" SSD/HDD-monteringsfäste med kylfläkt

Produkt ID: BRACKET425F



Öka din stationära dators prestanda och datalagringskapacitet eller förbättra din serverlagring med detta paket med monteringsfästen för 4 enheter för 2,5" solid state-enheter eller hårddiskar.

Detta monteringsfäste låter dig lägga till fyra 2,5" SSD- eller HDD-enheter i två 5,25" frontfack på din dator eller server för att förbättra din datalagringskapacitet. Monteringsfästena stöder många olika 2,5" SSD/HDD-enheter med en höjd från 5 till 15 mm.

En stor inbyggd fläkt håller luften i rörelse för att förhindra värmeuppbyggnad och för att garantera optimal driftstemperatur. Skydd mot för mycket värmeuppbyggnad maximerar enheternas livslängd. Fläkten har dessutom ett dammfilter som gör monteringsfästet idealiskt för industri- och företagsmiljöer.

Monteringsfästet är tillverkat med en stålram och är designat för tillförlitlig prestanda och hållbarhet. BRACKET425F täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Lägg till prestandan och lagringskapaciteten från fyra 2,5" SSD/HDD-enheter som installeras i två oanvända 5,25" fack i din stationära dator eller server

- Kylfläkten med dammfilter gör monteringsfästet idealiskt för industri- och företagsmiljöer
- Anpassa och integrera oanvända hårddiskar till bärbara datorer med din stationära dator

Funktioner

- Montera fyra SSD/HDD-enheter i två frontfack (5,25") på din stationära dator eller server
- Stöder 2,5" SSD/HDD-enheter från 5-15 mm
- Hållbart monteringsfäste med stålram
- Kylfläkt med filter hjälper till att hålla optimal driftstemperatur

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Fläkt(ar)	Ja
Flaktar	1 - 80 mm
Antal enheter	4
Enhetsstorlek	2.5in
Enhetsstyp	SATA & IDE
Enhetsinstallation	Fixerad
Antal 2,5 tums fack	4
Stödda enhetshöjd(er)	5mm
	7mm
	9.5mm
	12.5mm
	15mm
Fläktlagerstyp	Dubbelt kullager

Prestanda

Medeltid mellan fel (MTBF)	50 000 timmar
----------------------------	---------------

Kontakt(er)		
	Värdkontakter	1 - Molex (4-stifts, PWM)
Utseende		
	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Stål och plast
	Maximal enhetshöjd	0.6 in [15 mm]
	Produktlängd	6.4 in [16.2 cm]
	Produktbredd	5.9 in [15.0 cm]
	Produkthöjd	3.3 in [8.5 cm]
	Produktvikt	1.1 lb [0.5 kg]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	7.0 in [17.9 cm]
	Paketets bredd	6.3 in [16.1 cm]
	Paketets höjd	3.4 in [8.7 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	1.4 lb [0.6 kg]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - SSD/HDD-monteringsfäste med fläkt
		1 - paket med monteringskruvar
		1 - Snabbstartsguide
Warranty Information		
	Warranty	2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.