

## Récepteur Audio Bluetooth 2.0 EDR avec NFC - Audio Sans Fil

N° de produit: BT2A



StarTech.com

Le récepteur audio Bluetooth BT2A transforme le système stéréo de votre domicile ou tout autre appareil de sortie audio en une passerelle média compatible Bluetooth diffusant de la musique sans fil, en continu, directement d'un appareil Bluetooth comme votre smartphone, votre tablette ou votre iPod Touch.

Le récepteur Bluetooth permet un jumelage NFC (Near Field Communication) sans souci : il suffit de toucher rapidement le BT2A avec votre appareil NFC compatible Bluetooth, et le voilà prêt à transmettre du son sans fil vers votre équipement audio, sans configuration supplémentaire.

Pour obtenir la meilleure qualité sonore qui soit, l'appareil BT2A est équipé d'un convertisseur numérique/analogique Wolfson® (DAC). D'autre part, il simplifie la compatibilité avec vos appareils grâce à son câblage analogique destiné aux branchements nécessitant l'audio RCA deux voies ou des éléments audio de 3,5 mm.

L'appareil BT2A bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Diffusez de la musique en continu sans fil de votre téléphone portable au système stéréo de votre domicile
- Basculez rapidement entre des sorties audio à l'aide de la NFC

## Spécifications techniques

- Prise en charge NFC
- DAC Wolfson
- Codec audio aptX
- Avec câble audio de 3,5 mm
- Avec adaptateur audio RCA deux voies
- Compatible avec les appareils stéréo Bluetooth A2DP
- Sortie audio numérique (Toslink)

---

### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Entrée AV	Bluetooth
Sortie AV	Audio 3,5 mm
Prise en charge audio	Oui
Normes de l'industrie	NFC aptX
ID du chipset	Wolfson - WM8524 DAC

---

### Performance

Spécifications audio	Audio stéréo 2 voies
----------------------	----------------------

---

### Connecteur(s)

Types de connecteur	Classe Bluetooth 2.0
Connecteur A	Classe Bluetooth 2.0
Connecteur B	Toslink (SPDIF , optique) Mini-jack 3,5 mm (3 positions)

---

### Indicateurs

Indicateurs lumineux	1 DEL d'appariement
----------------------	---------------------

---

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	300mA
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	1A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M
Consommation électrique	5

---

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 43°C (32°F to 109°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	50~70%

---

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur du produit	3.0 in [77.0 mm]
Largeur du produit	3.3 in [84.0 mm]
Hauteur du produit	1.0 in [26.0 mm]
Poids du produit	1.9 oz [55.0 g]

---

Informations d'emballage



Quantité par paquet	12
Package Length	2.5 in [64.0 mm]
Package Width	4.8 in [12.2 cm]
Package Height	9.5 in [24.2 cm]
Poids brut	13.0 oz [367.0 g]

---

Contenu du  
paquet

Inclus dans le paquet	Récepteur audio Bluetooth
	Câble audio 3,5 mm (M/M)
	Câble de dérivation vers RCA
	Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU)
	Câble d'alimentation USB
	Manuel d'utilisation

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

