

Ricevitore audio Bluetooth con NFC - Audio wireless

ID prodotto: BT2A



StarTech.com

Il ricevitore audio Bluetooth BT2A trasforma l'impianto stereo o qualsiasi dispositivo con uscita audio in un gateway multimediale compatibile con Bluetooth che può essere utilizzato per lo streaming di musica in modalità wireless direttamente da un dispositivo dotato di Bluetooth quale, ad esempio, uno smartphone, tablet o iPod Touch.

Il ricevitore Bluetooth offre un accoppiamento semplice grazie all'utilizzo di NFC (Near field communication): è sufficiente collegare il dispositivo Bluetooth dotato di NFC a BT2A e sarà pronto a trasmettere l'audio in modalità wireless dall'apparecchiatura audio, senza richiedere un'ulteriore configurazione.

Per garantire la migliore qualità del suono, BT2A è dotato di un convertitore DAC (da digitale ad analogico) Wolfson®. Inoltre, per una semplice compatibilità con i dispositivi esistenti, il ricevitore comprende un cavo digitale per i collegamenti che richiedono un audio RCA a 2 canali o audio da 3,5 mm.

BT2A è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Passaggio rapido da un dispositivo di uscita audio all'altro grazie alla comunicazione NFC

- Streaming di musica in modalità wireless dal cellulare all'impianto stereo domestico

## Caratteristiche

- Supporto di NFC
- DAC Wolfson
- Codec audio aptX
- Cavo audio da 3,5 mm incluso
- Adattatore audio RCA 2-CH incluso
- Compatibile con dispositivi Bluetooth stereo A2DP
- Uscita audio digitale (Toslink)

---

### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ingresso AV	Bluetooth
Uscita AV	Audio 3,5 mm
Audio	Sì
Standard del settore	NFC aptX
ID chipset	Wolfson - WM8524 DAC

---

### Prestazioni

Specifiche audio	Audio stereo a 2 canali
------------------	-------------------------

---

### Connettore/i

Tipo/i connettori	Bluetooth classe 2.0
Connettore A	1 - Bluetooth classe 2.0
Connettore B	1 - Toslink (SPDIF, ottico) 1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)

---

Indicatori

Indicatori LED 1 - 1 coppia di LED

---

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	300mA
Tensione di uscita	5 DC
Corrente di uscita	1A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M
Consumo energetico	5

---

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 43°C (32°F to 109°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	50~70%

---

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza prodotto	3.0 in [7.7 cm]
Larghezza prodotto	3.3 in [8.4 cm]
Altezza prodotto	1.0 in [2.6 cm]
Peso prodotto	1.9 oz [55.0 g]

---

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
---------------------	---

Lunghezza Confezione	2.5 in [6.4 cm]
Package Width	4.8 in [12.2 cm]
Package Height	9.5 in [24.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	13.0 oz [367.0 g]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Ricevitore audio Bluetooth
	1 - Cavo audio da 3,5 mm - (M/M)
	1 - Cavo di ripartizione RCA
	1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/EU)
	1 - Cavo di alimentazione USB
	1 - Manuale utente

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.