

Bluetooth audio-ontvanger met NFC - draadloze audio

Productcode: BT2A



StarTech.com

De BT2A Bluetooth audio-ontvanger verandert uw stereosysteem thuis, of een willekeurig audiuitvoerapparaat, in een met Bluetooth compatibele media-gateway die u kunt gebruiken voor het draadloos streamen van muziek direct vanaf een Bluetooth-apparaat zoals uw smartphone, tablet of iPod Touch.

De Bluetooth-ontvanger biedt probleemloze pairing via NFC (Near Field Communication) -- plaats uw voor NFC geschikt Bluetooth-apparaat voorzichtig tegen de BT2A en uw apparaat kan direct draadloos audio verzenden via uw audioapparatuur, zonder dat een aanvullende configuratie vereist is.

Om de beste geluidskwaliteit te garanderen, beschikt de BT2A over een Wolfson® digitaal-naar-analoog-converter (DAC). En, voor compatibiliteit met uw bestaande apparaten, is de ontvanger voorzien van analoge kabel voor aansluitingen die 2-kanaals RCA audio of 3,5 mm audio vereisen.

De BT2A wordt gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Snel schakelen tussen audiuitvoerapparaten via NFC

- Draadloos muziek streamen vanaf uw mobiele telefoon naar uw stereosysteem thuis

Eigenschappen

- NFC-ondersteuning
- Wolfson DAC
- aptX Audio Codec
- 3,5 mm audiokabel meegeleverd
- 2-kanaals RCA-audioadapter meegeleverd
- Compatibel met A2DP stereo Bluetooth-apparaten
- Digitale audio-uitgang (Toslink)

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
AV-ingang	Bluetooth
AV-uitgang	3,5 mm audio
Audio	Ja
Industriestandaarden	NFC aptX
Chipsetcode	Wolfson - WM8524 DAC

Prestaties

Audiospecificaties	2-kanaals stereoaudio
--------------------	-----------------------

Connector(en)

Type connector(en)	Bluetooth klasse 2.0
Connector A	1 - Bluetooth klasse 2.0
Connector B	1 - Toslink (SPDIF, optisch) 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)

Indicatoren

LED-indicatoren 1 - 1 pair LED

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	300mA
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	1A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	5

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 43°C (32°F to 109°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	50~70%

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	3.0 in [7.7 cm]
Breedte product	3.3 in [8.4 cm]
Hoogte product	1.0 in [2.6 cm]
Gewicht product	1.9 oz [55.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	2.5 in [6.4 cm]

Package Width	4.8 in [12.2 cm]
Package Height	9.5 in [24.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	13.0 oz [367.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Bluetooth audio-ontvanger
	1 - 3,5 mm audiokabel (M/M)
	1 - RCA breakout-kabel
	1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
	1 - USB-voedingskabel
	1 - Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.