

150m USB 2.0 Extender over Cat5e/Cat6 Ethernet Kabel, Externe Voeding, USB Extender via RJ45/Netwerk Kabel, USB Over UTP Extender/Adapter, USB over Netwerk Verlenger

Productcode: C15012-USB-EXTENDER



Verleng een USB 2.0-verbinding tot 150 meter met deze USB Extender Kit. Sluit de zender aan op de ontvanger via bestaande Cat5e Ethernet-bekabeling of beter (bijv. Cat 6, 6a, enz.). Er is geen software of configuratie nodig.

Met deze USB Extender Kit kunt u de beperkingen van maximale USB-kabellengtes overwinnen en USB-verbindingen met een groter bereik realiseren. Gebruik deze kit voor een groot aantal toepassingen in magazijnen, klaslokalen, vergaderzalen en andere omgevingen, zoals bewaking en toezicht op afstand met een webcam (tot 1080p resolutie), bediening van machines op afstand, printen op afstand, aansluiting van barcodescanners voor de detailhandel en vele andere toepassingen. Bovendien kan de eenheid op afstand worden aangesloten op een voedingsbron, dankzij de meegeleverde power adapter, voor toepassingen die USB-busvoeding vereisen.

De lokale en remote units hebben een metalen behuizing voor extra bescherming en een lange levensduur in ruwere omgevingen. Met afmetingen van slechts 32 x 25 x 67mm zijn beide eenheden zeer compact, zodat ze in beperkte ruimtes kunnen worden geïnstalleerd.

De USB over Ethernet kabel extender kit is compatibel met elk besturingssysteem en vereist geen extra software om te werken. Stel de units in door ze aan te sluiten op een point-to-point verbinding, met behulp van uw bestaande Ethernet-bekabeling (Cat5e of beter). Deze kit is niet compatibel met netwerkswitches en routers. De Extender is compatibel met USB 2.0, USB 1.1 en USB 1.0 randapparatuur.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **USB EXTENDER MET GROOT BEREIK:** Verleng een USB 2.0-verbinding tot 150m via een Ethernet-kabel (CAT5e, CAT6 of hoger) met data transfer snelheden tot 480 Mbps; LED's voor stroom, link en activiteit; Ideaal voor verlengen van webcams en USB-randapparatuur
- **GEVOEDE USB EXTENDER KIT:** De USB-extender over Cat5/Cat6-kabel (RJ45) beschikt over een poweradapter voor de ontvanger, terwijl de zender door de bus wordt gevoed; De USB-poort van de ontvanger levert 5V 500mA
- **DUURZAAM & COMPACT:** Duurzame metalen constructie voor omgevingen met veel slijtage; Zender en ontvanger hebben elk dezelfde kleine vormfactor 32 x 25 x 67 mm; De rubberen voetjes voorkomen het verschuiven; 61cm USB-hostkabel meegeleverd
- **PLUG-AND-PLAY:** installatie zonder drivers en compatibel met de voornaamste besturingssystemen, waaronder Windows, macOS en Linux; compatibel met USB 2.0/1.1/1.0; Point-to-Point extender werkt niet via netwerk/LAN-apparatuur (router, switch, enz.)
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze USB Verlenger werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	1
Bekabeling	Cat5e UTP of beter

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	480 Mbit/s
Max. afstand	150m [492ft]

Connector(en)	Connectoren lokale eenheid	1 - USB B (4-polig)
		1 - RJ-45
	Aansluitingen externe eenheid	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
		1 - RJ-45
Software	Besturingssystemen	Besturingssysteem onafhankelijk; geen extra stuurprogramma's of software vereist
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Een hostcomputer met een beschikbare USB-A poort (USB Type-A) Ontvanger en zender moeten worden aangesloten in een point-to-point opstelling. Het product werkt niet bij aansluiting via netwerkapparatuur. Terminated RJ45 Cat5e (of beter) Ethernet kabel De Ethernet-kabel moet voldoen aan de EIA/TIA-568-A of B-norm.
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Solid Green = Stroom , Off = Geen stroom
Voeding	Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.6 A
	Uitgangsspanning	5 DC
	Uitgangsstroom	3 A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	H

Vermogensopname	15 W
Gebruiksomgeving	
Bedrijfstemperatuur	32°F ~ 122°F (0°C to 50°C)
Opslagtemperatuur	-4°F ~ 158°F (-20°C to 70°C)
Vochtigheid	10% ~ 90%
Fysieke eigenschappen	
Kleur	Zwart
Type behuizing	Metal
Lengte product	1.3 in [3.2 cm]
Breedte product	2.6 in [6.7 cm]
Hoogte product	1.0 in [2.5 cm]
Gewicht product	6.1 oz [173.0 g]
Verpakkingsinformatie	
Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.7 in [22.2 cm]
Package Width	7.6 in [19.4 cm]
Package Height	2.4 in [6.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.2 lb [0.5 kg]
Wat wordt er meegeleverd	
Meegeleverd	1 - USB Over Cat5/Cat6 Zender 1 - USB Over Cat5/Cat6 Ontvanger 1 - 61cm USB-A naar USB-B Host Kabel 1 - Universele Power Adapter (Noord America)

Garantiebepalinge
n

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.