

KVM Switch USB-C DisplayPort a 2 porte con cavi host integrati - Switch KVM 4K 60Hz compatto con cavi USB-A/DisplayPort/Audio da 1,8 m e USB-C da 1,2 m - Alimentato via cavo - Pulsante remoto/Hotkey

ID prodotto: C2-D46-UAC-CBL-KVM



Questo switch KVM ibrido consente agli utenti di passare da un desktop dotato di USB Type-A e DisplayPort a un laptop dotato di USB Type-C (DP Alt-Mode), per condividere tastiera, mouse, dispositivi di ingresso/uscita audio e un singolo monitor DisplayPort 4K 60Hz.

Lo switch KVM è alimentato via cavo e dispone di cavi DisplayPort, USB-A, USB-C e di ingresso/uscita audio da 3,5 mm integrati. Questo garantisce la compatibilità e le prestazioni tra lo switch KVM, i monitor e le periferiche, senza la necessità di selezionare e acquistare i cavi necessari per tali connessioni.

Lo switch KVM a 2 porte è compatibile con tutti i sistemi operativi, compresi Windows, macOS, ChromeOS e Linux. Il KVM funziona con tutte le piattaforme hardware, tra cui Intel, AMD e Apple M1/M2. La porta host USB-C è compatibile con i laptop USB-C, USB4, Thunderbolt 3 e Thunderbolt 4. Se il desktop non dispone di una porta da 3,5 mm a 4 posizioni, l'adattatore per cuffie da 3,5 mm incluso garantisce la compatibilità immediata.

Lo switch KVM offre due opzioni per passare da un host all'altro: un pulsante a distanza o comandi a scelta rapida, utilizzando il software scaricabile. Il pulsante remoto integra un cavo di 1,5 m per un posizionamento ottimale nella configurazione. La commutazione audio indipendente può essere ottenuta tramite il software, utilizzando shortcut da tastiera (cioè i tasti di scelta rapida), garantendo un audio ininterrotto durante la commutazione tra dispositivi host.

Sviluppata per migliorare le prestazioni e la sicurezza, StarTech.com Connectivity Tools è l'unica suite software sul mercato che funziona con un'ampia gamma di accessori di connettività IT. La suite software comprende:

- Advanced Windows Layout Utility: Configurazione e salvataggio di layout di finestra personalizzati.

- MAC Address Pass-Through Utility: Migliora la sicurezza della rete.
- USB Event Monitoring Utility: Traccia e registra i dispositivi USB collegati.
- Wi-Fi Auto Switch Utility: Consente agli utenti di accedere rapidamente a velocità di rete più elevate attraverso la LAN cablata.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l'applicazione StarTech.com Connectivity Tools, visitare la pagina: [www.startech.com/connectivity-tools](http://www.startech.com/connectivity-tools)

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Ideale per la condivisione delle periferiche tra le apparecchiature domestiche e quelle dell'ufficio in un ufficio domestico
- Ottimo per applicazioni come CAD/CAM, editing video e creazione di contenuti
- Consente di commutare uno schermo, un mouse, una tastiera e periferiche audio tra due computer

## Caratteristiche

- KVM SWITCH IBRIDO 4K 60HZ: questo commutatore switch consente di passare da un desktop USB-A/DisplayPort a un laptop con modalità USB-C DP-Alt per condividere tastiera, mouse, dispositivi di ingresso/uscita audio e un singolo monitor DisplayPort 4K 60Hz
- PRONTO ALL'USO: i cavi integrati e l'assenza di alimentatore esterno consentono una rapida installazione. Switch KVM compatto alimentato da bus con cavi USB-A, DisplayPort e audio integrati da 1,2m per il PC1 e di cavi host USB-C e audio da 1,2m per il PC2
- COMPATIBILITÀ: switch KVM a 2 porte funziona con qualsiasi SO compresi Windows, macOS, Linux e ChromeOS - Compatibile con tutte le piattaforme hardware come Intel, AMD e dispositivi Apple M1/M2 (MacBook/Mac Mini)- Funziona con USB-C, USB4, Thunderbolt 3/4

- **OPZIONI DI SWITCH:** passaggio da un host all'altro tramite pulsante o comando di scelta rapida. Il pulsante è collegato a un cavo di 1,5m per un uso remoto flessibile. Il software scaricabile consente di ascoltare l'audio da un PC mentre si controlla l'altro
- **IL NOSTRO VANTAGGIO:** strumenti di connettività inclusi per professionisti e team di assistenza IT con USB Event Monitoring per registrare le connessioni dei dispositivi USB e Windows Layout per ripristinare le posizioni delle finestre quando si cambia host

**Hardware**

Norme di garanzia	2 Years
Audio	Sì
Porte KVM	2
Interfaccia PC	USB & USB-C
Tipo video PC	DisplayPort
Multimonitor	1
Montaggio a rack	No
Cavi inclusi	Sì
ID chipset	SN8P2202SG
Collegamento a margherita	No

**Prestazioni**

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
Video Revision	DisplayPort 1.2
Controllo IP	No
Hot-Key Selection	Sì
Massima velocità di trasferimento dati	480 Mbps (USB 2.0)
Risoluzioni supportate	4096x2160 @60Hz 3840x2160 @60Hz

5120x1440 @60Hz

3440x1440 @60Hz

2560x1440 @60Hz

2560x1080 @60Hz

1920x1200 @60Hz

1920x1080 @60Hz

Other resolutions may be supported

Widescreen supportato Sì

Specifiche audio DisplayPort - 2 Channel Audio

Analog Stereo - 2 Channel Audio

scansione automatica 10, 20, 30, 40, 50, and 60 seconds

Supporto selezione porte Pulsante, tasti di scelta rapida e software

Specifiche generali PC1 Lunghezza del cavo (USB-C/Audio): 1.2m

PC2 Lunghezza del cavo (USB-A/Porta display/Audio):  
1,8m

MTBF 261.196 ORe

#### Connettore/i

Interfacce console 1 - DisplayPort

2 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

2 - 3.5mm Stereo Female 3 pos

Connettori host 1 - USB-C (DP Alt-Mode)

2 - 3.5mm Stereo Male 4 pos

1 - DisplayPort

1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

#### Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows 7, 8/8.1, 10, 10 ARM, 11, 11 ARM macOS 10.12 - 10.15, 11, 12 ChromeOS
-------------------------------------	---

**Note/requisiti speciali**

Nota	La compatibilità del sistema operativo si riferisce solo al software KVM disponibile. Il KVM può essere utilizzato senza software su qualsiasi piattaforma
------	--

**Indicatori**

Indicatori LED	1 - Verde Fisso: Il PC selezionato è collegato  1 - Verde Lampeggiante: Il PC selezionato non viene rilevato
----------------	--

**Alimentazione**

Fonte di Alimentazione	Alimentazione tramite bus
Tensione ingresso	5V DC

**Ambientale**

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	0% ~ 90% RH (senza condensa)

**Caratteristiche fisiche**

Colore	Nero
Tipo enclosure	ABS
Lunghezza prodotto	3.7 in [9.5 cm]
Larghezza prodotto	3.1 in [8.0 cm]
Altezza prodotto	0.9 in [2.4 cm]
Peso prodotto	13.4 oz [380.0 g]

**Informazioni**

confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	9.9 in [25.2 cm]
Larghezza del Pacco	6.4 in [16.3 cm]
Altezza del Pacco	2.4 in [6.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	15.7 oz [444.0 g]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella confezione	1 - Switch KVM
	1 - Adattatore per Cuffie da 3,5 mm a 4 posizioni e 2x 3,5 mm a 3 posizioni
	1 - Guida di avvio rapido

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

