

2-Port Hybride USB-C DisplayPort Kabel KVM Switch, 4K 60Hz, Compacte KVM met 1.8m USB-A/DisplayPort/Audio & 1.2m USB-C Geïntegreerde Host Kabels, Bus Powered, Remote Drukknop/Hotkey Schakelaar

Productcode: C2-D46-UAC-CBL-KVM



Met deze Hybride KVM Switch kunnen gebruikers schakelen tussen een desktop met USB Type-A en DisplayPort en een laptop met USB Type-C (DP Alt-Mode), om een toetsenbord, muis, audio input/output apparaten en een single 4K 60Hz DisplayPort monitor te delen.

De KVM-switch is bus powered en beschikt over ingebouwde DisplayPort, USB-A, USB-C en 3,5mm Audio Input/Output kabels. Dit zorgt voor compatibiliteit en prestaties tussen de KVM-switch, monitors en randapparatuur - zonder de behoefte om de kabels te selecteren en te kopen die nodig zouden zijn voor die aansluitingen.

De 2-port KVM-switch is compatibel met alle besturingssystemen, waaronder Windows, macOS, ChromeOS en Linux. De KVM werkt met alle hardwareplatforms, waaronder Intel, AMD en Apple M1/M2. De USB-C hostpoort werkt met USB-C, USB4, Thunderbolt 3 en Thunderbolt 4 laptops. Als de desktop geen 4-pole 3,5mm-poort heeft, zorgt de meegeleverde 3,5mm Headset Adapter voor compatibiliteit out of the box.

De KVM-switch biedt twee opties om tussen hosts te schakelen - een remote drukknop of hotkey-commando's, via de downloadbare software. De remote push button is voorzien van een 1,5 meter lange kabel voor optimale plaatsing in de opstelling. Onafhankelijke audioschakeling is mogelijk via de software, met behulp van sneltoetsen (d.w.z. hotkeys), waardoor ononderbroken audio wordt gegarandeerd bij het schakelen tussen hostapparaten.

StarTech.com Connectivity Tools zijn ontwikkeld om de prestaties en veiligheid te verbeteren en het is het enige softwarepakket op de markt dat werkt met een breed scala aan IT-connectiviteitsaccessoires. De software suite omvat:

- Advanced Windows Layout Utility: Vensterindelingen instellen en opslaan.

- MAC Address Pass-Through Utility: Netwerkbeveiliging verbeteren.
- USB Event Monitoring Utility: Aangesloten USB-apparatuur traceren en loggen.
- Wi-Fi Auto Switch Utility: Gebruikers snel toegang geven tot hogere netwerksnelheden via bekabeld LAN.

Voor uitgebreide informatie en om de StarTech.com Connectivity Tools te downloaden, kunt u terecht op: www.startech.com/connectivity-tools

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ideaal voor het delen van randapparatuur tussen huis en kantoor
- Ideaal voor CAD/CAM, videobewerking en content creation toepassingen
- Schakel een beeldscherm, muis, toetsenbord en audio-randapparatuur tussen twee computers

Eigenschappen

- 4K 60HZ HYBRIDE KVM SWITCH: Maakt schakelen mogelijk tussen een USB-A/DisplayPort desktop en een USB-C DP-Alt Mode laptop om een toetsenbord, muis, audio input/output apparaten en een enkel 4K 60Hz DisplayPort scherm te delen
- GEBRUIKSKLAAR: Kleine vormfactor, geïntegreerde kabels en geen externe power adapter voor een snelle implementatie; Bus-powered KVM switch met ingebouwde 1,8m USB-A, DisplayPort, en Audio host kabels voor PC1 & 1,2m USB-C en Audio host kabels voor PC2
- COMPATIBILITEIT: 2-Port KVM Switch werkt met elk besturingssysteem, waaronder Windows, macOS, Linux en ChromeOS; Compatibel met alle hardwareplatforms zoals Intel, AMD en Apple M1/M2-apparaten (MacBook/Mac Mini); Werkt met USB-C, USB4, Thunderbolt 3/4

- **SCHAKELOPTIES:** Schakel tussen hosts via drukknop of hotkey commando; Drukknop is bevestigd aan 1,5m kabel voor flexibel gebruiksgemak op afstand; Downloadbare software maakt het mogelijk naar audio te luisteren via de ene PC, terwijl u op de andere werkt
- **ONS VOORDEEL:** Connectivity tools voor IT-Pro's en IT-helpdesk teams met USB Event Monitoring voor het loggen van USB-apparaatverbindingen met timestamps, en Windows Layout voor het herstellen van vensterindelingen bij het schakelen tussen hosts

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	2
Ondersteunde platforms	USB & USB-C
PC-videotype	DisplayPort
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Ja
Chipsetcode	SN8P2202SG
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Nee
Video Revision	DisplayPort 1.2
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja
Maximale overdrachtsnelheid	480 Mbps (USB 2.0)
Ondersteunde resoluties	4096x2160 @60Hz 3840x2160 @60Hz 5120x1440 @60Hz

3440x1440 @60Hz

2560x1440 @60Hz

2560x1080 @60Hz

1920x1200 @60Hz

1920x1080 @60Hz

Other resolutions may be supported

Ondersteuning breedbeeld: Ja

Audiospecificaties DisplayPort - 2 Channel Audio

Analog Stereo - 2 Channel Audio

Automatisch scannen 10, 20, 30, 40, 50, and 60 seconds

Poortselectie-ondersteuning Knopdruk, sneltoetsen en software

Algemene specificaties PC1 Kabel Lengte (USB-C/Audio): 1.2m

PC2 Kabel Lengte (USB-A/DisplayPort/Audio): 1.8m

MTBF 261,196 Uren

Connector(en)

Console-aansluiting(en) 1 - DisplayPort

2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

2 - 3.5mm Stereo Female 3 pos

Hostaansluitingen 1 - USB-C (DP Alt-Mode)

2 - 3.5mm Stereo Male 4 pos

1 - DisplayPort

1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

Software

	Besturingssystemen	Windows 7, 8/8.1, 10. 11, 11 ARM macOS 10.12 - 10.15, 11, 12 ChromeOS
	Speciale opmerkingen / vereisten	
	Notitie	OS-compatibiliteit verwijst enkel naar de beschikbare KVM-software. De KVM kan zonder software op elk platform worden gebruikt
Indicatoren		
	LED-indicatoren	1 - Vast Groen: Geselecteerde PC is Verbonden 1 - Knipperend Groen: Geselecteerde PC is Niet Gedetecteerd
Voeding		
	Voedingsbron	Busvoeding
	Ingangsspanning	5V DC
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	0% ~ 90% RH (niet condenserend)
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	ABS
	Lengte product	3.7 in [9.5 cm]
	Breedte product	3.1 in [8.0 cm]
	Hoogte product	0.9 in [2.4 cm]
	Gewicht product	13.4 oz [380.0 g]
Verpakkingsinformatie		

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	9.9 in [25.2 cm]
Breedte Verpakking	6.4 in [16.3 cm]
Hoogte Verpakking	2.4 in [6.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	15.7 oz [444.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - KVM-switch
	1 - 3.5mm 4 Pole naar 2x 3.5mm 3 Pole Headset Adapter
	1 - Quick-Start Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.