

Switch KVM à Câble Hybride USB-C DisplayPort à 2 Ports, 4K 60Hz - Commutateur KVM avec Câbles hôtes intégrés USB-C/DisplayPort/Audio de 1,2m - Switch KVM USB-C Alimenté par Bus, Commutation à distance

Nº de produit: C2-D46-UC2-CBL-KVM



Ce commutateur KVM hybride permet aux utilisateurs de basculer entre un ordinateur de bureau compatible USB Type-A et DisplayPort et un ordinateur portable compatible USB Type-C (DP Alt-Mode), afin de partager un clavier, une souris, des périphériques d'E/S audio et un seul moniteur DisplayPort 4K 60Hz.

Le commutateur KVM est alimenté par le bus et intègre les câbles DisplayPort, USB-A, USB-C et les câbles d'entrée/sortie audio de 3,5 mm. Cela garantit la compatibilité et les performances entre le commutateur KVM, les moniteurs et les périphériques - sans qu'il soit nécessaire de sélectionner et d'acheter les câbles requis pour ces connexions.

Le commutateur KVM à 2 ports est compatible avec tous les systèmes d'exploitation, notamment Windows, macOS, ChromeOS et Linux. Le KVM fonctionne avec toutes les plateformes matérielles, notamment Intel, AMD et Apple M1/M2. Le port hôte USB-C fonctionne avec les ordinateurs portables USB-C, USB4, Thunderbolt 3 et Thunderbolt 4. Si l'ordinateur de bureau ne dispose pas d'un port 3,5 mm à 4 positions, l'adaptateur de casque 3,5 mm inclus garantit la compatibilité dès la sortie de la boîte.

Le commutateur KVM offre deux options pour passer d'un hôte à l'autre : un bouton-poussoir à distance ou des commandes de raccourci clavier, à l'aide du logiciel téléchargeable. Le bouton-poussoir à distance comprend un câble de 1,5 m pour un placement optimal dans la configuration. La commutation audio indépendante peut être réalisée via le logiciel, à l'aide de raccourcis clavier, garantissant un son ininterrompu lors du passage d'un périphérique hôte à un autre.

Développée pour améliorer les performances et la sécurité, StarTech.com Connectivity Tools est la seule suite logicielle du marché qui fonctionne avec une large gamme d'accessoires de connectivité informatique. La suite logicielle comprend :

- Outil avancé de disposition des fenêtres : Configurez et enregistrez des dispositions de fenêtres personnalisées.
- Outil de transfert d'adresses MAC : Améliorez la sécurité du réseau.
- Outil de surveillance des événements USB : Suivez et enregistrez les périphériques USB connectés.
- Wi-Fi Auto Switch Utility : Permet aux utilisateurs d'accéder rapidement à des vitesses de réseau plus élevées via un réseau local câblé.

Pour plus d'informations et pour télécharger l'application StarTech.com Connectivity Tools, veuillez visiter : www.startech.com/connectivity-tools

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Idéal pour le partage de périphériques entre les équipements domestiques et de bureau
- Idéal pour les applications de CAO/FAO, de montage vidéo et de création de contenu
- Permuter un écran, une souris, un clavier et des périphériques audio entre deux ordinateurs portables

Spécifications techniques

- SWITCH KVM USB-C 4K 60HZ : Permet de basculer entre deux ordinateurs portables compatibles avec le mode Alt DP Type-C pour partager un clavier, une souris, des périphériques d'entrée/sortie audio et un seul moniteur DisplayPort 4K 60Hz
- PRÊT À L'EMPLOI : Les câbles intégrés et l'absence d'adaptateur d'alimentation permettent un déploiement rapide ; le switch KVM USB-C alimenté par bus dispose de câbles hôtes de 1,2m, réduisant ainsi la tension sur les ports et les connecteurs

- **OPTIONS DE COMMUTATION** : Le bouton-poussoir à distance et les commandes par touches permettent de passer d'un hôte à l'autre; Bouton doté d'un câble de 1,5m; Le logiciel téléchargeable permet d'écouter l'audio à partir d'un PC, en contrôlant l'autre
- **COMPATIBILITÉ** : Le switch KVM à 2 ports fonctionne avec tous les OS; Compatible avec toutes les plateformes matérielles telles qu'Intel, AMD et les appareils Apple M1/M2 (MacBook/Mac Mini); Fonctionne avec USB-C, USB4, TB3/4
- **NOTRE AVANTAGE** : Outils inclus pour les pro de l'IT et les équipes d'assistance IT avec USB Event Monitoring pour enregistrer les connexions USB avec horodatage, et Windows Layout pour restaurer l'emplacement des fenêtres lors d'un changement d'hôte

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Prise en charge audio	Oui
Nombre de ports KVM	2
Plateformes prises en charge	USB-C
Type de vidéo du PC	USB-C (DP Alt-Mode)
Prise en charge écran double	1
Montage sur bâti	Non
Câbles inclus	Oui
Mode cascade	Non

Performance

Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
Video Revision	DisplayPort 1.2
Contrôle IP KVM	Non
Hot-Key Selection	Oui
Résolutions prises en charge	3840x2160 60hz 5120x1440 60hz

3440x1440 60hz

3440x1440 100hz

2560x1440 60hz

2560x1080 75hz

1920x1200 60hz

1920x1080 60hz

Other resolutions and refresh rates may be supported

Spécifications audio	DisplayPort - 2 Channel Audio
	Analog Stereo - 2 Channel Audio
Balayage automatique	10, 20, 30, 40, 50, and 60 seconds
Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir, raccourcis clavier et logiciel
MTBF	230 568 heures

Connecteur(s)

Interface(s) console	1 - DisplayPort (20 broches)
	2 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
	2 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
Connecteurs hôte	2 - USB-C (DP Alt-Mode)
	2 - 3.5mm Audio (4-Position, Speakers + Mic, CTIA)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows 7, 8/8.1, 10, 11, 11 ARM
	macOS 10.12 - 10.15, 11, 12
	ChromeOS

Notes spéciales / Configuration

Remarque	La compatibilité avec le système d'exploitation ne concerne que le logiciel KVM disponible. Le KVM peut être utilisé sans logiciel sur n'importe quelle plate-forme
----------	---

Indicateurs

Indicateurs lumineux	1 - Vert fixe : Le PC sélectionné est connecté 1 - Vert clignotant : Le PC sélectionné n'est pas détecté
----------------------	---

Alimentation

Source d'alimentation	Alimentation par bus
-----------------------	----------------------

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	0% ~ 90% HR (sans condensation)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	ABS
Longueur de câble	3.9 ft [1.2 m]
Longueur du produit	3.3 in [8.3 cm]
Largeur du produit	3.8 in [9.7 cm]
Hauteur du produit	1.0 in [2.5 cm]
Poids du produit	12.4 oz [350.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	9.4 in [23.8 cm]
Largeur du Colis	6.4 in [16.2 cm]
Hauteur du Paquet	2.4 in [6.1 cm]
Poids brut	11.9 oz [336.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Switch KVM

1 - Guide de démarrage rapide

Informations de
garantie

Warranty 2 ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

