

2-Port USB-C Kabel KVM Switch, 4K 60Hz DisplayPort Output, Compacte KVM met 1.2m USB Type-C/Audio Geïntegreerde Kabels, Bus Powered, Remote Drukknop/Hotkey Schakelaar

Productcode: C2-D46-UC2-CBL-KVM



Met deze USB Type-C KVM Switch kunnen gebruikers schakelen tussen twee USB-C laptops, waarbij ze een 4K 60Hz DisplayPort monitor, toetsenbord, muis en audio input/output apparaten delen.

De KVM-switch is bus powered en beschikt over geïntegreerde USB-C en 3,5mm Audio Input/Output kabels. Dit zorgt voor compatibiliteit en prestaties tussen de KVM-switch, monitor en randapparatuur - zonder de behoefte om de kabels te selecteren en te kopen die nodig zouden zijn voor die aansluitingen.

De 2-poorts KVM-switch is compatibel met alle besturingssystemen, waaronder Windows, macOS, ChromeOS en Linux. De KVM werkt met alle hardwareplatforms, waaronder Intel, AMD en Apple M1/M2.

De KVM-switch biedt twee opties om tussen hosts te schakelen - een remote drukknop of hotkey-commando's, met behulp van de downloadbare software. De remote drukknop is voorzien van een kabel van 1,5 m voor optimale plaatsing in de opstelling. Onafhankelijke audioschakeling is mogelijk via de software, met behulp van sneltoetsen (d.w.z. hotkeys), waardoor ononderbroken audio wordt gegarandeerd bij het schakelen tussen hostapparaten.

StarTech.com Connectivity Tools zijn ontwikkeld om de prestaties en veiligheid te verbeteren en het is het enige softwarepakket op de markt dat werkt met een breed scala aan IT-connectiviteitsaccessoires. De software suite omvat:

- Advanced Windows Layout Utility: Vensterindelingen instellen en opslaan.
- MAC Address Pass-Through Utility: Netwerkbeveiliging verbeteren.
- USB Event Monitoring Utility: Aangesloten USB-apparatuur traceren en loggen.

- Wi-Fi Auto Switch Utility: Gebruikers snel toegang geven tot hogere netwerksnelheden via bekabeld LAN.

Voor uitgebreide informatie en om de StarTech.com Connectivity Tools te downloaden, kunt u terecht op: www.startech.com/connectivity-tools

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ideaal voor het delen van randapparatuur tussen thuis- en kantoorapparatuur
- Ideaal voor CAD/CAM, videobewerking en content creation toepassingen
- Een scherm, muis, toetsenbord en audiorandapparatuur schakelen tussen twee laptops

Eigenschappen

- 4K 60HZ USB-C KVM SWITCH: Maakt schakelen mogelijk tussen twee laptops met USB Type-C DP Alt Mode om een toetsenbord, muis, audio input/output apparaten en een single 4K 60Hz DisplayPort monitor te delen
- GEBRUIKSKLAAR: Kleine vormfactor, geïntegreerde kabels en geen externe power adapter zorgen voor snelle implementatie; Bus-powered USB-C KVM switch heeft geïntegreerde 1,2m kabels voor een groter bereik en minder belasting van poorten en connectors
- SCHAKELOPTIES: Schakel tussen hosts via drukknop of hotkey commando; Drukknop is bevestigd aan 1,5m kabel voor flexibel gebruiksgemak op afstand; Downloadbare software maakt het mogelijk naar audio te luisteren via de ene PC, terwijl u op de andere werkt
- COMPATIBILITEIT: 2-Port KVM Switch werkt met elk besturingssysteem, waaronder Windows, macOS, Linux en ChromeOS; Compatibel met alle hardwareplatforms zoals Intel, AMD en Apple M1/M2-apparaten (MacBook/Mac Mini); Werkt met USB-C, USB4, Thunderbolt 3/4

- ONS VOORDEEL: Connectivity tools voor IT-Pro's en IT-helpdesk teams met USB Event Monitoring voor het loggen van USB-apparaatverbindingen met timestamps, en Windows Layout voor het herstellen van vensterindelingen bij het schakelen tussen hosts

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	2
Ondersteunde platforms	USB-C
PC-videotype	USB-C (DP Alt-Mode)
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Ja
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Nee
Video Revision	DisplayPort 1.2
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja
Ondersteunde resoluties	3840x2160 60hz
	5120x1440 60hz
	3440x1440 60hz
	3440x1440 100hz
	2560x1440 60hz
	2560x1080 75hz
	1920x1200 60hz

1920x1080 60hz

Other resolutions and refresh rates may be supported

Audiospecificaties	DisplayPort - 2 Channel Audio
	Analog Stereo - 2 Channel Audio
Automatisch scannen	10, 20, 30, 40, 50, and 60 seconds
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk, sneltoetsen en software
MTBF	230,568 Uren

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	1 - DisplayPort (20-polig)
	2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	2 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
Hostaansluitingen	2 - USB-C (DP Alt-Mode)
	2 - 3.5mm Audio (4-Position, Speakers + Mic, CTIA)

Software

Besturingssystemen	Windows 7, 8/8.1, 10, 11, 11 ARM
	macOS 10.12 - 10.15, 11, 12
	ChromeOS

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	OS-compatibiliteit verwijst enkel naar de beschikbare KVM-software. De KVM kan zonder software op elk platform worden gebruikt
---------	--

Indicatoren

LED-indicatoren	1 - Vast Groen: Geselecteerde PC is Verbonden
	1 - Knipperend Groen: Geselecteerde PC is Niet Gedetecteerd

Voeding

Voedingsbron Busvoeding

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	0% ~ 90% RH (niet condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	ABS
Kabellengte	3.9 ft [1.2 m]
Lengte product	3.3 in [8.3 cm]
Breedte product	3.8 in [9.7 cm]
Hoogte product	1.0 in [2.5 cm]
Gewicht product	12.4 oz [350.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	9.4 in [23.8 cm]
Breedte Verpakking	6.4 in [16.2 cm]
Hoogte Verpakking	2.4 in [6.1 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	11.9 oz [336.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - KVM-switch
	1 - Quick-Start Handleiding

Garantiebepalinge

n

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.