

Switch KVM à 2 ports avec Câble DisplayPort, 4K 60Hz, KVM Compact avec Câbles Intégrés USB-A/DisplayPort/Audio de 1,5m, Alimenté par bus - Commutation à Distance par Bouton-Poussoir/Clavier à Effleurement

N° de produit: C2-DD46-UA2-CBL-KVM



Ce commutateur KVM à deux moniteurs permet aux utilisateurs de basculer entre deux ordinateurs de bureau compatibles USB-A et DisplayPort, en partageant deux moniteurs DisplayPort 4K 60Hz, un clavier et une souris, ainsi que des périphériques d'entrée/sortie audio.

Le commutateur KVM est alimenté par le bus et intègre des câbles double DisplayPort, USB-A et d'entrée/sortie audio 3,5 mm. Cela garantit la compatibilité et les performances entre le commutateur KVM, les moniteurs et les périphériques, sans qu'il soit nécessaire de sélectionner et d'acheter les câbles requis pour ces connexions.

Le commutateur KVM à 2 ports est compatible avec tous les systèmes d'exploitation, notamment Windows, macOS, ChromeOS et Linux. Le KVM fonctionne avec toutes les plateformes matérielles, notamment Intel, AMD et Apple M1/M2.

Le commutateur KVM offre deux options pour passer d'un hôte à l'autre : un bouton poussoir à distance ou des commandes par raccourci clavier, à l'aide du logiciel téléchargeable. Le bouton-poussoir à distance comprend un câble de 1,5 m pour un placement optimal dans la configuration. La commutation audio indépendante peut être réalisée par le biais du logiciel, en utilisant des raccourcis clavier (c.-à-d. des touches de raccourci), garantissant un son ininterrompu lors de la commutation entre les périphériques hôtes.

Développée pour améliorer les performances et la sécurité, StarTech.com Connectivity Tools est la seule suite logicielle du marché qui fonctionne avec une large gamme d'accessoires de connectivité informatique. La suite logicielle comprend :

- Utilitaire avancé de disposition des fenêtres : Configurez et enregistrez des présentations de fenêtres personnalisées.

- Utilitaire de transmission d'adresses MAC : Améliorez la sécurité du réseau.
- Utilitaire de surveillance des événements USB : Suivez et enregistrez les périphériques USB connectés.
- Wi-Fi Auto Switch Utility : Permet aux utilisateurs d'accéder rapidement à des vitesses de réseau plus élevées via le LAN filaire.

Pour plus d'informations et pour télécharger l'application Connectivity Tools, veuillez visiter : www.startech.com/connectivity-tools

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Idéal pour partager les périphériques entre le domicile et les équipements de bureau dans un bureau à domicile
- Idéal pour les applications telles que la CAO/FAO, le montage vidéo et la création de contenu
- Permuter deux écrans, une souris, un clavier et des périphériques audio entre deux ordinateurs de bureau

Spécifications techniques

- SWITCH KVM POUR MONITEUR DOUBLE 4K 60HZ : Permet de basculer entre deux ordinateurs de bureau USB-A et DisplayPort pour partager la souris, le clavier, l'audio et deux écrans DisplayPort 4K 60Hz
- PRÊT À L'EMPLOI : Le petit format, les câbles intégrés et l'absence d'adaptateur d'alimentation externe permettent un déploiement rapide; Le switch KVM alimenté par bus est doté de câbles hôtes intégrés de 1,5m, réduisant ainsi la tension sur les ports
- OPTIONS DE COMMUTATION : Le bouton-poussoir à distance et les commandes par touches

permettent de passer d'un hôte à l'autre; Bouton doté d'un câble de 1,5m; Le logiciel téléchargeable permet d'écouter l'audio à partir d'un PC, en contrôlant l'autre

- **COMPATIBILITÉ** : Le switch KVM à deux ports et deux moniteurs fonctionne avec tous les systèmes d'exploitation, y compris Windows, macOS, Linux et ChromeOS; Il est compatible avec toutes les plates-formes matérielles telles qu'Intel et AMD
- **NOTRE AVANTAGE** : Outils inclus pour les pro de l'IT et les équipes d'assistance IT avec USB Event Monitoring pour enregistrer les connexions USB avec horodatage, et Windows Layout pour restaurer l'emplacement des fenêtres lors d'un changement d'hôte

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Prise en charge audio	Oui
Nombre de ports KVM	2
Plateformes prises en charge	USB
Type de vidéo du PC	DisplayPort
Prise en charge écran double	2
Montage sur bâti	Non
Câbles inclus	Oui
ID du chipset	SN8P2202SG
Mode cascade	Non

Performance

Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
Video Revision	DisplayPort 1.2
Contrôle IP KVM	Non
Hot-Key Selection	Oui
Vitesse max. de transfert de données	480 Mbit/s (USB 2.0)

Résolutions prises en charge	4096x2160 @60Hz
	3840x2160 @60Hz
	5120x1440 @60Hz
	3440x1440 @60Hz
	2560x1440 @60Hz
	2560x1080 @60Hz
	1920x1200 @60Hz
	1920x1080 @60Hz

Other resolutions may be supported

Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	DisplayPort - 2 Channel Audio
	Analog Stereo - 2 Channel Audio
Balayage automatique	10, 20, 30, 40, 50, and 60 seconds
Prise en charge sélection de port	Push Button and Hotkeys/Software
MTBF	419 293 heures

Connecteur(s)

Interface(s) console	1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
	1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
	2 - DisplayPort
	2 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
Connecteurs hôte	4 - DisplayPort
	2 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
	4 - 3.5mm Stereo Female 3 pos

Logiciel

Compatibilité système	Windows 7, 8/8.1, 10, 11
-----------------------	--------------------------

d'exploitation	macOS 10.12 - 10.15, 11, 12
	ChromeOS

Notes spéciales / Configuration

Remarque	La compatibilité avec le système d'exploitation ne concerne que le logiciel KVM disponible. Le KVM peut être utilisé sans logiciel sur n'importe quelle plate-forme
----------	---

Indicateurs

Indicateurs lumineux	1 - Vert fixe : Le PC sélectionné est connecté
	1 - Vert clignotant : Le PC sélectionné n'est pas détecté
	1 - DEL orange : Source audio sélectionnée

Alimentation

Source d'alimentation	Alimentation par bus
-----------------------	----------------------

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	0% ~ 90% HR (sans condensation)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	ABS
Longueur de câble	4.9 ft [1.5 m]
Longueur du produit	4.9 in [12.5 cm]
Largeur du produit	3.5 in [9.0 cm]
Hauteur du produit	1.0 in [2.5 cm]
Poids du produit	1.3 lb [0.6 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	10.4 in [26.5 cm]
Largeur du Colis	26.0 in [66.0 cm]
Hauteur du Paquet	3.8 in [9.6 cm]
Poids brut	2.1 lb [1.0 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Commutateur KVM
	1 - Guide de démarrage rapide

Informations de garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis