

2-Port Dual-Monitor DisplayPort KVM Switch, 4K 60Hz, Compact KVM met 1.5m USB-A/DisplayPort/Audio Geïntegreerde Kabels, Bus Powered, Remote Drukknop/Hotkey Schakeling

Productcode: C2-DD46-UA2-CBL-KVM



Met deze Dual-Monitor KVM Switch kunnen gebruikers schakelen tussen twee USB-A/DisplayPort desktops en dual-4K 60Hz DisplayPort schermen, een toetsenbord, muis, en audio delen tussen beide systemen.

De KVM-switch is bus powered en heeft ingebouwde dual-DisplayPort, USB-A en 3,5mm Audio Input/Output kabels. Dit garandeert compatibiliteit en optimale verbindingen tussen de KVM-switch, monitors en randapparatuur - zonder dat u kabels voor deze aansluitingen hoeft te zoeken of aan te schaffen.

De 2-port KVM-switch is compatibel met alle besturingssystemen, waaronder Windows, macOS, ChromeOS en Linux. De KVM werkt met alle hardwareplatforms, waaronder Intel, AMD en Apple M1/M2.

De KVM-switch beschikt over twee manieren om tussen hosts te schakelen - een remote drukknop of hotkey-commando's, via de downloadbare software. De remote drukknop is uitgerust met een kabel van 1,5 m voor optimale plaatsing in de opstelling. Onafhankelijke audioschakeling is mogelijk via de software, met behulp van sneltoetsen (d.w.z. hotkeys), waardoor ononderbroken audio wordt gegarandeerd bij het schakelen tussen hostapparaten.

StarTech.com Connectivity Tools zijn ontwikkeld om de prestaties en veiligheid te verbeteren en het is het enige softwarepakket op de markt dat werkt met een breed scala aan IT-connectiviteitsaccessoires. De software suite omvat:

- Advanced Windows Layout Utility: Vensterindelingen instellen en opslaan.
- MAC Address Pass-Through Utility: Netwerkbeveiliging verbeteren.

- USB Event Monitoring Utility: Aangesloten USB-apparatuur traceren en loggen.
- Wi-Fi Auto Switch Utility: Gebruikers snel toegang geven tot hogere netwerksnelheden via bekabeld LAN.

Voor uitgebreide informatie en om de StarTech.com Connectivity Tools te downloaden, kunt u terecht op: www.startech.com/connectivity-tools

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ideaal voor het delen van randapparatuur tussen thuis en kantoorapparatuur in een thuishkantoor
- Uiterst geschikt voor toepassingen zoals CAD/CAM, videobewerking en het content creation
- Schakel dual displays, muis, toetsenbord en audio randapparatuur tussen twee desktop computers

Eigenschappen

- DUAL 4K 60HZ MONITOR KVM SWITCH: Schakel tussen twee computers met USB-A & DisplayPort om een muis, toetsenbord, audio en twee 4K 60Hz DisplayPort schermen te delen
- GEBRUIKSKLAAR: Kleine vormfactor, geïntegreerde kabels en geen externe power adapter zorgen voor snelle implementatie; Bus-powered KVM switch heeft geïntegreerde 1,5m hostkabels voor een groter bereik en minder belasting van poorten en connectors
- SCHAKELOPTIES: Schakel tussen hosts via drukknop of hotkey commando; Drukknop is bevestigd aan 1,5m kabel voor flexibel gebruiksgemak op afstand; Downloadbare software maakt het mogelijk naar audio te luisteren via de ene PC, terwijl u op de andere werkt
- COMPATIBILITEIT: 2-Port Dual-Monitor KVM Switch werkt met elk besturingssysteem, waaronder Windows, macOS, Linux en ChromeOS; Compatibel met alle hardwareplatforms, zoals Intel en AMD

- ONS VOORDEEL: Connectivity tools voor IT-Pro's en IT-helpdesk teams met USB Event Monitoring voor het loggen van USB-apparaatverbindingen met timestamps, en Windows Layout voor het herstellen van vensterindelingen bij het schakelen tussen hosts

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	2
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	DisplayPort
Multi-monitor	2
Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Ja
Chipsetcode	SN8P2202SG
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Nee
Video Revision	DisplayPort 1.2
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja
Maximale overdrachtsnelheid	480 Mbps (USB 2.0)
Ondersteunde resoluties	4096x2160 @60Hz
	3840x2160 @60Hz
	5120x1440 @60Hz
	3440x1440 @60Hz
	2560x1440 @60Hz

2560x1080 @60Hz

1920x1200 @60Hz

1920x1080 @60Hz

Other resolutions may be supported

Ondersteuning
breedbeeld:

Ja

Audiospecificaties

DisplayPort - 2 Channel Audio

Analog Stereo - 2 Channel Audio

Automatisch scannen

10, 20, 30, 40, 50, and 60 seconds

Poortselectie-ondersteuning

Push Button and Hotkeys/Software

MTBF

419,293 Uren

Connector(en)

Console-aansluiting(en)

1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos

1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos

2 - DisplayPort

2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

Hostaansluitingen

4 - DisplayPort

2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

4 - 3.5mm Stereo Female 3 pos

Software

Besturingssystemen

Windows 7, 8/8.1, 10, 11

macOS 10.12 - 10.15, 11, 12

ChromeOS

Speciale
opmerkingen /
vereisten

Notitie		OS-compatibiliteit verwijst uitsluitend naar de beschikbare KVM-software. Deze KVM kan zonder software op elk platform worden gebruikt.
Indicatoren		
	LED-indicatoren	1 - Vast Groen: Geselecteerde PC is Verbonden 1 - Knipperend Groen: Geselecteerde PC is Niet Gedetecteerd 1 - Amber LED: Geselecteerde Audiobron
Voeding		
	Voedingsbron	Busvoeding
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	0% ~ 90% RH (niet condenserend)
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	ABS
	Kabellengte	4.9 ft [1.5 m]
	Lengte product	4.9 in [12.5 cm]
	Breedte product	3.5 in [9.0 cm]
	Hoogte product	1.0 in [2.5 cm]
	Gewicht product	1.3 lb [0.6 kg]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	10.4 in [26.5 cm]
	Breedte Verpakking	26.0 in [66.0 cm]

Hoogte Verpakking 3.8 in [9.6 cm]

Verzendgewicht
(verpakt) 2.1 lb [1.0 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegleverd 1 - KVM-switch
1 - Quick-Start Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty 2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.