

Cable Switch Comutador KVM de 2 Puertos HDMI - 4K60 - Cables Integrados de 1,5m
USB-A/HDMI/Audio - Alimentado por el Bus - Comutado con Teclas de Acceso Rápido

ID del Producto: C2-DH46-UA2-CBL-KVM



Este conmutador KVM para dos monitores permite a los usuarios alternar entre dos ordenadores de sobremesa con USB-A y HDMI, compartiendo dos monitores 4K 60Hz HDMI, un teclado y un ratón, y dispositivos de entrada/salida de audio.

El conmutador KVM está alimentado por bus y cuenta con cables de entrada/salida de audio de 3,5 mm, USB-A y HDMI dual integrados. Esto garantiza la compatibilidad y el rendimiento entre el conmutador KVM, los monitores y los periféricos, sin necesidad de seleccionar y comprar los cables necesarios para esas conexiones.

El conmutador KVM de 2 puertos es compatible con todos los sistemas operativos, incluidos Windows, macOS, ChromeOS y Linux. El KVM funciona con todas las plataformas de hardware, incluyendo Intel, AMD y Apple M1/M2.

El conmutador KVM presenta dos opciones para conmutar entre hosts: un pulsador remoto y comandos de teclas de acceso rápido, utilizando el software descargable. El pulsador remoto incluye un cable de 1,5 m para una colocación óptima en la configuración. La conmutación de audio independiente puede lograrse a través del software, utilizando atajos de teclado (es decir, teclas de acceso rápido), lo que garantiza un audio ininterrumpido al conmutar entre dispositivos anfitriones.

Desarrollado para mejorar el rendimiento y la seguridad, Connectivity Tools de StarTech.com es el único paquete de software del mercado que funciona con una amplia gama de accesorios de conectividad informática. El paquete de software incluye:

- Utilidad Avanzada de Configuración de Windows: Configure y guarde configuraciones de Windows personalizadas.
- Utilidad de Paso de Direcciones MAC: Mejore la seguridad de la red.

- Utilidad de Monitorización de Eventos USB: Rastree y registre los dispositivos USB conectados.
- Utilidad de Conmutación Automática Wi-Fi: Permite a los usuarios acceder rápidamente a velocidades de red más rápidas a través de LAN por cable.

Para obtener más información y descargar la aplicación Connectivity Tools de StarTech.com, visite: www.startech.com/connectivity-tools

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Ideal para compartir periféricos entre el hogar y la oficina
- Ideal para aplicaciones CAD/CAM, edición de vídeo y creación de contenidos
- Conmute dos pantallas, ratón, teclado y periféricos de audio entre dos ordenadores de sobremesa

Características

- SWITCH KVM DE MONITOR DUAL 4K 60HZ: Permite conmutar entre dos ordenadores de sobremesa con USB-A y HDMI para compartir ratón, teclado, audio y dos monitores 4K 60Hz HDMI
- LISTO PARA USAR: El factor de forma pequeño, los cables integrados y la ausencia de adaptador de alimentación externo permiten un despliegue rápido - Cuenta con cables host integrados de 1,5m para permitir un mayor alcance
- OPCIONES DE CONMUTACIÓN: Pulsador remoto y comandos de teclas rápidas que permiten conmutar entre hosts - Cable de 1,5m en el pulsador para una ubicación ideal - Software descargable que permite escuchar audio desde un ordenador mientras controla el otro
- COMPATIBILIDAD: El conmutador KVM de 2 puertos para dos monitores funciona con cualquier sistema operativo, incluyendo Windows, macOS, Linux y ChromeOS - Compatible con todas las plataformas de hardware, como Intel y AMD

- **NUESTRA VENTAJA:** Herramientas de conectividad incluidas para los profesionales de informática con supervisión de eventos USB para registrar las conexiones de dispositivos USB con marcas de tiempo y configuración de Windows

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Soporte de Audio	Sí
Cantidad de Puertos KVM	2
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	HDMI
Soporte de Pantalla Doble	2
Montaje en Rack	No
Cables Incluidos	Sí
ID del Conjunto de Chips	SN8P2202SG
Sistema En Cascada	No

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
Video Revision	HDMI 2.1 TMDS
Control IP KVM	No
Hot-Key Selection	Sí
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	480Mbps (USB 2.0)
Resoluciones Admitidas	4096x2160 @60Hz 3840x2160 @60Hz 3440x1440 @60Hz

2560x1440 @60Hz

2560x1080 @60Hz

1920x1200 @60Hz

1920x1080 @60Hz

Other resolutions may be supported

Pantalla Plana
Soportada

Sí

Especificaciones de
Audio

Analog Stereo - 2 Channel Audio

HDMI - 2 Channel Audio

Escaneo Automático

10, 20, 30, 40, 50, and 60 seconds

Soporte para Selección de Puertos

Push Button and Hotkeys/Software

MTBF

26.928 Horas

Conektor(es)

Interfaz(es) de
Consola

1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos

1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos

2 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)

2 - HDMI

Conectores del Host

2 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)

4 - 3.5mm Stereo Female 3 pos

4 - HDMI

Software

Compatibilidad OS

Windows 7, 8/8.1, 10, 11, 11 ARM

macOS 10.12 - 10.15, 11, 12

ChromeOS

Observaciones / Requisitos

Nota	La compatibilidad del sistema operativo se refiere únicamente al software KVM disponible. El KVM puede utilizarse sin software en cualquier plataforma
-------------	--

Indicadores

Indicadores LED	1 - Verde Sólido: El PC seleccionado está conectado
	1 - Verde Parpadeante: No se detecta el PC seleccionado
	1 - LED Ámbar: Fuente de audio seleccionada

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación Alimentación por bus

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR 0% ~ 90% (sin condensación)

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	ABS
Longitud del Cable	4.9 ft [1.5 m]
Longitud del Producto	3.3 in [8.3 cm]
Ancho del Producto	5.0 in [12.7 cm]
Altura del Producto	1.0 in [2.6 cm]
Peso del Producto	1.3 lb [0.6 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.4 in [21.4 cm]

Ancho de la Caja 6.4 in [16.3 cm]

Altura de la Caja 4.1 in [10.5 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 1.9 lb [0.9 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Comutador KVM

1 - Guía Rápida de Inicio

Información Acerca de la Garantía

Warranty 2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

