

Switch KVM 2 Ports avec Câble HDMI, 4K 60Hz - Commutateur KVM Compact avec Câbles Intégrés USB-A/HDMI/Audio de 1,5 m - Alimenté par Bus - Switch KVM HDMI 4K - Commutation à Distance

Nº de produit: C2-DH46-UA2-CBL-KVM



Ce commutateur KVM à deux moniteurs permet aux utilisateurs de basculer entre deux ordinateurs de bureau compatibles USB-A et HDMI, en partageant deux moniteurs HDMI 4K 60Hz, un clavier et une souris, ainsi que des périphériques d'entrée/sortie audio.

Le commutateur KVM est alimenté par bus et intègre des câbles d'entrée/sortie audio double HDMI, USB-A et 3,5 mm. Cela garantit la compatibilité et les performances entre le commutateur KVM, les moniteurs et les périphériques, sans qu'il soit nécessaire de sélectionner et d'acheter les câbles requis pour ces connexions.

Le commutateur KVM à 2 ports est compatible avec tous les systèmes d'exploitation, notamment Windows, macOS, ChromeOS et Linux. Le KVM fonctionne avec toutes les plateformes matérielles, notamment Intel, AMD et Apple M1/M2.

Le commutateur KVM propose deux options pour passer d'un hôte à l'autre : un bouton poussoir à distance et des commandes par raccourci clavier, à l'aide du logiciel téléchargeable. Le bouton-poussoir à distance comprend un câble de 1,5 m pour un placement optimal dans la configuration. La commutation audio indépendante peut être réalisée par le biais du logiciel, en utilisant des raccourcis clavier (c'est-à-dire des touches de raccourci), ce qui garantit un son ininterrompu lors de la commutation entre les périphériques hôtes.

Développée pour améliorer les performances et la sécurité, StarTech.com Connectivity Tools est la seule suite logicielle du marché qui fonctionne avec une large gamme d'accessoires de connectivité IT. La suite logicielle comprend :

- Utilitaire avancé de disposition des fenêtres : Configurez et enregistrez des présentations de fenêtres personnalisées.

- Utilitaire de transmission d'adresses MAC : Améliorez la sécurité du réseau.
- Utilitaire de surveillance des événements USB : Suivez et enregistrez les périphériques USB connectés.
- Wi-Fi Auto Switch Utility : Permet aux utilisateurs d'accéder rapidement à des vitesses de réseau plus élevées via le LAN filaire.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Idéal pour partager des périphériques entre la maison et le bureau
- Idéal pour les applications de CAO/FAO, de montage vidéo et de création de contenu
- Permuter deux écrans, une souris, un clavier et des périphériques audio entre deux ordinateurs de bureau

Spécifications techniques

- SWITCH KVM DOUBLE MONITEUR 4K 60HZ : Permet de basculer entre deux ordinateurs de bureau compatibles USB-A et HDMI pour partager une souris, un clavier, de l'audio et deux écrans HDMI 4K 60Hz
- PRÊT À L'EMPLOI : Le petit format, les câbles intégrés et l'absence d'adaptateur d'alimentation permettent un déploiement rapide; Le switch est doté de câbles hôtes intégrés de 1,5m qui permettent d'étendre la portée et réduire la tension sur les ports
- OPTIONS DE COMMUTATION : Le bouton-poussoir à distance et les commandes par touches permettent de passer d'un hôte à l'autre; Bouton doté d'un câble de 1,5m; Le logiciel téléchargeable permet d'écouter l'audio à partir d'un PC, en contrôlant l'autre
- COMPATIBILITÉ : Le switch KVM à deux ports et deux moniteurs fonctionne avec tous les systèmes

d'exploitation, y compris Windows, macOS, Linux et ChromeOS; Il est compatible avec toutes les plates-formes matérielles telles qu'Intel et AMD

- NOTRE AVANTAGE : Outils inclus pour les pro de l'IT et les équipes d'assistance IT avec USB Event Monitoring pour enregistrer les connexions USB avec horodatage, et Windows Layout pour restaurer l'emplacement des fenêtres lors d'un changement d'hôte

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Prise en charge audio	Oui
Nombre de ports KVM	2
Plateformes prises en charge	USB
Type de vidéo du PC	HDMI
Prise en charge écran double	2
Montage sur bâti	Non
Câbles inclus	Oui
ID du chipset	SN8P2202SG
Mode cascade	Non

Performance

Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
Video Revision	HDMI 2.1 TMDS
Contrôle IP KVM	Non
Hot-Key Selection	Oui
Vitesse max. de transfert de données	480 Mbit/s (USB 2.0)
Résolutions prises en charge	4096x2160 @60Hz 3840x2160 @60Hz

3440x1440 @60Hz

2560x1440 @60Hz

2560x1080 @60Hz

1920x1200 @60Hz

1920x1080 @60Hz

Other resolutions may be supported

Prise en charge grand écran Oui

Spécifications audio Analog Stereo - 2 Channel Audio
HDMI - 2 Channel Audio

Balayage automatique 10, 20, 30, 40, 50, and 60 seconds

Prise en charge sélection de port Push Button and Hotkeys/Software

MTBF 26 928 heures

Connecteur(s)

Interface(s) console 1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
2 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
2 - HDMI

Connecteurs hôte 2 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
4 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
4 - HDMI

Logiciel

Compatibilité système Windows 7, 8/8.1, 10, 11, 11 ARM
d'exploitation macOS 10.12 - 10.15, 11, 12
ChromeOS

Notes spéciales / Configuration

Remarque	La compatibilité avec le système d'exploitation ne concerne que le logiciel KVM disponible. Le KVM peut être utilisé sans logiciel sur n'importe quelle plate-forme
-----------------	---

Indicateurs

Indicateurs lumineux	1 - Vert fixe : Le PC sélectionné est connecté 1 - Vert clignotant : Le PC sélectionné n'est pas détecté 1 - DEL orange : Source audio sélectionnée
-----------------------------	---

Alimentation

Source d'alimentation	Alimentation par bus
------------------------------	----------------------

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	0% ~ 90% HR (sans condensation)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	ABS
Longueur de câble	4.9 ft [1.5 m]
Longueur du produit	3.3 in [8.3 cm]
Largeur du produit	5.0 in [12.7 cm]
Hauteur du produit	1.0 in [2.6 cm]
Poids du produit	1.3 lb [0.6 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	8.4 in [21.4 cm]

Largeur du Colis	6.4 in [16.3 cm]
Hauteur du Paquet	4.1 in [10.5 cm]
Poids brut	1.9 lb [0.9 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Switch KVM 1 - Guide de démarrage rapide
-----------------------	---

Informations de garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

