

2-Port Dual-Monitor HDMI KVM Switch, 4K 60Hz, Compacte KVM met 1.5m USB-A/HDMI/Audio Geïntegreerde Kabels, Bus Powered, Remote Druknop/Hotkey Schakelaar

Productcode: C2-DH46-UA2-CBL-KVM



Met deze Dual-Monitor KVM Switch kunnen gebruikers schakelen tussen twee USB-A/HDMI desktops en dual-4K 60Hz HDMI schermen, een toetsenbord, muis, en audio delen tussen beide systemen.

De KVM-switch is bus powered en beschikt over ingebouwde dual-HDMI, USB-A en 3,5mm Audio Input/Output kabels. Dit garandeert compatibiliteit en optimale verbindingen tussen de KVM-switch, monitors en randapparatuur - zonder dat u kabels voor deze aansluitingen hoeft te zoeken of aan te schaffen.

De 2-port KVM-switch is compatibel met alle besturingssystemen, waaronder Windows, macOS, ChromeOS en Linux. De KVM werkt met alle hardwareplatforms, waaronder Intel, AMD en Apple M1/M2.

De KVM switch heeft twee manieren om te schakelen tussen hosts - een remote push button en hotkey commando's, via de downloadbare software. De remote drukknop is uitgerust met een 1,5 m lange kabel voor optimale plaatsing in de opstelling. Onafhankelijke audioschakeling is mogelijk via software, door middel van sneltoetsen (d.w.z. hotkeys), waardoor ononderbroken audio wordt gegarandeerd bij het schakelen tussen hostapparaten.

StarTech.com Connectivity Tools zijn ontwikkeld om de prestaties en veiligheid te verbeteren en het is het enige softwarepakket op de markt dat werkt met een breed scala aan IT-connectiviteitsaccessoires. De software suite omvat:

- Advanced Windows Layout Utility: Vensterindelingen instellen en opslaan.
- MAC Address Pass-Through Utility: Netwerkbeveiliging verbeteren.
- USB Event Monitoring Utility: Aangesloten USB-apparatuur traceren en loggen.

- Wi-Fi Auto Switch Utility: Gebruikers snel toegang geven tot hogere netwerksnelheden via bekabeld LAN.

Voor uitgebreide informatie en om de StarTech.com Connectivity Tools te downloaden, kunt u terecht op: www.startech.com/connectivity-tools

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ideaal voor het delen van randapparatuur tussen huis en kantoor
- Ideaal voor CAD/CAM, videobewerking en content creation toepassingen
- Schakel dual displays, muis, toetsenbord en audio randapparatuur tussen twee desktop computers

Eigenschappen

- DUAL 4K 60HZ MONITOR KVM SWITCH: Schakel tussen twee computers met USB-A & HDMI om een muis, toetsenbord, audio en twee 4K 60Hz HDMI schermen te delen
- GEBRUIKSKLAAR: Kleine vormfactor, geïntegreerde kabels en geen externe power adapter zorgen voor snelle implementatie; Bus-powered KVM switch heeft geïntegreerde 1,5m hostkabels voor een groter bereik en minder belasting van poorten en connectors
- SCHAKELOPTIES: Schakel tussen hosts via drukknop of hotkey commando; Drukknop is bevestigd aan 1,5m kabel voor flexibel gebruiksgemak op afstand; Downloadbare software maakt het mogelijk naar audio te luisteren via de ene PC, terwijl u op de andere werkt
- COMPATIBILITEIT: 2-Port Dual-Monitor KVM Switch werkt met elk besturingssysteem, waaronder Windows, macOS, Linux en ChromeOS; Compatibel met alle hardwareplatforms, zoals Intel en AMD
- ONS VOORDEEL: Connectivity tools voor IT-Pro's en IT-helpdesk teams met USB Event Monitoring

voor het loggen van USB-apparaatverbindingen met timestamps, en Windows Layout voor het herstellen van vensterindelingen bij het schakelen tussen hosts

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	2
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	HDMI
Multi-monitor	2
Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Ja
Chipsetcode	SN8P2202SG
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Nee
Video Revision	HDMI 2.1 TMDS
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja
Maximale overdrachtsnelheid	480 Mbps (USB 2.0)
Ondersteunde resoluties	4096x2160 @60Hz
	3840x2160 @60Hz
	3440x1440 @60Hz
	2560x1440 @60Hz
	2560x1080 @60Hz
	1920x1200 @60Hz

1920x1080 @60Hz

Other resolutions may be supported

Ondersteuning breedbeeld: Ja

Audiospecificaties Analog Stereo - 2 Channel Audio

HDMI - 2 Channel Audio

Automatisch scannen 10, 20, 30, 40, 50, and 60 seconds

Poortselectie-ondersteuning Push Button and Hotkeys/Software

MTBF 26,928 Uren

Connector(en)

Console-aansluiting(en) 1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos)

1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos

2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

2 - HDMI

Hostaansluitingen 2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

4 - 3.5mm Stereo Female 3 pos

4 - HDMI

Software

Besturingssystemen Windows 7, 8/8.1, 10, 11, 11 ARM

macOS 10.12 - 10.15, 11, 12

ChromeOS

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie

OS-compatibiliteit verwijst enkel naar de beschikbare KVM-software. De KVM kan zonder software op elk

platform worden gebruikt

Indicatoren

LED-indicatoren	1 - Vast Groen: Geselecteerde PC is Verbonden
	1 - Knipperend Groen: Geselecteerde PC is niet Gedetecteerd
	1 - Amber LED: Geselecteerde Audiobron

Voeding

Voedingsbron	Busvoeding
--------------	------------

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	0% ~ 90% RH (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	ABS
Kabellengte	4.9 ft [1.5 m]
Lengte product	3.3 in [8.3 cm]
Breedte product	5.0 in [12.7 cm]
Hoogte product	1.0 in [2.6 cm]
Gewicht product	1.3 lb [0.6 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.4 in [21.4 cm]
Breedte Verpakking	6.4 in [16.3 cm]
Hoogte Verpakking	4.1 in [10.5 cm]

	Verzendgewicht (verpakt)	1.9 lb [0.9 kg]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - KVM-switch
		1 - Quick-Start Handleiding
Garantiebepalinge n		
	Warranty	2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.