

Cable Switch KVM Híbrido de 2 Puertos USB-C HDMI - 4K 60Hz - KVM Compacto con Cable Integrado de 1,8m USB-A/HDMI/Audio y USB Tipo C de 1,2m - Alimentado por el Bus

ID del Producto: C2-H46-UAC-CBL-KVM



Este conmutador KVM híbrido permite a los usuarios alternar entre un ordenador de sobremesa habilitado para USB tipo A y HDMI y un ordenador portátil habilitado para USB tipo C (DP Alt-Mode), para compartir un teclado, un ratón, dispositivos de entrada/salida de audio y un único monitor HDMI 4K 60Hz.

El conmutador KVM se alimenta por bus e incorpora cables HDMI, USB-A, USB-C y de entrada/salida de audio de 3,5 mm. Esto garantiza la compatibilidad y el rendimiento entre el conmutador KVM, los monitores y los periféricos, sin necesidad de seleccionar y comprar los cables necesarios para esas conexiones.

El conmutador KVM de 2 puertos es compatible con todos los sistemas operativos, incluyendo Windows, macOS, ChromeOS y Linux. El KVM funciona con todas las plataformas de hardware, incluyendo Intel, AMD y Apple M1/M2. El puerto host USB-C funciona con portátiles USB-C, USB4, Thunderbolt 3 y Thunderbolt 4. Si el ordenador de sobremesa no dispone de un puerto de 4 posiciones de 3,5 mm, el adaptador de auriculares de 3,5 mm incluido garantiza la compatibilidad desde el primer momento.

El conmutador KVM ofrece dos opciones para conmutar entre hosts: un botón pulsador remoto o comandos de teclas de acceso rápido. El pulsador remoto incluye un cable de 1,5 m para una colocación óptima en la configuración. La conmutación de audio independiente puede lograrse a través del software, lo que garantiza un audio ininterrumpido al conmutar entre dispositivos host.

Desarrollado para mejorar el rendimiento y la seguridad, Connectivity Tools de StarTech.com es el único paquete de software del mercado que funciona con una amplia gama de accesorios de conectividad Informáticos. El paquete de software incluye:

- Utilidad Avanzada de Configuración de Windows: Configure y guarde configuraciones de Windows

personalizadas.

- Utilidad de Paso de Direcciones MAC: Mejore la seguridad de la red.
- Utilidad de Supervisión de Eventos USB: Rastree y registre los dispositivos USB conectados.
- Utilidad de Comutación Automática Wi-Fi: Permita que los usuarios accedan rápidamente a velocidades de red más rápidas a través de una LAN por cable.

Para obtener más información y descargar la aplicación Connectivity Tools de StarTech.com, visite: www.startech.com/connectivity-tools

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Ideal para compartir periféricos entre el hogar y la oficina
- Ideal para aplicaciones CAD/CAM, edición de vídeo y creación de contenidos
- Conmute una pantalla, un ratón, un teclado y periféricos de audio entre dos ordenadores

Características

- SWITCH KVM HÍBRIDO 4K 60HZ: Permite conmutar entre un ordenador de sobremesa USB-A/HDMI y un portátil USB Tipo-C habilitado para el modo DP-Alt para compartir un teclado, un ratón, dispositivos de entrada/salida de audio y un solo monitor HDMI 4K 60Hz
- LISTO PARA USAR: Su factor de forma, cables integrados y la ausencia de adaptador de alimentación externo permiten un despliegue rápido - Incorpora cables host USB-A, HDMI y de audio de 1,8m para el PC1, y cables host USB-C y de audio de 1,2m para el PC2
- COMPATIBILIDAD: Funciona con cualquier sistema operativo, incluyendo Windows, macOS, Linux y ChromeOS - Compatible con todas las plataformas de hardware como Intel, AMD y Apple M1/M2

(MacBook/Mac Mini) - Funciona con USB-C, USB4, Thunderbolt 3/4

- **OPCIONES DE CONMUTACIÓN:** Pulsador remoto y comandos de teclas rápidas que permiten conmutar entre hosts - Cable de 1,5m en el pulsador para una ubicación ideal - Software descargable que permite escuchar audio desde un ordenador mientras controla el otro
- **NUESTRA VENTAJA:** Herramientas de conectividad incluidas para los profesionales de informática con supervisión de eventos USB para registrar las conexiones de dispositivos USB con marcas de tiempo y configuración de Windows

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Soporte de Audio	Sí
Cantidad de Puertos KVM	2
Plataformas Admitidas	USB & USB-C
Tipo de Video PC	USB-C (DP Alt-Mode) + HDMI
Soporte de Pantalla Doble	1
Cables Incluidos	Sí
Sistema En Cascada	No

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
Video Revision	HDMI 2.0b
Soporte DVI	Sí - Enlace Único
Control IP KVM	No
Hot-Key Selection	Sí
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	480Mbps (USB 2.0)
Resoluciones Admitidas	4096x2160 @60Hz 3840x2160 @60Hz

5120x1440 @60Hz

3440x1440 @60Hz

2560x1440 @60Hz

2560x1080 @60Hz

1920x1200 @60Hz

1920x1080 @60Hz

Other resolutions may be supported

Pantalla Plana
Soportada

Sí

Especificaciones de
Audio

Analog Stereo - 2 Channel Audio

Escaneo Automático

10, 20, 30, 40, 50, and 60 seconds

Soporte para Selección
de Puertos

Botón Pulsador, Teclas de Acceso Directo y Software

Especificaciones
Generales

Longitud del cable (USB-C) PC1: 1,2m

Longitud del cable (USB-A) PC2: 1,8m

MTBF

345.059 Horas

Conecotor(es)

Interfaz(ces) de
Consola

2 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)

2 - 3.5mm Stereo Female 3 pos

1 - HDMI

Conectores del Host

1 - USB-C (DP Alt-Mode)

2 - 3.5mm Stereo Male 4 pos

1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)

1 - HDMI

Software

Compatibilidad OS	Windows 7, 8/8.1, 10, 11, 11 ARM macOS 10.12 - 10.15, 11, 12 ChromeOS
-------------------	---

Observaciones / Requisitos

Nota	La compatibilidad del sistema operativo se refiere únicamente al software KVM disponible. El KVM puede utilizarse sin software en cualquier plataforma
------	--

Indicadores

Indicadores LED	1 - Verde Sólido: El PC seleccionado está conectado 1 - Verde Parpadeante: No se detecta el PC seleccionado
-----------------	--

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación Alimentación por bus

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR 0% ~ 90% (sin condensación)

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	ABS
Longitud del Producto	3.8 in [9.7 cm]
Ancho del Producto	3.6 in [9.2 cm]
Altura del Producto	0.9 in [2.4 cm]
Peso del Producto	9.4 oz [265.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja	9.7 in [24.7 cm]
Ancho de la Caja	6.4 in [16.3 cm]
Altura de la Caja	2.4 in [6.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	15.5 oz [440.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Comutador KVM
	1 - Adaptador de 3,5 mm de 4 posiciones a 2 auriculares de 3,5 mm de 3 posiciones
	1 - Guía Rápida de Inicio

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

