

KVM Switch USB-C e HDMI Ibrido a 2 porte 4K 60Hz, KVM compatto con cavi host integrati USB-A/HDMI/Audio da 1,8 m e USB-C da 1,2 m, alimentato via cavo - Comutazione remota/Hotkey

ID prodotto: C2-H46-UAC-CBL-KVM



Questo switch KVM ibrido consente agli utenti di passare da un desktop dotato di USB Tipo-A e HDMI a un laptop dotato di USB Tipo-C (che supporta la modalità DP Alt), per condividere una tastiera, un mouse, dispositivi di ingresso/uscita audio e un singolo monitor HDMI 4K 60Hz.

Lo switch KVM è alimentato tramite cavo e dispone di cavi HDMI, USB-A, USB-C e di ingresso/uscita audio da 3,5 mm integrati. Ciò garantisce la compatibilità e le prestazioni tra lo switch KVM, i monitor e le periferiche senza la necessità di selezionare e acquistare i cavi necessari per tali connessioni.

Lo switch KVM a 2 porte è compatibile con tutti i sistemi operativi, compresi Windows, macOS, ChromeOS e Linux. Il KVM funziona con tutte le piattaforme hardware tra cui Intel, AMD e Apple M1/M2. La porta host USB-C è compatibile con i laptop USB-C, USB4, Thunderbolt 3 e Thunderbolt 4. Se il desktop non dispone di una porta da 3,5 mm a 4 posizioni, l'adattatore per cuffie da 3,5 mm in dotazione ne garantisce la compatibilità.

Lo switch KVM offre due opzioni per passare da un host all'altro: un pulsante remoto o comandi a scelta rapida. Il pulsante remoto include un cavo da 1,5 m per un posizionamento ottimale nella configurazione. La commutazione audio indipendente può essere ottenuta tramite il software, garantendo un audio ininterrotto durante la commutazione tra dispositivi host.

Sviluppata per migliorare le prestazioni e la sicurezza, StarTech.com Connectivity Tools è l'unica suite software sul mercato che funziona con un'ampia gamma di accessori di connettività IT. La suite software comprende:

- Advanced Windows Layout Utility: Configurazione e salvataggio di layout di finestra personalizzati.
- MAC Address Pass-Through Utility: Migliora la sicurezza della rete.

- Utilità di monitoraggio eventi USB: Traccia e registra i dispositivi USB collegati.
- USB Event Monitoring Utility: Consente agli utenti di accedere rapidamente a velocità di rete più elevate attraverso la LAN cablata.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l'applicazione StarTech.com Connectivity Tools, visitare:
www.startech.com/connectivity-tools

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Ideale per la condivisione delle periferiche tra le apparecchiature domestiche e quelle dell'ufficio in un ufficio domestico
- Ottimo per applicazioni come CAD/CAM, editing video e creazione di contenuti
- Consente di commutare uno schermo, un mouse, una tastiera e periferiche audio tra due computer

Caratteristiche

- SWITCH KVM IBRIDO 4K 60HZ: consente di passare da un desktop USB-A/HDMI a un laptop USB Tipo-C abilitato alla modalità DP-Alt per condividere tastiera, mouse, dispositivi di ingresso/uscita audio e un singolo monitor HDMI 4K 60Hz
- PRONTO ALL'USO: i cavi integrati e l'assenza di alimentatore esterno consentono una rapida installazione. Switch KVM compatto alimentato da bus con cavi host USB-A, HDMI e audio integrati da 1,8m per il PC1 e di cavi host USB-C e audio da 1,2 m per il PC2
- COMPATIBILITÀ: switch KVM a 2 porte funziona con qualsiasi SO compresi Windows, macOS, Linux e ChromeOS - Compatibile con tutte le piattaforme hardware come Intel, AMD e dispositivi Apple M1/M2 (MacBook/Mac Mini)- Funziona con USB-C, USB4, Thunderbolt 3/4
- OPZIONI DI SWITCH: passaggio da un host all'altro tramite pulsante o comando di scelta rapida. Il

pulsante è collegato a un cavo di 1,5m per un uso remoto flessibile. Il software scaricabile consente di ascoltare l'audio da un PC mentre si controlla l'altro

- **IL NOSTRO VANTAGGIO:** strumenti di connettività inclusi per professionisti e team di assistenza IT con USB Event Monitoring per registrare le connessioni dei dispositivi USB e Windows Layout per ripristinare le posizioni delle finestre quando si cambia host

Hardware

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Norme di garanzia | 2 Years |
| Audio | Sì |
| Porte KVM | 2 |
| Interfaccia PC | USB & USB-C |
| Tipo video PC | USB-C (DP Alt-Mode) + HDMI |
| Multimonitor | 1 |
| Cavi inclusi | Sì |
| Collegamento a margherita | No |

Prestazioni

| | |
|--|---|
| Supporto OSD e tasti di scelta rapida | No |
| Video Revision | HDMI 2.0b |
| Supporto DVI | Sì - Single Link |
| Controllo IP | No |
| Hot-Key Selection | Sì |
| Massima velocità di trasferimento dati | 480 Mbps (USB 2.0) |
| Risoluzioni supportate | 4096x2160 @60Hz 3840x2160 @60Hz 5120x1440 @60Hz 3440x1440 @60Hz 2560x1440 @60Hz |

2560x1080 @60Hz

1920x1200 @60Hz

1920x1080 @60Hz

Other resolutions may be supported

Widescreen supportato Sì

Specifiche audio Analog Stereo - 2 Channel Audio

scansione automatica 10, 20, 30, 40, 50, and 60 seconds

Supporto selezione porte Pulsante, tasti di scelta rapida e software

Specifiche generali PC1 Lunghezza del cavo (USB-C): 1.2 m

PC2 Lunghezza del cavo (USB-A): 1,8 m

MTBF 345.059 Ore

Connettore/i

Interfacce console 2 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

2 - 3.5mm Stereo Female 3 pos

1 - HDMI

Connettori host 1 - USB-C (DP Alt-Mode)

2 - 3.5mm Stereo Male 4 pos

1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)

1 - HDMI

Software

Compatibilità con sistemi operativi Windows 7, 8/8.1, 10, 11, 11 ARM

macOS 10.12 - 10.15, 11, 12

ChromeOS

Note/requisiti

speciali

| | |
|------|--|
| Nota | La compatibilità del sistema operativo si riferisce solo al software KVM disponibile. Il KVM può essere utilizzato senza software su qualsiasi piattaforma |
|------|--|

Indicatori

| | |
|----------------|--|
| Indicatori LED | 1 - Verde Fisso: Il PC selezionato è collegato 1 - Verde Lampeggiante: Il PC selezionato non viene rilevato |
|----------------|--|

Alimentazione

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Fonte di Alimentazione | Alimentazione tramite bus |
|------------------------|---------------------------|

Ambientale

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Temperatura d'esercizio | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| Temperatura di conservazione | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| Umidità | 0% ~ 90% RH (senza condensa) |

Caratteristiche fisiche

| | |
|--------------------|------------------|
| Colore | Nero |
| Tipo enclosure | ABS |
| Lunghezza prodotto | 3.8 in [9.7 cm] |
| Larghezza prodotto | 3.6 in [9.2 cm] |
| Altezza prodotto | 0.9 in [2.4 cm] |
| Peso prodotto | 9.4 oz [265.0 g] |

Informazioni confezione

| | |
|----------------------|------------------|
| Quantità confezione | 1 |
| Lunghezza Confezione | 9.7 in [24.7 cm] |
| Larghezza del Pacco | 6.4 in [16.3 cm] |
| Altezza del Pacco | 2.4 in [6.1 cm] |

Peso spedizione
(confezione) 15.5 oz [440.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione 1 - Switch KVM

1 - Adattatore per Cuffie da 3,5 mm a 4 posizioni e 2x
3,5 mm a 3 posizioni

1 - Guida di avvio rapido

Informazioni sulla
garanzia

Warranty 2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

