

2-Port Hybride USB-C HDMI KVM Switch, 4K 60Hz, Compacte KVM met 1.8m USB-A/HDMI/Audio & 1.2m USB-C Geïntegreerde Host Kabels, Bus Powered, Remote Drukknop/Hotkey Schakelaar

Productcode: C2-H46-UAC-CBL-KVM



Met deze Hybrid KVM Switch kunnen gebruikers schakelen tussen een desktop met USB Type-A en HDMI en een laptop met USB Type-C (DP Alt-Mode) om een toetsenbord, muis, audio in- en uitvoerapparaten en een enkele 4K 60Hz HDMI-monitor te delen.

De KVM-switch is bus powered en beschikt over ingebouwde HDMI, USB-A, USB-C en 3,5mm Audio Input/Output kabels. Dit zorgt voor compatibiliteit en prestaties tussen de KVM-switch, monitors en randapparatuur - zonder dat u de benodigde kabels voor deze aansluitingen hoeft te selecteren en aan te schaffen.

De 2-port KVM-switch is compatibel met alle besturingssystemen, waaronder Windows, macOS, ChromeOS en Linux. De KVM werkt met alle hardwareplatforms, waaronder Intel, AMD en Apple M1/M2. De USB-C hostpoort werkt met USB-C, USB4, Thunderbolt 3 en Thunderbolt 4 laptops. Als de desktop geen 4-pole 3,5mm-poort heeft, zorgt de meegeleverde 3,5mm Headset Adapter voor compatibiliteit out of the box.

De KVM-switch biedt twee opties om te schakelen tussen hosts - een remote drukknop of hotkey-commando's. De remote drukknop is voorzien van een 1,5 m lange kabel voor optimale plaatsing in de opstelling. Onafhankelijk audioschakelen is mogelijk via de software, waardoor ononderbroken audio wordt gegarandeerd bij het schakelen tussen hostapparaten.

StarTech.com Connectivity Tools zijn ontwikkeld om de prestaties en veiligheid te verbeteren en het is het enige softwarepakket op de markt dat werkt met een breed scala aan IT-connectiviteitsaccessoires. De software suite omvat:

- Advanced Windows Layout Utility: Vensterindelingen instellen en opslaan.
- MAC Address Pass-Through Utility: Netwerkbeveiliging verbeteren.

- USB Event Monitoring Utility: Aangesloten USB-apparatuur traceren en loggen.
- Wi-Fi Auto Switch Utility: Gebruikers snel toegang geven tot hogere netwerksnelheden via bekabeld LAN.

Voor uitgebreide informatie en om de StarTech.com Connectivity Tools te downloaden, kunt u terecht op: www.startech.com/connectivity-tools

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ideaal voor het delen van randapparatuur tussen huis en kantoor
- Ideaal voor CAD/CAM, videobewerking en content creation toepassingen
- Schakel een beeldscherm, muis, toetsenbord en audio-randapparatuur tussen twee computers

Eigenschappen

- 4K 60HZ HYBRIDE KVM SWITCH: Maakt schakelen mogelijk tussen een USB-A/HDMI desktop en een USB Type-C DP-Alt Mode laptop om een toetsenbord, muis, audio input/output apparaten en een single 4K 60Hz HDMI monitor te delen
- GEBRUIKSKLAAR: Kleine vormfactor, geïntegreerde kabels en geen externe power adapter maken een snelle implementatie mogelijk; Bus-powered KVM switch heeft 1,8m USB-A, HDMI en Audio host kabels voor PC1, en 1,2m USB-C en Audio host kabels voor PC2
- COMPATIBILITEIT: 2-Port KVM Switch werkt met elk besturingssysteem, waaronder Windows, macOS, Linux en ChromeOS; Compatibel met alle hardwareplatforms zoals Intel, AMD en Apple M1/M2-apparaten (MacBook/Mac Mini); Werkt met USB-C, USB4, Thunderbolt 3/4
- SCHAKELOPTIES: Schakel tussen hosts via drukknop of hotkey commando; Drukknop is bevestigd

aan 1,5m kabel voor flexibel gebruiksgemak op afstand; Downloadbare software maakt het mogelijk naar audio te luisteren via de ene PC, terwijl u op de andere werkt

- ONS VOORDEEL: Connectivity tools voor IT-Pro's en IT-helpdesk teams met USB Event Monitoring voor het loggen van USB-apparaatverbindingen met timestamps, en Windows Layout voor het herstellen van vensterindelingen bij het schakelen tussen hosts

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	2
Ondersteunde platforms	USB & USB-C
PC-videotype	USB-C (DP Alt-Mode) + HDMI
Multi-monitor	1
Inclusief kabels	Ja
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Nee
Video Revision	HDMI 2.0b
DVI-ondersteuning	Ja - Single-Link
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja
Maximale overdrachtsnelheid	480 Mbps (USB 2.0)
Ondersteunde resoluties	4096x2160 @60Hz
	3840x2160 @60Hz
	5120x1440 @60Hz
	3440x1440 @60Hz
	2560x1440 @60Hz

2560x1080 @60Hz

1920x1200 @60Hz

1920x1080 @60Hz

Other resolutions may be supported

Ondersteuning breedbeeld: Ja

Audiospecificaties Analog Stereo - 2 Channel Audio

Automatisch scannen 10, 20, 30, 40, 50, and 60 seconds

Poortselectie-ondersteuning Knopdruk, sneltoetsen en software

Algemene specificaties PC1 Kabel Lengte (USB-C): 1.2m

PC2 Kabel Lengte (USB-A): 1.8m

MTBF 345,059 Uren

Connector(en)

Console-aansluiting(en) 2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

2 - 3.5mm Stereo Female 3 pos

1 - HDMI

Hostaansluitingen 1 - USB-C (DP Alt-Mode)

2 - 3.5mm Stereo Male 4 pos

1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

1 - HDMI

Software

Besturingssystemen Windows 7, 8/8.1, 10, 11, 11 ARM

macOS 10.12 - 10.15, 11, 12

ChromeOS

Speciale
opmerkingen /
vereisten

Notitie

OS-compatibiliteit verwijst enkel naar de beschikbare KVM-software. De KVM kan zonder software op elk platform worden gebruikt

Indicatoren

LED-indicatoren

1 - Vast Groen: Geselecteerde PC is Verbonden

1 - Knipperend Groen: Geselecteerde PC is Niet Gedetecteerd

Voeding

Voedingsbron

Busvoeding

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Opslagtemperatuur

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Vochtigheid

0% ~ 90% RH (niet condenserend)

Fysieke
eigenschappen

Kleur

Zwart

Type behuizing

ABS

Lengte product

3.8 in [9.7 cm]

Breedte product

3.6 in [9.2 cm]

Hoogte product

0.9 in [2.4 cm]

Gewicht product

9.4 oz [265.0 g]

Verpakkingsinfor-
matie

Verpakkingsaantal

1

Lengte Verpakking

9.7 in [24.7 cm]

Breedte Verpakking

6.4 in [16.3 cm]

Hoogte Verpakking

2.4 in [6.1 cm]

Verzendgewicht (verpakt)	15.5 oz [440.0 g]
-----------------------------	-------------------

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - KVM-switch
	1 - 3.5mm 4 Pole naar 2x 3.5mm 3 Pole Koptelefoon Adapter
	1 - Quick-Start Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.