

Switch KVM de 2 Puertos USB-C para un Monitor HDMI 4K 60Hz - Entrega de Alimentación PD de 100W - Alimentado por Bus - Compatible con USB Tipo C/USB4/Thunderbolt 3/4

ID del Producto: C2-H46-UC2-PD-KVM



Este conmutador KVM USB Tipo-C permite a los usuarios cambiar entre dos portátiles USB-C, compartiendo un monitor HDMI 4K 60Hz, un teclado y un ratón, mientras carga simultáneamente cada portátil.

Los puertos de paso Power Delivery 3.0 dobles de 100 W (10 W reservados) permiten al conmutador KVM cargar cada portátil a una potencia de hasta 90 W, utilizando su propio adaptador de alimentación USB-C dedicado. Los puertos duales PD passthrough permiten cargar cada portátil, incluso cuando no están conectados al puerto seleccionado.

El conmutador KVM de 2 puertos funciona con cualquier sistema operativo, incluyendo Windows, macOS, Linux y ChromeOS. Es compatible con todas las plataformas de hardware, como Intel, AMD y dispositivos Apple M1 y M2 (por ejemplo, MacBook Pro). Además, funciona con ordenadores portátiles y dispositivos USB-C, USB4, Thunderbolt 3 y Thunderbolt 4 habilitados para el modo DP Alt.

El conmutador KVM se alimenta por bus e incluye dos cables host USB-C de 1m/3 pies, lo que permite un despliegue rápido. El pequeño factor de forma es robusto y cuenta con pies de goma acoplados, que mantienen el KVM firmemente en su sitio durante el uso. La disposición simplificada de los puertos garantiza un fácil acceso al ratón, al teclado y a las conexiones del host, mientras que el paso de DP y la salida HDMI están convenientemente apartados, situados en el otro lado de la unidad.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Ideal para compartir periféricos entre portátiles personales y de trabajo en una oficina en casa
- Cambie la pantalla, el ratón y el teclado entre dos portátiles mientras los carga

Características

- CARGA DUAL DE PORTÁTILES: Power Delivery de Paso de 100W con adaptadores de corriente USB-C (no incluidos) - 10W reservados y hasta 90W de carga disponibles para cada portátil anfitrión simultáneamente utilizando los dos puertos PD 3.0 pass-through
- SWITCH KVM USB-C 4K 60HZ: Permite la conmutación rápida de un teclado, vídeo y ratón mediante un solo cable USB-C conectado a un portátil con el modo Alt USB-C DP - Cuenta con una salida HDMI 4K 60Hz, dos puertos USB HID y conmutación mediante pulsador
- COMPATIBILIDAD: Funciona con cualquier sistema operativo, incluyendo Windows, macOS, Linux y ChromeOS - Compatible con todas las plataformas de hardware como Intel, AMD y dispositivos Apple M1/M2 - Funciona con portátiles USB-C, USB4 y Thunderbolt 3/4
- LISTO PARA DESPLIEGUE: Se alimenta por bus e incluye 2 cables anfitriones USB-C de 1m - Patas de goma acopladas, que mantienen el KVM en su sitio durante el uso - Disposición de puertos simplificada - Indicadores LED para el estado del puerto y la carga
- NUESTRA VENTAJA: Herramientas de conectividad incluidas, con supervisión de eventos USB para registrar las conexiones de dispositivos USB con marcas de tiempo, y distribución de Windows para restaurar la ubicación de las ventanas al cambiar de host

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Soporte de Audio	Sí
Cantidad de Puertos KVM	2
Plataformas Admitidas	USB-C

Tipo de Video PC	HDMI
Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	No
Cables Incluidos	Sí
Estándares Industriales	HDMI 2.1 TMDS
ID del Conjunto de Chips	VLI - VL103R VLI - VL171 Parade - PS186 VLI - VL817
Sistema En Cascada	No

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
Control IP KVM	No
Hot-Key Selection	No
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	480Mbps (USB 2.0)
Resolución Digital Máxima	4096 x 2160 @ 60Hz
Resoluciones Admitidas	5120 x 1440 @ 60Hz 4096 x 2160 @ 60Hz 3840 x 2160 @ 60Hz 3840 x 2160 @ 60Hz 3440 x 1440 @ 60Hz 2560 x 1440 @ 60Hz 2560 x 1080 @ 75Hz 1920 x 1200 @ 60Hz

1920 x 1080 @ 60Hz

Other lower resolutions may be supported

Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	HDMI - 7.1 Channel Audio
Escaneo Automático	None
Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador
Especificaciones Generales	Entrega de Alimentación de Paso: 100W Carga Máxima de Dispositivos: 90W
MTBF	50.000 horas

Conector(es)

Interfaz(ces) de Consola	2 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps) 1 - HDMI 2 - USB Tipo C (24 pines) con Entrega de Alimentación por USB Solamente
Conectores del Host	2 - USB 3.2 Gen 2 USB Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, 10 Gbps)

Software

Compatibilidad OS	No Requiere Controladores ni Software
-------------------	---------------------------------------

Observaciones / Requisitos

Nota	El dispositivo anfitrión debe ser compatible con el modo USB-C DP Alt para que funcione la función de vídeo El dispositivo anfitrión debe ser compatible con Power Delivery para cargarse cuando se conecta un adaptador de corriente USB-C al puerto de paso Power Delivery
------	---

Indicadores

Indicadores LED	2 - LED de Entrada de Alimentación: Azul Fijo = Adaptador de Alimentación USB-C Conectado 2 - LED de Conexión al Host: Azul Fijo = Puerto Seleccionado
-----------------	---

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
Consumo de Energía	10W

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	5°C to 55°C (41°F to 131°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Humedad	HR 20% ~ 80%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	ABS
Longitud del Cable	3ft (1m)
Longitud del Producto	5.5 in [14.0 cm]
Ancho del Producto	2.8 in [7.0 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Peso del Producto	7.1 oz [200.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	4.8 in [12.2 cm]
Ancho de la Caja	7.0 in [17.7 cm]
Altura de la Caja	3.5 in [8.8 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 15.3 oz [434.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Comutador KVM
	2 - Cables USB-C Anfitrión
	1 - Guía Rápida de Inicio

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

