

Switch KVM USB-C a 2 porte, monitor HDMI a 4K 60Hz, doppia porta Power Delivery Pass-through da 100 W, alimentazione da bus, compatibile con USB Tipo C/USB4/Thunderbolt 3/4 - Dimensioni ridotte

ID prodotto: C2-H46-UC2-PD-KVM



Questo switch KVM USB Tipo C consente agli utenti di passare da un laptop all'altro, condividendo un monitor HDMI 4K 60Hz, una tastiera e un mouse e ricaricando contemporaneamente ciascun laptop.

Le doppie porte Power Delivery 3.0 Pass-through da 100W (10W riservate) consentono allo switch KVM di caricare ciascun laptop fino a 90W, utilizzando il proprio adattatore di alimentazione USB-C dedicato. Le doppie porte PD passthrough consentono di ricaricare ciascun laptop anche quando non è collegato alla porta selezionata.

Lo switch KVM a 2 porte funziona con qualsiasi sistema operativo, compresi Windows, macOS, Linux e ChromeOS. È compatibile con tutte le piattaforme hardware, come i dispositivi Intel, AMD e Apple M1 e M2 (ad esempio, MacBook Pro). Inoltre, funziona con laptop e dispositivi USB-C, USB4, Thunderbolt 3 e Thunderbolt 4 abilitati alla modalità DP Alt.

Lo switch KVM è alimentato tramite bus e include due cavi host USB-C da 1m, che consentono una rapida implementazione. Il formato compatto e robusto è dotato di piedini in gomma, che mantengono il KVM saldamente in posizione durante l'uso. Il layout semplificato delle porte garantisce un facile accesso alle connessioni di mouse, tastiera e host, mentre il PD Passthrough e l'uscita HDMI sono comodamente posizionati sull'altro lato dell'unità.

Certificazioni, report e compatibilità





Applicazioni

- Ideale per la condivisione di periferiche tra laptop personali e di ufficio in un ambiente domestico
- Consente di scambiare display, mouse e tastiera tra due laptop durante la ricarica

Caratteristiche

- **RICARICA DUE LAPTOP:** 100W Power Delivery Pass-Through disponibile utilizzando adattatori di alimentazione USB-C dedicati (non inclusi), con 10W riservati e fino a 90W di ricarica simultanea per ogni laptop host utilizzando le due porte PD 3.0 pass-through
- **SWITCH KVM USB-C 4K60HZ:** commutazione rapida di tastiera, video e mouse utilizzando un unico cavo USB-C collegato a un laptop che supporta la modalità USB-C DP Alt. Dispone di un'uscita HDMI 4K 60Hz, di due porte USB HID e di una commutazione a pulsante
- **COMPATIBILITÀ:** lo switch KVM a 2 porte funziona con qualsiasi sistema operativo, compresi Windows, macOS, Linux e ChromeOS, è compatibile con i dispositivi Intel, AMD e Apple M1/M2 (MacBook). Funziona con i laptop USB-C, USB4 e Thunderbolt 3/4
- **PRONTO ALL'USO:** Il KVM compatto alimentato tramite bus include due cavi USB-C da 1m. Formato piccolo e robusto, dispone di piedini in gomma per mantenere il KVM in posizione. Layout delle porte semplificato, indicatori LED per lo stato delle porte/carica
- **IL NOSTRO VANTAGGIO:** strumenti di connettività inclusi per professionisti e team di assistenza IT con USB Event Monitoring per registrare le connessioni dei dispositivi USB e Windows Layout per ripristinare le posizioni delle finestre quando si cambia host

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Audio	Sì
Porte KVM	2
Interfaccia PC	USB-C
Tipo video PC	HDMI
Multimonitor	1

Montaggio a rack	No
Cavi inclusi	Sì
Standard del settore	HDMI 2.1 TMDS
ID chipset	VLI - VL103R
	VLI - VL171
	Parade - PS186
	VLI - VL817
Collegamento a margherita	No

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
Controllo IP	No
Hot-Key Selection	No
Massima velocità di trasferimento dati	480 Mbps (USB 2.0)
Risoluzioni digitali massime	4096 x 2160 @ 60Hz
Risoluzioni supportate	5120 x 1440 @ 60Hz
	4096 x 2160 @ 60Hz
	3840 x 2160 @ 60Hz
	3840 x 2160 @ 60Hz
	3440 x 1440 @ 60Hz
	2560 x 1440 @ 60Hz
	2560 x 1080 @ 75Hz
	1920 x 1200 @ 60Hz
	1920 x 1080 @ 60Hz

Other lower resolutions may be supported

	Widescreen supportato	Sì
	Specifiche audio	HDMI - 7.1 Channel Audio
	scansione automatica	None
	Supporto selezione porte	Pulsante
	Specifiche generali	Power Delivery Pass-through: 100W Ricarica massima del dispositivo: 90W
	MTBF	50.000 ore
Connettore/i	Interfacce console	2 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps) 1 - HDMI 2 - Solo USB Power Delivery USB Tipo-C (24 pin)
	Connettori host	2 - USB 3.2 Gen 2 USB Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, 10 Gbps)
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Nessun driver o software necessario
Note/requisiti speciali	Nota	Il dispositivo host deve supportare la modalità USB-C DP Alt per poter utilizzare la funzionalità video Il dispositivo host deve supportare Power Delivery per caricarsi quando un adattatore di alimentazione USB-C è collegato alla porta Power Delivery Pass-through
Indicatori	Indicatori LED	2 - LED Ingresso Alimentazione: Blu Fisso = Adattatore di alimentazione USB-C collegato 2 - LED Connessione Host: Blu fisso = Porta selezionata
Alimentazione	Fonte di Alimentazione	Alimentato via bus e Adattatore di Alimentazione Host

	USB-C	
	Consumo energetico	10W
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	5°C to 55°C (41°F to 131°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
	Umidità	20% ~ 80% RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	ABS
	Lunghezza cavo	3ft (1m)
	Lunghezza prodotto	5.5 in [14.0 cm]
	Larghezza prodotto	2.8 in [7.0 cm]
	Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
	Peso prodotto	7.1 oz [200.0 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	4.8 in [12.2 cm]
	Larghezza del Pacco	7.0 in [17.7 cm]
	Altezza del Pacco	3.5 in [8.8 cm]
	Peso spedizione (confezione)	15.3 oz [434.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Switch KVM

2 - Cavo Host USB-C

1 - Guida di avvio rapido

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.