

2-Port USB-C KVM Switch, Single 4K 60Hz HDMI Monitor, Dual-100W Power Delivery Pass-through Poorten, Bus Powered, USB Type-C/USB4/Thunderbolt 3/4 Compatibel

Productcode: C2-H46-UC2-PD-KVM



Dankzij deze USB Type-C KVM-switch kunnen gebruikers schakelen tussen twee USB-C laptops, een 4K 60Hz HDMI-monitor, toetsenbord en muis delen en tegelijkertijd beide laptops opladen.

100W Power Delivery Pass-Through beschikbaar bij aansluiten van USB-C Power Adapters (niet meegeleverd), waarbij 10W wordt gereserveerd en tot 90W gezamenlijk beschikbaar is voor beide hosts via de twee PD 3.0 pass-through poorten. Met de dubbele PD-passthrough-poorten kunnen beide laptops worden opgeladen, dus ook diegene die niet actief geselecteerd is.

De 2-Port USB-C KVM Switch werkt met elk besturingssysteem, inclusief Windows, macOS, Linux en ChromeOS. Het is compatibel met alle hardwareplatforms, zoals Intel, AMD en Apple M1- en M2-apparaten (bijv. MacBook Pro). Daarnaast werkt deze met DP Alt Mode-compatibele USB-C, USB4, Thunderbolt 3 en Thunderbolt 4 laptops en apparaten.

De KVM-switch is bus powered en wordt geleverd met twee USB-C hostkabels van 1m, voor een snelle implementatie. De compacte en stevige KVM switch is voorzien van vaste rubberen voetjes, zodat de KVM veilig op zijn plaats blijft tijdens gebruik. De gestroomlijnde poort layout zorgt voor gemakkelijke toegang tot de muis, het toetsenbord en de hostaansluitingen, terwijl de PD Passthrough en HDMI-output handig uit de weg zitten aan de andere kant van het apparaat.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

- Ideaal voor het delen van randapparatuur tussen privé- en werk-laptops in een thuishkantoor
- Schakel een beeldscherm, muis en toetsenbord tussen twee laptops terwijl je deze oplaadt

Eigenschappen

- **DUAL LAPTOP CHARGING:** 100W Power Delivery Pass-Through beschikbaar bij aansluiten van USB-C Power Adapters (niet meegeleverd), waarbij 10W wordt gereserveerd en tot 90W gezamenlijk beschikbaar is voor beide hosts via de twee PD 3.0 pass-through poorten
- **4K 60HZ USB-C KVM SWITCH:** Snel omschakelen van toetsenbord, video en muis via een enkele USB-C kabel aangesloten op een laptop met ondersteuning voor USB-C DP Alt Mode; Voorzien van een 4K 60Hz HDMI-output, twee USB HID-poorten en drukknop schakelaar
- **COMPATIBILITEIT:** 2-Port USB-C KVM Switch werkt met elk besturingssysteem inclusief Windows, macOS, Linux en ChromeOS; Compatibel met alle hardwareplatforms zoals Intel, AMD en Apple M1/M2-apparaten (MacBook); Werkt met USB-C, USB4, Thunderbolt 3/4 laptops
- **GEBRUIKSKLAAR:** Compacte KVM is bus powered en wordt geleverd met twee 1m USB-C hostkabels; kleine vormfactor en de ingebouwde rubberen voetjes houden de KVM veilig op zijn plaats; gestroomlijnde poort layout; LED-indicators voor poort- en oplaadstatus
- **ONS VOORDEEL:** Connectivity tools voor IT-Pro's en IT-helpdesk teams met USB Event Monitoring voor het loggen van USB-apparaatverbindingen met timestamps, en Windows Layout voor het herstellen van vensterindelingen bij het schakelen tussen hosts

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	2
Ondersteunde platforms	USB-C
PC-videotype	HDMI
Multi-monitor	1

Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Ja
Industriestandaarden	HDMI 2.1 TMDS
Chipsetcode	VLI - VL103R
	VLI - VL171
	Parade - PS186
	VLI - VL817
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Nee
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Nee
Maximale overdrachtsnelheid	480 Mbps (USB 2.0)
Maximale digitale resoluties	4096 x 2160 @ 60Hz
Ondersteunde resoluties	5120 x 1440 @ 60Hz
	4096 x 2160 @ 60Hz
	3840 x 2160 @ 60Hz
	3840 x 2160 @ 60Hz
	3440 x 1440 @ 60Hz
	2560 x 1440 @ 60Hz
	2560 x 1080 @ 75Hz
	1920 x 1200 @ 60Hz
	1920 x 1080 @ 60Hz

Other lower resolutions may be supported

Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	HDMI - 7.1 Channel Audio
Automatisch scannen	None
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk
Algemene specificaties	Power Delivery Pass-through: 100W Maximum Oplaadvermogen: 90W
MTBF	50.000 uur

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps) 1 - HDMI 2 - USB Type-C (24 pin) Enkel USB Power Delivery
Hostaansluitingen	2 - USB 3.2 Gen 2 USB Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, 10 Gbps)

Software

Besturingssystemen	Geen software of drivers nodig
--------------------	--------------------------------

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Hostapparaat moet USB-C DP Alt Mode ondersteunen om de videofuncties te kunnen gebruiken Het hostapparaat moet Power Delivery ondersteunen om te kunnen worden opgeladen wanneer een USB-C Power Adapter is aangesloten op de Power Delivery Pass-through poort
---------	--

Indicatoren

LED-indicatoren	2 - Power Input LED: Vast Blauw = USB-C Power Adapter aangesloten 2 - Host Connectie LED: Vast Blauw = Poort geselecteerd
-----------------	--

Voeding

Voedingsbron	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
Vermogensopname	10W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C to 55°C (41°F to 131°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Vochtigheid	20% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	ABS
Kabellengte	3ft (1m)
Lengte product	5.5 in [14.0 cm]
Breedte product	2.8 in [7.0 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.5 cm]
Gewicht product	7.1 oz [200.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	4.8 in [12.2 cm]
Breedte Verpakking	7.0 in [17.7 cm]
Hoogte Verpakking	3.5 in [8.8 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	15.3 oz [434.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - KVM-switch
	2 - USB-C Host Kabels

1 - Quick-Start Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.