

3m CAT6a Ethernetkabel - 10Gb STP Shielded Snagless PoE LAN Internetkabel - 10Gbe Network Patchkabel met Trekontlasting - Blauw - Individueel getest - TIA/UL Certificatie

Productcode: C6ASPAT10BL



Deze 3 meter CAT6a-kabel voldoet aan alle Categorie 6a kabelspecificaties en zorgt zo voor betrouwbare 10 Gb netwerkverbindingen. De kabel is afgeschermd om uw netwerk tegen elektromagnetische storingen (EMI/RFI) en systeemruis te beschermen, waardoor hij de perfecte oplossing is voor snelle en veilige netwerkverbindingen.

Elke kabel is individueel getest tot een frequentie van 500 MHz en is uitermate geschikt voor 10GBase-T Ethernet netwerken.

De twisted-pair geleiders (4) zijn gemaakt van 100% koper en individueel met een folie afgeschermd (F/FTP) wat cross-talk helpt voorkomen en zorgt voor hoogwaardige prestaties. De kabel is ontworpen om de datasignalen zonder storingen door uw netwerk te laten stromen en is perfect voor omgevingen die gevoelig zijn voor veel EMI.

De 50 micron gouden connectoren bieden optimaal geleidingsvermogen en elimineren signaalverlies vanwege oxidatie of corrosie.

Het ontwerp van de snagless connectoren beschermt de RJ45 clips waardoor ze minder snel blijven vasthaken of afbreken. Dit zorgt voor een eenvoudigere installatie in kabelgoten en zorgt ook voor een stevigere verbinding die verhindert dat de connector loskoppelt van de poort.

De gegoten mantelkap omheen de RJ45 connector ontlast de interne geleiders van spanning wanneer deze in een scherpe hoek worden geplaatst. Hiermee vermindert het risico op kabelbeschadiging en de daaraan verbonden degradatie van de netwerkprestaties.

De C6ASPAT10BL heeft levenslange garantie van StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit apparaten aan, die uitgerust zijn met PoE, op 10 Gb netwerken
- Sluit servers aan op een Storage Area Network (SAN)
- Verzend data, voice en video over 10 gigabit netwerken
- Verbind computers, hubs, switches, routers, printservers en patchpanelen met elkaar

Eigenschappen

- **HOOGWAARDIGE CAT6a Ethernet-KABEL:** 100% koper voor consistente en foutloze 10 gigabit verbindingen. Individueel getest en voldoet aan ANSI/TIA-568-D categorie 6 eisen. ETL & UL gecertificeerde kabel
- **BESCHERM UW NETWERK:** Afgeschermdde RJ45 connectors minimaliseren Near-End Crosstalk (NEXT) en beschermen tegen ruis en elektromagnetische (EMI/RFI) storingen, compatibel met multi-speed 10Base-T/NBASE-T
- **SPECIFICATIES:** 10 GbE | Lengte: 3m | Kleur: Blauw | Structuur: 4 paar STP (F/FTP) | Connector: Snagless | Manteltype: PVC | Draaddikte: 26 AWG koper | Standaarden: ANSI/TIA-568-D & IEEE 802.3bt | Levenslange Garantie
- **POE ONDERSTEUNING:** de 26 AWG gevlochten koperen geleiders ondersteunen PoE-apparaten tot 100W zoals VOIP telefoons en bewakingscamera's. Deze netwerkkabel voldoet aan de IEEE 802.3bt standaard (PoE++, UPoE of High-Power PoE) en is bestand tegen oververhitting.
- **HOOGWAARDIGE CONSTRUCTIE:** 50 micron vergulde connectoren zorgen voor een optimale signaalkwaliteit en voorkomen roest/corrosie. De snagless connector verhindert dat deze blijft haken bij installatie in kabelgoten.

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	4 Pair STP
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-polyester-folie
Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)
Type kabel	Afgeschermd zonder Uitsteeksels

Prestaties		
	Kabelspecificatie	CAT6a - 10Gbit/s
Connector(en)		
	Connector A	RJ-45
	Connector B	RJ-45
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Blauw
	Draaddikte	26 AWG (0.404 mm)
	Type geleider	Gevlochten koper
	Kabellengte	10.0 ft [3.0 m]
	Lengte product	10.0 ft [3.0 m]
	Gewicht product	4.3 oz [121 g]
Verpakkingsinformatie		
	Package Length	8.7 in [22 cm]
	Package Width	7.9 in [20 cm]
	Package Height	0.7 in [19 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	4.6 oz [130 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	10 ft Blue Shielded Snagless 10 Gigabit Cat 6a STP Patch Cable

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

