

Cavo Ethernet CAT6a da 4 m - Cavo patch PoE 100W 10 Gigabit schermato antigroviglio RJ45 - Cavo di rete Cat6a STP 10GbE con serracavo - Certificazione UL/TIA - Testato individualmente - Blu

ID prodotto: C6ASPAT14BL



Il cavo Ethernet Cat6a da 4,2 metri soddisfa o supera tutte le specifiche dei cavi di categoria 6a, assicurando connessioni di rete 10 Gb affidabili. Il cavo è dotato di schermatura dalle interferenze elettromagnetiche (EMI/RFI) e dal rumore di sistema e offre una soluzione perfetta per connessioni di rete veloci e sicure.

Ogni cavo è testato per una frequenza fino a 500 MHz ed è più che adatto per reti Ethernet 10GBase-T.

Realizzato in rame al 100% e dotato di foglio di schermatura e cablaggio a doppino intrecciato, questo cavo è stato realizzato per garantire prestazioni di qualità. Il cavo di rete è progettato per impedire interferenze nei segnali dati che viaggiano attraverso la rete ed è perfetto in ambienti soggetti a una grande quantità di interferenze elettromagnetiche.

I connettori in oro da 50 micron offrono una conduttività ottimale ed eliminano la perdita di segnale dovuta a ossidazione o corrosione.

Per facilitare la posa dei cavi, i connettori antigroviglio proteggono i morsetti RJ45 durante l'installazione, riducendo il rischio che si aggroviglino o si rompano. Ciò assicura un collegamento saldo impedendo al cavo di allentarsi nella porta.

Inoltre, i serracavi stampati consentono di scaricare la tensione impedendo ai punti di terminazione dei connettori RJ45 di piegarsi ad angolo acuto e riducendo il rischio che il cavo si danneggi, compromettendo le prestazioni della rete.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di connettere dispositivi PoE alle reti 10Gb
- Consente di connettere i server a una Storage Area Network (SAN)
- Consente di trasmettere dati, voce e video tramite reti 10 Gigabit
- Consente il collegamento tra computer, hub, switch, router, server di stampa e patch panel

Caratteristiche

- **CAVO ETHERNET CAT6a AD ALTE PRESTAZIONI:** cavo dati in rame al 100% per una connessione 10 Gigabit affidabile e priva di errori. Conforme ai requisiti ANSI/TIA-568-D Categoria 6 in base ai test Fluke; cablaggio con certificazione ETL
- **PROTEGGI LA TUA RETE:** I connettori RJ45 schermati minimizzano la diafonia (Near-End Crosstalk - NEXT) e proteggono dai disturbi e dalle interferenze elettromagnetiche (EMI/RFI) compatibili con la generazione 10Base-T/NBASE-T multi-velocità
- **SPECIFICHE:** 10 GbE | **LUNGHEZZA:** 4 m | **Colore:** Blu | **Struttura:** STP a 4 coppie | **Connettore:** Antigroviglio | **Guaina:** PVC | **Diametro del filo:** 26 AWG rame | **Standard di cablaggio:** ANSI/TIA-568-D | **Garanzia a vita**
- **SUPPORTO POE:** conduttori in rame intrecciato 0.4 mm e cablaggio con classificazione UL; supportano fino a 100W per dispositivi PoE come telefoni VOIP e i sistemi di sicurezza. Conforme alle norme IEEE 802.3bt & DTE per prevenire il riscaldamento dei cavi
- **STRUTTURA DI QUALITÀ:** connettori placcati oro da 50 micron per un segnale chiaro e per contrastare ruggine o corrosione. Il connettore antigroviglio consente una facile installazione e lo scollegamento flessibile del cavo patch nei canali di cablaggio

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Numero di conduttori	4 Pair STP
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Pellicola in alluminio-poliestere
Classe di resistenza al	Classe CMG (uso generale)

	fuoco	
	Tipo cavo	Schermato antigroviglio
Prestazioni	Certificato ETL	Sì
	Classe cavo	CAT6a - 500 MHz
Connettore/i	Connettore A	1 - RJ-45
	Connettore B	1 - RJ-45
Ambientale	Temperatura d'esercizio	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
	Umidità	15 ~ 65% RH
Caratteristiche fisiche	Colore	Blu
	Diametro filo	26 AWG (0.404 mm)
	Tipo di conduttore	Rame intrecciato
	Lunghezza del cavo	14.0 ft [4.3 m]
	Lunghezza prodotto	14.0 ft [4.3 m]
	Peso prodotto	6.1 oz [172 g]
Informazioni confezione	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	6.7 in [16.9 cm]
	Larghezza del Pacco	7.7 in [19.6 cm]
	Altezza del Pacco	1.3 in [3.4 cm]

Peso spedizione (confezione)	6.6 oz [186.0 g]
---------------------------------	------------------

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo Patch Cat 6a STP 10 Gigabit Schermato Blu da 4,3m
-----------------------------	---

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.