

1m CAT6a Ethernet-kabel - 10 Gigabit hakfri skärmad RJ45 100 W PoE-kopplingskabel - 10 GbE STP Cat6a nätverkskabel med dragavlastning - Blå Fluke-testad och UL/TIA-certifierad

Produkt ID: C6ASPAT3BL



Denna Cat6a-kabel på 1 meter uppfyller eller överstiger alla specifikationer för Cat6a-kablar för att garantera tillförlitliga nätverksanslutningar på 10 gigabit. Kabeln är skärmad för att skydda ditt nätverk mot elektromagnetiska störningar (EMI/RFI) och systembrus och är därför den perfekta lösningen för snabba och säkra nätverksanslutningar.

Varje kabel är testad för frekvens på upp till 500 MHz och är mer än lämplig för 10GBase-T Ethernet-anslutningar.

Kabeln är tillverkad med 100 % koppar- och folieskärmade partvinnade ledningar och har skapats för kvalitativ prestanda. Kabeln är designad att hålla signalerna som färdas genom ditt nätverk fria från störningar och är perfekt i miljöer som utsätts för mycket EMI.

50 µm guldkontakter ger optimal ledningsförmåga och eliminerar signalförlöst orsakad av oxidering eller korrosion.

För enklare kabeldragningar skyddar de hakfria kontakterna RJ45-klämmorna vid installation för att minska risken för att de fastnar eller går sönder. Detta garanterar en stabil anslutning genom att förhindra att kabeln lossnar från porten.

Gjutningen har dessutom dragavlastning som förhindrar att RJ45-kontakterna viks i skarpa vinklar, vilket reducerar risken för skador på kabeln som skulle påverka nätverksprestandan.

C6ASPAT3BL täcks av StarTech.coms livstidsgaranti för garanterad tillförlitlighet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

## Användning

- Anslut PoE-aktiverade enheter till 10Gb-nätverk
- Anslut servrar till ett Storage Area Network (SAN)
- Överför data, röst och video över 10 Gigabit-nätverk
- Anslut mellan datorer, hubbar, switchar, routrar, skrivarservrar och patchpaneler

## Funktioner

- **SKYDDA DITT NÄTVERK:** Skärmade RJ45-kontakter minimerar bakåtöverhörning (NEXT) och skyddar mot ljud och elektromagnetisk (EMI/RFI) störning. Kompatibla med 10-base-T-/NBASE-T-generationen med flera hastigheter.
- **SPECIFIKATIONER:** 10 GbE | Längd: 1m | Färg: blå | Struktur: 4 par STP | Anslutning: Hakfri | Manteltyp: PVC | Tråddimension: Koppar 0,14 mm<sup>2</sup> | Ledningsstandard: ANSI/TIA-568-D | Garanti: Livstidsgaranti.
- **HÖGPRESTERANDE CAT6a Ethernet-KABEL:** 100 % koppar för konsekvent och felfri 10 gigabit-anlutning. Fluke-testad, överensstämmer med ANSI/TIA-568-D Category 6-krav ETL- och UL-certifierad tråd.
- **POE-STÖD:** Tvinnade kopparledare på 0,14 mm<sup>2</sup> och UL-klassad ledning stöder upp till 100 W för PoE-enheter som VoIP-telefon och säkerhetssystem. Kabeln blir inte upphettad tack vare spänningskompatibilitet enligt IEEE 802.3bt och DTE.
- **KVALITETSKONSTRUKTION:** 50 mikron guldpläterade kontakter för ren signal skydd mot rost/korrosion. Hakfri anlutning möjliggör enkel installation och flexibel frånkoppling av kopplingskabel i ledningskanaler

---

### Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	4 Pair STP
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiumpolyesterfolie
Brandteknisk klass	CMG-klass (General Purpose)
Kabeltyp	Skärmad hakfri

---

Prestanda	Kabelklassificering	CAT6a - 10Gbit/s
<hr/>		
Kontakt(er)	Connector A	RJ-45
	Connector B	RJ-45
<hr/>		
Utseende	Färg	Blå
	Tråddimension	26 AWG (0.404 mm)
	Ledningstyp	Tvinnad koppar
	Kabellängd	36.0 in [91.4 cm]
	Produktlängd	36.0 in [91.4 cm]
	Produktvikt	1.9 oz [55 g]
<hr/>		
Förpackning	Package Length	7.7 in [19.5 cm]
	Package Width	0.8 in [20 mm]
	Package Height	8.3 in [21 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	1.9 oz [55 g]
<hr/>		
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	3 ft Blue Shielded Snagless 10 Gigabit Cat 6a STP Patch Cable
<hr/>		

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

