


1m CAT6a Ethernet-kabel - 10 Gigabit hakfri skärmad RJ45 100 W PoE-kopplingskabel -
10 GbE STP Cat6a nätverkskabel med dragavlastning - Grå Fluke-testad och
UL/TIA-certifierad

Produkt ID: C6ASPAT3GR



Denna Cat6a-kabel på 1 meter uppfyller eller överstiger alla specifikationer för Cat6a-kablar för att garantera tillförlitliga nätverksanslutningar på 10 gigabit. Kabeln är skärmad för att skydda ditt nätverk mot elektromagnetiska störningar (EMI/RFI) och systembrus och är därför den perfekta lösningen för snabba och säkra nätverksanslutningar.

Varje kabel är testad för frekvens på upp till 500 MHz och är mer än lämplig för 10GBase-T Ethernet-anslutningar.

Kabeln är tillverkad med 100 % koppar- och folieskärmade partvinnade ledningar och har skapats för kvalitativ prestanda. Kabeln är designad att hålla signalerna som färdas genom ditt nätverk fria från störningar och är perfekt i miljöer som utsätts för mycket EMI.

50 µm guldkontakter ger optimal ledningsförmåga och eliminerar signalförlöst orsakad av oxidering eller korrosion.

För enklare kabeldragningar skyddar de hakfria kontakterna RJ45-klämmorna vid installation för att minska risken för att de fastnar eller går sönder. Detta garanterar en stabil anslutning genom att förhindra att kabeln lossnar från porten.

Gjutningen har dessutom dragavlastning som förhindrar att RJ45-kontakterna viks i skarpa vinklar, vilket reducerar risken för skador på kabeln som skulle påverka nätverksprestandan.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut PoE-aktiverade enheter till 10Gb-nätverk
- Anslut servrar till ett Storage Area Network (SAN)
- Överför data, röst och video över 10 Gigabit-nätverk
- Anslut mellan datorer, hubbar, switchar, routrar, skrivarservrar och patchpaneler

Funktioner

- HÖGPRESTERANDE CAT6a Ethernet-KABEL: 100 % koppar för konsekvent och felfri 10 gigabit-anslutning. Fluke-testad, överensstämmer med ANSI/TIA-568-D Category 6-krav; ETL-klassad ledning
- SPECIFIKATIONER: 10 GbE | Längd: 1m | Färg: grå | Struktur: 4 par STP | Anslutning: Hakfri | Manteltyp: PVC | Tråddimension: Koppar 0,14 mm² | Ledningsstandard: ANSI/TIA-568-D | Garanti: Livstidsgaranti.
- HÖGPRESTERANDE CAT6a Ethernet-KABEL: 100 % koppar för konsekvent och felfri 10 gigabit-anslutning. Fluke-testad, överensstämmer med ANSI/TIA-568-D Category 6-krav ETL- och UL-certifierad tråd.
- POE-STÖD: Tvinnade kopparledare på 0,14 mm² och UL-klassad ledning stöder upp till 100 W för PoE-enheter som VoIP-telefon och säkerhetssystem. Kabeln blir inte upphettad tack vare spänningskompatibilitet enligt IEEE 802.3bt och DTE.
- KVALITETSKONSTRUKTION: 50 mikron guldpläterade kontakter för ren signal skydd mot rost/korrosion. Hakfri anslutning möjliggör enkel installation och flexibel frångkoppling av kopplingskabel i ledningskanaler

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	4 Pair STP
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiumpolyesterfolie
Brandteknisk klass	CMG-klass (General Purpose)

	Kabeltyp	Skärmad hakfri
Prestanda	ETL-godkänd	Ja
	Kabelklassificering	CAT6a - 10Gbit/s
Kontakt(er)	Connector A	1 - RJ-45
	Connector B	1 - RJ-45
Miljö	Drifttemperatur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
	Luftfuktighet	15-65 %
Utseende	Färg	Grå
	Tråddimension	26 AWG (0.404 mm)
	Ledningstyp	Tvinnad koppar
	Kabellängd	3.0 ft [0.9 m]
	Produktlängd	3.0 ft [0.9 m]
	Produktvikt	1.7 oz [48 g]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	6.9 in [17.4 cm]
	Paketets bredd	9.0 in [22.8 cm]
	Paketets höjd	0.9 in [22 mm]
	Fraktvikt (förpackning)	2.0 oz [58 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

1 - 3 ft Gray Shielded Snagless 10 Gigabit Cat 6a STP
Patch Cable

Warranty
Information

Warranty

Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.