

1U hyllmonterbar Cat 6 110 patchpanel med 24 portar

Produkt ID: C6PANEL24



C6PANEL24 den hyllmonterade Cat 6-patchpanelen av 110-typ med 24 portar är färgkodad för både T568A- och T568B-kablar och är den perfekta lösningen för alla röst- eller LAN-applikationer.

Patchpanelen har raka Cat 6-portar med kontakter av 110-typ för trasselfria anslutningar och som gör det enkelt att koppla i och ur dina kablar. Patchpanelen med 24 portar har även ett snabbt och enkelt sätt att identifiera dina kabeldragningar med tydliga portnummer bakom varje RJ45-port och en skrivbar/raderbar markeringsyta för varje port på framsidan av panelen för en effektiv systemhantering.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- För installation i hyllor/skåp på 19"
- Passar applikationer som använder 0,26–0,14 mm² solid state- och standard nätverkskablar
- 1000BASE-T Gigabit Ethernet-, 100BASE-TX Fast Ethernet-, 10BASE-T Ethernet-applikationer
- Röst-, video- och andra applikationer

Funktioner

- Färgkodad för både T568A- och T568B-installationer
- Kontakter med plint av 110-typ
- Stöder både Cat5e- och Cat6-kablar
- Skrivbara och raderbara markeringsytor för varje port
- Uppfyller ANSI/TIA-568-C.2 Category 6-, ISO/IEC11801- och EN50173-1-specifikationerna

Särskilda anmärkningar/krav

Garantipolicy	2 Years
Obs.	IDC-kontakt : Fosforbrons med tennplätering

Miljö

Drifttemperatur	-10~60°
Luftfuktighet	10~65%

Utseende

Färg	Svart
Produktlängd	1.3 in [3.4 cm]
Produktbredd	19.0 in [48.3 cm]
Produkthöjd	1.7 in [4.4 cm]
Produktvikt	1.3 lb [0.6 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	19.4 in [49.3 cm]
Paketets bredd	2.3 in [5.9 cm]
Paketets höjd	1.8 in [4.5 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.5 lb [0.7 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

1 - 1U hyllmonterbar Cat 6 110 patchpanel med 24 portar

4 - M6 skruvar

4 - M5-skruvar

Warranty Information

Warranty

2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.