

Panel de Parcheo de 24 Puertos RJ45 Cat6 110 - 1U Montaje en Rack - Patch Panel - 45 Grados

ID del Producto: C6PANL4524



El panel de parcheo Cat 6 tipo 110 para montaje en rack y con 24 puertos, modelo C6PANL4524, incluye cables con códigos por color tanto para T568A, como T568B, lo cual representa la solución perfecta para cualquier aplicación LAN o de voz.

El panel de parcheo incluye puertos inclinados hacia abajo a 45° y terminación de tipo 110. Además, los números de puerto están claramente marcados en la parte posterior de cada puerto RJ45, lo cual permite la fácil y rápida identificación de los cables.

Este panel de parcheo Ethernet está fabricado con materiales solo de alta calidad y está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Para instalación en racks/armarios de 19 pulgadas
- Apto para aplicaciones que utilizan cables de red comunes y de estado sólido de 0,34 - 0,14 mm² de sección (AWG 22-26)
- Aplicaciones 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 100BASE-TX Fast Ethernet, 10BASE-T Ethernet
- Aplicaciones de voz y video entre otras

Características

- Codificado por colores para instalaciones T568A y T568B
- Terminación mediante punzonadora de tipo 110
- Soporte para cables Cat5e y Cat6

Características Físicas

Política de Garantía	2 Years
Longitud del Producto	19.0 in [48.3 cm]
Ancho del Producto	2.2 in [57.2 mm]
Altura del Producto	1.7 in [44.4 mm]
Peso del Producto	18.1 oz [512.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	22.0 in [56.0 cm]
Ancho de la Caja	4.0 in [10.2 cm]
Altura de la Caja	3.0 in [76.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	23.9 oz [676.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Panel de parcheo
	Montaje en estante
	Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

