

Cat6-patchkabel med gjutna RJ45-kontakter - 30 cm - grön

Produkt ID: C6PATCH1GN



C6PATCH1GN Cat6 patchkabeln (30 cm) uppfyller eller överskrider alla kategori 6-kabelstandarder för att säkerställa pålitliga gigabit-nätverksanslutningar och har en hållbar grön PVC-kabelmantel som gör att du kan färgkoda dina nätverkskabeldragningar efter behov.

För att säkerställa långvarig prestanda har denna Cat6 patchkabel även en gjuten dragavlastning i PVC som förhindrar att RJ45-kontakterna viks i skarpa vinklar vilket reducerar risken för skador på kabeln som skulle påverka nätverksprestandan.

Cat6-kablar från StarTech.com är tillverkade av kopparledare av högsta kvalitet. Många kabeltillverkare erbjuder "billigare" kablar baserade på en kopparöverdragen aluminiumkärna men vi tummar inte på kvaliteten för att garantera dig en nätverkskabel av högsta kvalitet och värde.

Cat6-kabeln är tillverkad av 0,25 mm² koppartråd för att ge stöd för många olika Ethernet-tillämpningar som t.ex. ström-över-Ethernet (PoE). Eftersom vi använder koppartråd av hög kvalitet klarar våra kablar enkelt av den ström som krävs för ström-över-Ethernet-tillämpningar medan kablar av sämre kvalitet med kopparöverdragen aluminium är sämre på att ge ström, blir varma och kan orsaka skador på utrustning eller till och med börja brinna.

Denna gjutna patchkabel har kontakter av hög kvalitet med 50 µm guld för att ge optimal ledningsförmåga och samtidigt eliminera signalförlust orsakad av oxidering eller korrosion.

Gigabit-patchkabeln är tillverkad av material av högsta kvalitet för att ge pålitlig prestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Framtagen för att användas med gigabit-nätverk
- Kopplar från hubb till distributionspanel
- Anslut en arbetsstation till ett vägguttag

Funktioner

- Tillverkad av komponenter med toppkvalitet
- Högkvalitativ 0,25 mm² koppartråd
- ETL-godkänd
- Gjutna RJ45-kontakter
- Tillverkad och testad med omsorg för att bakåtoverhörning (NEXT) ska ligga väl inom godkända gränser
- Färgade huvor så att man kan färgkoda olika avdelningar

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	4 pair UTP
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Brandteknisk klass	CMG-klass (General Purpose)
Kabeltyp	Gjuten
Kabelstandard	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

Prestanda

ETL-godkänd	Ja
Kabelklassificering	CAT6 - 650 MHz

Kontakt(er)	Connector A	1 - RJ-45
	Connector B	1 - RJ-45
Utseende		
	Färg	Grön
	Tråddimension	24 AWG
	Ledningstyp	Tvinnad koppar
	Kabellängd	1.0 ft [0.3 m]
	Produktlängd	1.0 ft [0.3 m]
	Produktvikt	0.8 oz [24 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	5.0 in [12.8 cm]
	Package Width	7.9 in [20 cm]
	Paketets höjd	0.6 in [1.5 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	1.0 oz [28.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - 30 cm Cat6-patchkabel - grön
Warranty Information		
	Warranty	Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.