

1,8 m Cat 6 blauwe gegoten RJ45 UTP gigabit Cat6 netwerkkabel - 1,8 m patchkabel

Productcode: C6PATCH6BL



De C6PATCH6BL 1,8 m Cat 6 patchkabel voldoet aan of overtreft alle categorie 6 kabelspecificaties en zorgt zo voor betrouwbare gigabit netwerkverbindingen, en is daarnaast voorzien van een duurzame blauwe PVC-mantel, waardoor u uw netwerkkabels, indien nodig, van een kleurcode kunt voorzien.

Voor langdurige prestaties is deze hoogwaardige Cat 6 patchkabel voorzien van een aangegoten PVC-trekontlasting die voorkomt dat de RJ45 connectoreindpunten in een scherpe hoek worden gebogen, waardoor het risico van kabelbeschadiging en dus slechtere netwerkprestatie wordt verminderd.

Cat6-kabels van StarTech.com zijn gemaakt van hoogwaardige koperen geleiders. Hoewel vele kabelfabrikanten een 'goedkopere' kabel aanbieden, bestaande uit een aluminiumkern met koperen coating, kiezen wij voor compromisloze kwaliteit om de allerhoogste waarde en topprestatie voor uw netwerkkabel te garanderen.

Deze Cat6-kabel is gemaakt van een 0,25 mm² koperdraad ter ondersteuning van vele verschillende Ethernet-applicaties zoals Power over Ethernet (PoE). Omdat wij een hoogwaardige koperdraad gebruiken, bieden onze kabels gemakkelijk het vermogen dat vereist is voor Power over Ethernet-applicaties, waarbij de kwalitatief mindere aluminiumkabels met koperen coating kunnen leiden tot onvoldoende vermogen, warmteontwikkeling, beschadiging van apparatuur en zelfs brand.

Deze aangegoten patchkabel is voorzien van hoogwaardige connectors gemaakt van 50 micron goud, wat leidt tot een optimaal geleidingsvermogen en geen enkel signaalverlies vanwege oxidatie of corrosie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voor het aansluiten van voor PoE geschikte apparaten op gigabit netwerken
- Patchverbindingen van de netwerkhub naar het distributiepaneel
- Voor het aansluiten van een werkstation op een RJ45-wandcontact
- Data, voice en video leveren via gigabit netwerken

Eigenschappen

- ETL-geverifieerd
- Gegoten RJ45-connectoren
- Zorgvuldig gemaakt en getest zodat Near End Crosstalk (NEXT) en Return Loss ruim binnen de acceptabele grenzen blijven
- Gekleurde afscherming voor eventuele kleurcodering
- Nominale prestatie tot 650 Mhz
- Hoogwaardig koperdraad met 0,25 mm² dikte

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	4 Pair UTP
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)
Kabelstandaard	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

Prestaties

ETL-geverifieerd	Ja
Kabelspecificatie	CAT6 - 250 MHz

Connector(en)		
	Connector A	1 - RJ-45
	Connector B	1 - RJ-45
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Blauw
	Draaddikte	24 AWG
	Type geleider	Gevlochten koper
	Kabellengte	6.0 ft [1.8 m]
	Lengte product	6.0 ft [1.8 m]
	Gewicht product	3.1 oz [87 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	7.3 in [18.5 cm]
	Breedte Verpakking	7.8 in [19.8 cm]
	Hoogte Verpakking	0.8 in [2.1 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	3.2 oz [90.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - 1,8 m Cat6 netwerkkabel - blauw
Garantiebepalingen		
	Warranty	Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.