

Rack de 10U y 19 pulgadas de montaje en pared - Gabinete para servidores

ID del Producto: CAB1019WALL



El gabinete rack de servidores de 10U para montaje en pared, modelo CAB1019WALL, se puede instalar en paredes hechas en la mayoría de los materiales, lo cual permite colocar de forma segura, según sea necesario, equipos de montaje en rack. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

El rack de servidores ofrece capacidad 10U de espacio de almacenamiento y está diseñado para alojar equipos estándar de racks de 19 pulgadas de ancho. Para garantizar un entorno de funcionamiento a baja temperatura, el rack de servidores incluye un ventilador instalado en la parte superior (85 CFM), de 5 pulgadas, así como paneles laterales ventilados: no solo contribuyen a mantener la temperatura baja, sino que además expulsan las partículas de polvo fuera del rack.

Para evitar que los equipos de red y de servidores sean manipulados, el armario incluye una puerta frontal de acrílico mate, cuya instalación es opcional, que se puede cerrar con llave y que se abre de izquierda a derecha o viceversa, como sea necesario.

Avalado por la garantía de por vida de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Perfecto para la instalación de conmutadores de red fuera del camino en lo alto de una pared en oficinas, almacenes o supermercados
- Ideal para pequeñas y medianas empresas que requieren soluciones de racks pequeños distribuidos

en toda la organización

- Permite el montaje de componentes de transmisión o distribución de Audio y Video

Características

- La puerta frontal se puede desinstalar y su apertura es opcional desde la izquierda o la derecha
- TAA compliant for GSA Schedule purchases
- Incluye un ventilador de 5" (12cm) que se instala en la parte superior y ofrece un flujo de aire de hasta 85 CFM
- Se entrega completamente ensamblado y listo para usar
- Incluye una puerta frontal de acrílico mate removible que se puede cerrar con llave, además de una llave de repuesto para la cerradura
- Armario elegante diseñado para durabilidad y fácil acceso

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Montaje en Pared	Sí
Tipo de rack	2 postes
Tipo de Marco	Gabinete Cerrado
Altura U	10U
Características Especiales	Se envía totalmente ensamblado
	Montaje en Pared
Perfil para carriles de montaje	En L
Opciones de enfriamiento	Un ventilador incluido: 120 mm + un ventilador opcional: 120mm
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Airflow Rate	82 CFM
Ruido audible	38dbA a 1 metro
Capacidad de Carga	132.6 lb [60 kg]

Características Físicas

Color	Off White
Tipo de Puerta Delantera	Acero con ventana de vidrio
Características de la puerta delantera	Candado de seguridad (con llave), puerta delantera reversible y extraíble
Tipo de Panel Lateral	Acero

Medidas del Producto

Ancho Interno	21.9 in [55.5 cm]
Profundidad Interna	23.4 in [59.5 cm]
Longitud del Producto	23.5 in [59.8 cm]
Ancho del Producto	22.0 in [56.0 cm]
Altura del Producto	20.0 in [50.9 cm]
Peso del Producto	38.5 lb [17.4 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	19.4 in [49.2 cm]

Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	No
Longitud de la Caja	25.2 in [64.0 cm]
Ancho de la Caja	26.5 in [67.2 cm]
Altura de la Caja	25.4 in [64.5 cm]
Peso (de la Caja) del	47.5 lb [21.5 kg]

Envío

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Armario 10U de rack de servidores
	Tornillos M5
	Tuercas Jaula M5
	Anclaje para la pared
	Tirafondos
	Teclas
	Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

