

1U 19" hyllmonterbar kabelhanteringspanel i metall

Produkt ID: CABLMANAGER2



CABLMANAGER2 1U kabelhanteringspanelen monteras på en standard 19" hylla med 2 eller 4 stolpar för att hjälpa dig organisera nätverks-, server- eller KVM-kablage med hjälp av D-krokar. Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

Kabelorganiseraren är tillverkad av stål i hög kvalitet och har 5 löstagbara D-krokar i ABS-plast placerade med 105 mm mellanrum för att dra kablar genom serverhyllan och för att minska belastningen på kablarna. Som en extra bonus kan krokarna på panelens kanter vridas 90° för att passa horisontella eller vertikala hyllkablar vid behov.

Att lägga till en kabelhanterare mellan utrustning stänger dessutom igen öppna ytor i hyllan för bättre luftflöde.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Används till serverhyllor och -skåp, strukturerade kabelrum och nätverkskablage för att hålla kablarna i ordning

Funktioner

- 76 mm stora krokar i ABS-plast placerade med 105 mm mellanrum

- 1U hylldesign
- TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
- Monteras på 19" standardserverhyllor med 2 eller 4 stolpar
- Tålig panelkonstruktion i stål

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Ramtyp	Stål
U-höjd	1U
Inpassning	Horizontal
Monteringsalternativ	Frontmontering (endast fram)

Utseende

Kabinettyp	Stål
Produktlängd	3.5 in [88.6 mm]
Produktbredd	19.0 in [48.3 cm]
Produkt höjd	1.7 in [43.5 mm]
Produktvikt	13.3 oz [378.1 g]

Förpackning

Package Length	19.7 in [50 cm]
Package Width	2.0 in [52 mm]
Package Height	1.5 in [37 mm]
Fraktvikt (förpackning)	15.7 oz [444.1 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1U kabelhanterare i metall för 48 cm hylla
	Instruktionsblad



* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

