

1U 19"-kabelhanterare - D-krok för kabelhantering i nätverk-/serverrack - Horisontell kabelpanel med hål för pass-through med monteringsutrustning - EIA/ECA-310-E

Produkt ID: CABLMANAGERH



Kabelhanteringspaneler för serverrack för att hjälpa dig hålla ordning på dina kablar. 1U-kabelorganiserare har en uppsättning D-ringkrokar och genomdragningshål för att dra kablarna till och från din utrustning genom panelen och in i krokarna.

Kabelhanteringspanelen hjälper dig att hålla reda på dina kablar framifrån eller bakifrån på ditt serverrack. Med fem praktiskt placerade D-ringkrokar håller upp och leder kabelbuntar lodrätt och vågrätt. För buntning och dragnings av kablar genom panelen har kabelhanteraren fyra hål för att sömlöst leda kablar in och ut från racket.

Kabelhanteringspanel med 1U-design som sparar rackutrymme. Trots panelens blyga framtoning ger den god kabelhantering med en kombination av fem d-ringkrokar och fyra kabelhål.

Genom att dra kablarna genom panelen minskas trycket på utrustningens portar och skyddar på så sätt dina dyrbara rackmonterade enheter. Väldragna kablar förbättrar dessutom luftcirkulationen i serverracket så utrustningen kan köra på optimala temperaturer och förhindrar att utrustningen överhettas.

Obs.: Det kan hända att elkablar inte går igenom hålen på panelen

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Dra kablar i ditt rack till sidan för att förbättra luftflöde

- Håll rackmonterad utrustning tillgänglig

Funktioner

- **SPARA RACKUTRYMME:** Denna 1U 19"-kabelhanteraren för servrar/nätverk kan monteras på rack och användas för att organisera/dra kablarna i ditt rack; den har en design med låg profil som ger mer utrymme för utrustning
- **HANTERA KABEL OCH UTRUSTNING:** Pass-through-hål med D-ringskrok (med inner-/ytterdiametrar på 29/32 mm) ger en ren och skyddad utgång från racket och håller buntarna hanterbara
- **BRED KOMPATIBILITET:** Horisontell kabel-/sladdhanterare som passar alla standardrack med 2 eller 4 pelare på 19" och som enkelt monteras med hjälp av de medföljande M5-korgmuttrarna och skruvarna
- **TEKNISKA SPECIFIKATIONER:** 1U 19-tums kabelhanterare för ställ | 4x pass-through för kablar | 5x routing loops | Stålkonstruktion | Hårdvara för montering ingår | 10 cm djup med krokar monterade | Kompatibel med EIA/ECA-310-E
- **FÖRDELARNA MED STARTECH.COM:** IT-proffsens förhandsval i över 30 år. Denna 1U-kabelhanterare stöds under 5 år av StarTech.com med gratis teknisk support från Nordamerika på flera språk, dygnet runt

Hårdvara

Garantipolicy	5 Years
U-höjd	1U
Inpassning	Horizontal
Monteringsalternativ	Front and Rear Mount

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	Det kan hända att elkablar inte går igenom hålen på panelen
------	---

Utseende

Färg	Svart
Produktlängd	19.0 in [48.3 cm]
Produktbredd	1.7 in [4.4 cm]
Produkthöjd	3.7 in [9.5 cm]

	Produktvikt	10.9 oz [310.0 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	5.4 in [13.8 cm]
	Package Width	21.8 in [55.3 cm]
	Paketets höjd	2.8 in [7.1 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	1.0 lb [0.5 kg]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - kabelhanterare
		4 - M5 korgmuttrar
		4 - M5-skruvar

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.