

1U serverrackhylla - Universell fribärande serverhylla med rackfäste för 19-tums nätverksutrustning i rack och skåp - Kraftigt stål - Viktkapacitet 20 kg - 41 cm djupt fack, svart

Produkt ID: CABSHELF116



Den hållbara rackmonteringshyllan kan bära upp till 20 kg och är tillverkad av kallvalsat stål av SPCC-handelskvalitet.

Med den 1U fribärande hyllan kan du optimera din arbetsyta genom att montera utrustning på ditt 19 tums rack istället för att ta upp yta på skrivbordet eller golvet. Det är perfekt för din SOHO-miljö (litet kontor, hemmakontor), serverrum eller annan plats med begränsad yta.

Du kan installera den 1U ventilerade rackhyllan i ditt rack vid valfri höjd för en stabil yta att placera ej monterbar utrustning som en dator eller till förvaring av verktyg.

StarTech.com utför grundlig kompatibilitets- och prestandatestning på alla våra produkter för att säkerställa att vi möter eller överträffar branschstandarder och tillhandahåller högkvalitativa produkter till IT-proffs. Våra lokala tekniska rådgivare på StarTech.com har en bred produktkompetens och arbetar direkt med StarTech.coms ingenjörer för att ge stöd till våra kunder både före och efter försäljning.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Lägg till extra förvaringsutrymme för oundgänglig hårdvara och utrustning
- Kan användas med alla 19 tum breda serverrack och skåp

Funktioner

- **UNIVERSELL 19-TUMS PASSFORM:** Denna 1U serverrackhylla är utformad för att passa alla 19-tums breda serverrack eller skåp inklusive stora varumärken som APC, Dell, Lenovo samt HPE och rymmer din data-, IT- eller nätverksutrustning eller annan utrustning med upp till 41 cm djup
- **KRAFTIG OCH HÅLLBAR DESIGN:** Konstruerad av SPCC kallvalsat stål. Den robusta frontmonterade skåphyllan säkerställer långvarig hållbarhet och stöder en totalvikt på 20 kg vilket gör den till en perfekt rackhylla för alla miljöer
- **STRUKTURELL INTEGRITET:** Konstruerad med en vikbar främre kant och bakre kant som tar upp minimalt med höjdutrymme och bevarar vertikalt hyllutrymme för din utrustning. Den har nedåtriktade kanter som inte kommer i vägen när du ställer utrustning på eller tar utrustning från hyllan
- **MÅNGSIDIG FUNKTIONALITET:** Med sitt djup på 41 cm är denna fasta hylla med rackfäste utformad för att fungera med alla 19-tums skåp eller utrustningsrack; den ger ytterligare förvaringsutrymme åt verksamhetskritisk hårdvara och kan till och med förvara dina verktyg eller ljud-/videotillbehör
- **BRANSCHLEDANDE STÖD:** StarTech.com har varit förstahandsvalet för IT-proffs och företag i mer än 30 år och stöder denna TAA-kompatibla 1U fasta serverrackhylla/fack under hela dess livslängd samt erbjuder gratis livstidsgaranti på teknisk support

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
U-höjd	1U
Kabelhantering	Nej
Industristandarder	EIA/ECA-310-E

Prestanda

Weight Capacity (Stationary)	44.1 lb [20 kg]
------------------------------	-----------------

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Stål
Inre bredd	17.4 in [44.3 cm]

Produktlängd	15.7 in [40.0 cm]
Produktbredd	19.0 in [48.3 cm]
Produkthöjd	1.7 in [4.3 cm]
Produktvikt	7.2 lb [3.3 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	18.5 in [47.0 cm]
Package Width	21.6 in [54.9 cm]
Paketets höjd	4.9 in [12.5 cm]
Fraktvikt (förpackning)	9.2 lb [4.2 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 1U hylla
	4 - M6 x 12 skruvar
	4 - M6 korgmuttrar
	4 - M6 plastkoppbrickor

Warranty Information

Warranty	Livslängd
----------	-----------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.