

Ripiano rack per server 1U, ripiano a sbalzo ventilato per montaggio a rack/armadio da 19", acciaio, capacità di 20 kg, profondo 40cm, 2 pezzi

ID prodotto: CABSHELF116V2PK



Questa confezione da 2 ripiani per rack 1U aggiunge uno spazio di archiviazione a basso profilo a qualsiasi rack o armadio per server da 19 pollici conforme a EIA-310. Il ripiano è ventilato per migliorare il flusso d'aria alle apparecchiature mission-critical. Per l'installazione sono inclusi dadi, viti e rondelle.

Questo scaffale per server in acciaio SPCC calibro 16 ha una capacità di peso massima di 20 kg.

Lo scaffale a sbalzo 1U ottimizza lo spazio di lavoro conservando strumenti, periferiche o apparecchiature non montate su rack, risparmiando spazio sulla scrivania o sul pavimento. Ideale per ambienti SOHO, sale server e altri luoghi con limiti di spazio.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

Caratteristiche

- **MISURA UNIVERSALE:** lo scaffale per montaggio a rack 1U è progettato per adattarsi a qualsiasi rack o armadio per server da 19" conforme allo standard EIA-310; profondità di montaggio di 40 cm per apparecchiature dati, IT, di rete o altre apparecchiature
- **MASSIMIZZAZIONE DELLA VENTILAZIONE:** la mensola ventilata dello scaffale rack a sbalzo 19 pollici

garantisce un flusso d'aria costante per dissipare il calore e favorire il flusso d'aria verso le apparecchiature

- DESIGN ROBUSTO E DUREVOLE: Realizzato in acciaio laminato a freddo SPCC da 2 mm, il robusto ripiano per armadio rack garantisce una lunga durata e supporta un peso totale di 20kg
- FUNZIONALITÀ VERSATILE: progettato per essere inserito in rack a 2 e 4 montanti e dotato di una profondità di 40 cm; consente di riporre attrezzi, accessori o apparecchiature non montate su rack per un'organizzazione efficiente e un comodo accesso
- LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT: progettata e realizzata per i professionisti dell'IT, questa confezione doppia di scaffali rack ventilati è supportata a vita, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Montabile a parete	No
Tipo frame	Acciaio
Altezza U	1U
Gestione cavi	No
Standard del settore	EIA/ECA-310-E

Prestazioni

Velocità flusso aria	Vented
Capacità di Carico della Superficie di Lavoro	44.1 lb [20 kg]

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	15.7 in [40.0 cm]
Larghezza prodotto	19.0 in [48.3 cm]
Altezza prodotto	1.7 in [4.3 cm]
Peso prodotto	6.7 lb [3.1 kg]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	2
Lunghezza Confezione	20.2 in [51.4 cm]
Larghezza del Pacco	22.8 in [57.9 cm]
Altezza del Pacco	5.1 in [12.9 cm]
Peso spedizione (confezione)	15.7 lb [7.1 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	2 - Ripiano rack da 1U
	8 - Viti M6
	8 - Dadi a gabbia M6
	8 - Rondelle M6 in plastica
	1 - Guida di avvio rapido

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

