

Ripiano Rack 19" 1U - Mensola universale cantilever per server rack e armadi di Rete 19 pollici - Scaffale/Rack Shelf in Acciaio resistente - Capacità di peso 20 Kg - Profondità vassoio 25 cm - Nero

ID prodotto: CABSHELF1U10



Questo ripiano rack da 1U consente di aggiungere 25 cm di spazio piano a qualsiasi server rack o armadio conforme a EIA-310.

Questo resistente ripiano rack fisso, realizzato in acciaio commerciale SPCC laminato a freddo, può sostenere apparecchiature fino a 20 kg.

Il ripiano a sbalzo da 1U consente di ottimizzare lo spazio di lavoro, permettendo di montare le apparecchiature sul rack anziché occupare spazio sulla scrivania o sul pavimento. È ideale per ambienti SOHO (small office, home office), sale server o qualsiasi altro ambiente con spazio limitato.

È possibile installare il ripiano rack ventilato da 1U a qualsiasi altezza, per avere una superficie stabile su cui riporre gli strumenti o collocare le apparecchiature incompatibili con il montaggio a rack.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Fornisce spazio di conservazione aggiuntivo per hardware di importanza critica e apparecchiature incompatibili con il montaggio a rack.

Caratteristiche

- **VASSOIO 19" UNIVERSALE:** Questo scaffale per server 1U, profondo 25cm e conforme allo standard EIA-310 è progettato per adattarsi a qualsiasi rack da 19". Include dadi e viti a gabbia M6 per il montaggio del ripiano
- **DESIGN DUREVOLE:** vassoio per impieghi pesanti facile da installare, costruito in resistente acciaio laminato a freddo commerciale SPCC da 16 gauge con supporto per un peso fino a 20Kg
- **INTEGRITÀ STRUTTURALE:** Costruito con profilo anteriore e posteriore rivolti verso il basso che occupano uno spazio minimo in altezza, preservando lo spazio verticale per le apparecchiature e agevolando l'installazione delle periferiche
- **SI INSTALLA SU RACK DI QUALSIASI MARCA:** Lo scaffale è pienamente compatibile con la nostra gamma completa di armadi e cabinet per server/reti e con altre marche come: HP, APC, Dell e Lenovo
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT:** progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo solido rack/shelf di montaggio 1U per rack di server è supportato a vita compresa l'assistenza tecnica gratuita 24/5 in più lingue

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Tipo frame	Acciaio
Altezza U	1U
Gestione cavi	No
Standard del settore	EIA/ECA-310-E

Prestazioni

Weight Capacity (Stationary)	44.1 lb [20 kg]
------------------------------	-----------------

Note/requisiti speciali

Nota	Include 4 rondelle a bicchiere di tipo C
------	--

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio

Larghezza interna	17.4 in [44.3 cm]
Lunghezza prodotto	9.8 in [25 cm]
Larghezza prodotto	18.3 in [46.5 cm]
Altezza prodotto	1.7 in [4.3 cm]
Peso prodotto	4.4 lb [2.0 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	20.5 in [52.0 cm]
Package Width	10.6 in [26.8 cm]
Package Height	2.2 in [5.6 cm]
Peso spedizione (confezione)	5.3 lb [2.4 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	4 - Viti M6
	1 - Ripiano fisso da 1U
	4 - Dadi ingabbiati M6

Informazioni sulla garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.