

Scaffale 1U per Server Rack da 19" - Ripiano universale cantilever per montaggio a rack
- Acciaio resistente - Capacità di peso 20 Kg - Profondità vassoio 25 cm - Nero

ID prodotto: CABSHELF1U10



Questo ripiano rack da 1U consente di aggiungere 25 cm di spazio piano a qualsiasi server rack o armadio conforme a EIA-310.

Questo resistente ripiano rack fisso, realizzato in acciaio commerciale SPCC laminato a freddo, può sostenere apparecchiature fino a 20 kg.

Il ripiano a sbalzo da 1U consente di ottimizzare lo spazio di lavoro, permettendo di montare le apparecchiature sul rack anziché occupare spazio sulla scrivania o sul pavimento. È ideale per ambienti SOHO (small office, home office), sale server o qualsiasi altro ambiente con spazio limitato.

È possibile installare il ripiano rack ventilato da 1U a qualsiasi altezza, per avere una superficie stabile su cui riporre gli strumenti o collocare le apparecchiature incompatibili con il montaggio a rack.

Il prodotto CABSHELF1U10 è coperto da una garanzia a vita StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Fornisce spazio di conservazione aggiuntivo per hardware di importanza critica e apparecchiature incompatibili con il montaggio a rack.

Caratteristiche

- Conforme allo standard EIA-310
- **VASSOIO 19" UNIVERSALE:** Questo scaffale per server 1U, profondo 25cm e conforme allo standard EIA-310 è progettato per adattarsi a qualsiasi rack da 19". Include dadi e viti a gabbia M6 per il montaggio del ripiano
- **DESIGN DUREVOLE:** vassoio per impieghi pesanti facile da installare, costruito in resistente acciaio laminato a freddo commerciale SPCC da 16 gauge con supporto per un peso fino a 20Kg
- **INSTALLAZIONE FLESSIBILE:** Lo scaffale per il montaggio su rack può essere montato in 2 orientamenti: con il bordo anteriore verso il basso o con il bordo verso l'alto per evitare che il tuo computer, AV o altre attrezzature scivolino via
- **SI INSTALLA IN QUALSIASI MARCA DI RACK:** Lo scaffale è completamente compatibile con la gamma completa di armadi e cabinet per server/reti di StarTech.com (4POSTRACK12U, RK2236BKF) e altre marche come: HP, APC, Dell e Lenovo
- **GARANZIA A VITA:** StarTech.com offre supporto tecnico 24 ore su 24 ed è stata la scelta dei professionisti IT per 30 anni; tutti i prodotti sono sottoposti a test approfonditi di compatibilità e prestazioni.

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Tipo frame	Acciaio
Altezza U	1U
Gestione cavi	No
Standard del settore	EIA/ECA-310-E

Prestazioni

Weight Capacity (Stationary)	44.2 lb [20 kg]
------------------------------	-----------------

Note/requisiti speciali

Nota	Include 4 rondelle a bicchiere di tipo C
------	------------------------------------------

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio



Larghezza interna	17.4 in [44.3 cm]
Lunghezza prodotto	9.8 in [25 cm]
Larghezza prodotto	18.3 in [46.5 cm]
Altezza prodotto	1.7 in [43 mm]
Peso prodotto	4.4 lb [2.0 kg]

Informazioni confezione

Package Length	19.8 in [50.3 cm]
Package Width	11.3 in [28.6 cm]
Package Height	2.3 in [58 mm]
Peso spedizione (confezione)	5.4 lb [2.5 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Dadi ingabbiati M6
	Viti M6
	Ripiano fisso da 1U

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

