

1U Server Rack Schap - Universele Rackmonteerbare Vrijhangende Plank voor 19"
Netwerk Rack - Shelf uit Heavy Duty Staal - Capaciteit 20kg - 25cm Diep - Zwart

Productcode: CABSHELF1U10



Met dit 1U rack schap kunt u 25 cm vlakke opslagruimte toevoegen aan elke EIA-310 conforme server rack of -kast.

Dit duurzame vaste rack schap is geschikt voor apparatuur tot 20 kg en is gemaakt van SPCC koudgewalst staal van commerciële kwaliteit.

Het 1U cantilever schap optimaliseert uw werkruimte omdat u apparatuur aan uw rack kunt monteren in plaats van bureau- of vloerruimte in beslag te nemen. Het is perfect voor uw SoHo (small office, home office) omgeving, serverruimte of elke andere plaats met beperkte ruimte.

U kunt het 1U rack schap op elke hoogte in uw rack installeren, waardoor u een stabiel oppervlak hebt voor het plaatsen van apparatuur die niet in een rack kan worden gemonteerd of voor het opbergen van uw gereedschap.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Bied extra opslagruimte voor cruciale hardware en niet-rackmonteerbare apparatuur

Eigenschappen

- **UNIVERSELE COMPATIBILITEIT:** 19" EIA/ECA-310 compliant 1U hoog en 10" diep server rack cabinet shelf; Universel vorm die past in elke server/AV rack of kast; Inclusief M6 Kooimoeren & schroeven voor montage
- **HEAVY-DUTY & DUURZAAM DESIGN:** Deze stevige schapplank is gemaakt van duurzaam SPCC koudgewalst staal en ondersteunt een totaalgewicht van 20kg, waardoor het de perfecte rack shelf oplossing is voor elke omgeving
- **STRUCTURELE INTEGRITEIT:** Ontworpen met een neerwaarts gerichte voor- en achterraand die een minimale hoogte in beslag nemen en verticale schapruimte vrijhouden voor uw apparatuur; Neerwaartse randen hinderen niet bij het plaatsen/verwijderen van apparatuur
- **INSTALLEERBAAR IN ELK RACK:** Deze plank is compatibel met onze volledige reeks server-/netwerkkasten en -behuizingen en racks van andere merken zoals HP, APC, Dell & Lenovo
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze 1U rack shelf werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Type frame	Staal
U-hoogte	1U
Kabelbeheer	Nee
Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E

Prestaties

Weight Capacity (Stationary)	44.1 lb [20 kg]
------------------------------	-----------------

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Inclusief 4x C-cup onderleggringen
---------	------------------------------------

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Interne breedte	17.4 in [44.3 cm]

Lengte product	9.8 in [25 cm]
Breedte product	18.3 in [46.5 cm]
Hoogte product	1.7 in [4.3 cm]
Gewicht product	4.4 lb [2.0 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	20.5 in [52.0 cm]
Package Width	10.6 in [26.8 cm]
Package Height	2.2 in [5.6 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.3 lb [2.4 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	4 - M6 schroeven
	1 - 1U vast schap
	4 - M6 kooimoeren

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.