

1U Fast serverhylla med rackfäste - 25 cm djupt universellt, fribärande fack i stål för 19-tums AV/nätverksutrustningsrack och skåp - Kraftigt stål - Viktkapacitet 20 kg, svart

Produkt ID: CABSHELF1U10



Med denna 1U rackhylla får du 25 cm platt förvaringsyta i ett EIA-310-kompatibelt serverrack eller -skåp.

Den hållbara fixerade rackhyllan kan hålla upp till 20 kg och är tillverkad av kallvalsad stål av SPCC-handelskvalitet.

Med den 1U fribärande hyllan kan du optimera din arbetsyta genom att montera utrustning på ditt rack istället för att ta upp yta på skrivbordet eller golvet. Det är perfekt för din SOHO-miljö (small office, home office), servermiljö eller annan plats med begränsad yta.

Du kan installera den 1U rackhyllan i ditt rack vid valfri höjd för en stabil yta att placera omonterbar utrustning på eller för förvaring av verktyg.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Lägg till extra förvaringsutrymme för oundgänglig hårdvara och utrustning

Funktioner

- **UNIVERSELL KOMPATIBILITET:** 19-tums EIA/ECA-310-kompatibel 1U 25 cm djup hylla för serverrackskåp med universell passform i alla befintliga server-/AV-rack eller skåp och inkluderar M6 korgmuttrar och skruvar för montering av hylla
- **HÅLLBAR DESIGN:** Kraftigt, fribärande hyllfack som är enkelt att installera, tillverkat i hållbart 16 gauge SPCC kallvalsat stål och stöd för vikter på upp till 20 kg
- **STRUKTURELL INTEGRITET:** Konstruerad med en nedåtriktad främre och bakre kant som tar upp minimalt med höjdutrymme och bevarar vertikalt hyllutrymme för din utrustning. Den har nedåtriktade kanter som inte kommer i vägen när du ställer utrustning på eller tar utrustning från hyllan
- **KAN INSTALLERAS I RACK FRÅN ALLA TILLVERKARE:** Hyllan är helt kompatibel med vårt kompletta utbud av server-/nätverksskåp och inneslutningar, och andra märken som t.ex: HP, APC, Dell och Lenovo
- **IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL:** Den här 1U-serverrackhylla är designad och byggd för IT-proffs och har ett livslångt skydd, inklusive gratis, livslång och flerspråkig teknisk assistans dygnet runt, alla vardagar

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Ramtyp	Stål
U-höjd	1U
Kabelhantering	Nej
Industristandarder	EIA/ECA-310-E

Prestanda

Weight Capacity (Stationary)	44.1 lb [20 kg]
------------------------------	-----------------

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	Inkluderar 4 x C-koppbrickor
------	------------------------------

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål

Inre bredd	17.4 in [44.3 cm]
Produktlängd	9.8 in [25 cm]
Produktbredd	18.3 in [46.5 cm]
Produkthöjd	1.7 in [4.3 cm]
Produktvikt	4.4 lb [2.0 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	20.5 in [52.0 cm]
Package Width	10.6 in [26.8 cm]
Paketets höjd	2.2 in [5.6 cm]
Fraktvikt (förpackning)	5.3 lb [2.4 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	4 - M6 skruvar
	1 - 1U fast hyllplan
	4 - M6 korgmuttrar

Warranty Information

Warranty	Livslängd
----------	-----------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.