


1U serverrackhylla - Universell ventilerad fribärande serverhylla med rackfäste för 19-tums nätverksutrustning i rack och skåp - Kraftigt stål - Viktkapacitet 20 kg - 18 cm djup hylla, svart

Produkt ID: CABSHELF1U7V



Med denna 1U rackhylla får du 175mm platt förvaringsyta i ett EIA-310-kompatibelt serverrack eller -skåp. Hyllan är ventilerad för att förbättra luftflödet och sänka temperaturerna i racket.

Den hållbara fixerade rackhyllan kan hålla upp till 20 kg och är tillverkad av kallvalsad stål av SPCC-handelskvalitet.

Med den 1U fribärande hyllan kan du optimera din arbetsyta genom att montera utrustning på ditt rack istället för att ta upp yta på skrivbordet eller golvet. Det är perfekt för din SOHO-miljö (small office, home office), servermiljö eller annan plats med begränsad yta.

Du kan installera den 1U ventilerade rackhyllan i ditt rack vid valfri höjd för en stabil yta att placera omonterbar utrustning på eller för förvaring av verktyg.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Lägg till extra förvaringsutrymme för oundgänglig hårdvara och utrustning

Funktioner

- **UNIVERSELL 19-TUMS PASSFORM:** Denna 1U ventilerade serverhylla med rackfäste är utformad för att passa praktiskt taget alla 19-tums serverrack och har ett djup på 18 cm för din data-, IT- eller nätverksutrustning eller annan utrustning som inte är rackmonterad
- **MAXIMERAD VENTILATION:** Den ventilerade plåten på den fribärande rackhyllan säkerställer ett konsekvent luftflöde för att effektivt avleda värme från servrar; det fungerar också utmärkt för att hålla din dator och AV-utrustning sval i ditt hem, studio eller kontor
- **KRAFTIG OCH HÅLLBAR DESIGN:** Konstruerad av SPCC kallvalsat stål. Den robusta frontmonterade skåphyllan säkerställer långvarig hållbarhet och stöder en totalvikt på 20 kg vilket gör den till en perfekt rackhylla för alla miljöer
- **MÅNGSIDIG FUNKTIONALITET:** Med sitt djup på 18 cm är denna fasta hylla med rackfäste utformad för att fungera med alla 19-tums skåp eller utrustningsrack; den ger ytterligare förvaringsutrymme åt verksamhetskritisk hårdvara och kan till och med förvara dina verktyg eller ljud-/videotillbehör
- **BRANSCHLEDANDE STÖD:** StarTech.com har varit förstahandsvalet för IT-proffs och företag i mer än 30 år och stöder denna 1U ventilerade serverhylla med rackfäste under hela dess livslängd samt erbjuder gratis livstidsgaranti på teknisk support

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Ramtyp	Stål
U-höjd	1U
Kabelhantering	Nej
Industristandarder	EIA/ECA-310-E

Prestanda

Weight Capacity (Stationary)	44.1 lb [20 kg]
------------------------------	-----------------

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	Inkluderar 4 x C-koppbrickor
------	------------------------------

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål

Inre bredd	17.1 in [43.5 cm]
Produktlängd	6.9 in [17.5 cm]
Produktbredd	17.3 in [44.0 cm]
Produkthöjd	1.7 in [4.4 cm]
Produktvikt	3.0 lb [1.4 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	8.0 in [20.3 cm]
Package Width	20.7 in [52.6 cm]
Paketets höjd	2.5 in [6.3 cm]
Fraktvikt (förpackning)	3.6 lb [1.6 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	4 - M6 korgmuttrar
	4 - M6 skruvar
	1 - 1U fast hyllplan

Warranty Information

Warranty	Livslängd
----------	-----------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.